

HDC CM BUS 4BS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

ConCept Bus System är idealiskt för överföring av känsliga signaler i industrikontaktdon.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Mångpoliga kontaktdon, HDC - Kontakt, ConCept Modul
Art.nr.	1814300000
Typ	HDC CM BUS 4BS
GTIN (EAN)	4032248299379
Förp.	5 items

HDC CM BUS 4BS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Höjd	47.4 mm	Bygghöjd (tum)	1.8661 inch
Bredd	11.4 mm	Byggbredd (tum)	0.4488 inch
Längd	34 mm	Bygglängd (tum)	1.3386 inch
Nettovikt	16.69 g		

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur -20 °C ... 85 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f

ConCept pneumatikmoduler

Färgkod beige

Allmänna data

Antal poler	4	Anslutningstyp	Skruvanslutning
Färgkod	beige	Isoleringsmaterial	PC glasfiberförstärkt (UL-listad och järnvägskvalificerad)
Typ	Hylsa	Grundläggande material	Polykarbonat
Serie	ConCept Modul	Märkspänning (DIN EN 61984)	32 V
Märkstötspänning (DIN EN 61984)	0.8 kV	Märkström (DIN EN 61984)	1 A
Halogenfri	false	Låg rökutveckling enligt DIN EN 45545-2	Ja

Mått

Bredd	11.4 mm	Längd sockel	34 mm
Höjd hylsa	47.4 mm		

Anslutningsdata PE

Tightening torque, max. PE connection	0.6 Nm	Tightening torque, min. PE connection	0.5 Nm
---------------------------------------	--------	---------------------------------------	--------

Utförande

Ledardiameter, AWG, max	AWG 16	Avisoleringslängd nominellt	5 mm
Anslutningstyp	Skruvanslutning	Grundläggande material	Polykarbonat

HDC CM BUS 4BS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tekniska data****Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		