

**SAIL-M12WM12W-5-5.0V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Givar-/ställdonsledningar används för anslutning av givare och ställdon och för data- eller spänningsöverföring i en rad olika applikationer. Den formgjutna ledningen erbjuder en ansluten och testad anslutning av kontaktdonet till den fabriksanslutna ledningen. Ledningarna kan bli utsatta för en mängd olika driftvillkor såsom fukt, damm, värme, kyla, stötar och vibration.

Våra produktutvecklare har särskilt fokuserat på den här aspekten och tagit fram en rad olika M8 och M12 givar-/ställdonsledningar, så att du kan hitta den lösning du behöver för din applikation.

Om det är något du inte har hittat eller behöver du rådgivning? Kontakta oss!

**Allmänna beställningsdata**

|            |   |
|------------|---|
| Utförande  | Sensor/Aktuator-Ledning, Anslutningsledning, M12 / M12, Antal poler : 5, 5 m, stift, 90° – honkontakt 90°, Skärmad: Nej, LED: Nej, Mantelmateriäl: PVC, Halogener: Ja |
| Art.nr.    | <a href="#">1925400500</a>  |
| Typ        | SAIL-M12WM12W-5-5.0V  |
| GTIN (EAN) | 4032248570034   |
| Förp.      | 1 items   |

## SAIL-M12WM12W-5-5.0V

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| ROHS                   | Uppfyllelse                  |
| UL File Number Search  | <a href="#">UL-webbplats</a> |
| Certifikat-Nr. (cULus) | E307231                      |

## Mått och vikter

|           |          |
|-----------|----------|
| Nettovikt | 234.08 g |
|-----------|----------|

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus          | Kompatibel med undantag              |
| RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) | 6c                                   |
| REACH SVHC                          | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |

## Tekniska data för kabel

|                               |       |                                   |                            |
|-------------------------------|-------|-----------------------------------|----------------------------|
| Kabellängd                    | 5 m   | Mantelfärg                        | svart                      |
| Släpkedjetålighet             | Nej   | Ledararea                         | 0.34 mm <sup>2</sup>       |
| Skärmad                       | Nej   | Halogener                         | Ja                         |
| Isolering                     | PVC   | Mantelmateriäl                    | PVC                        |
| Konfigurerbar kabellängd      | Nej   | Mantel i enlighet med UL AWM-stil | 2464 (80 °C / 300 V)       |
| Hybridkabel                   | Nej   | Bestrålning tvärbunden            | Nej                        |
| Beständighet mot svetsgnistor | Nej   | Färgkodning                       | brun, vit, blå, svart, grå |
| Vridtålighet                  | 0 °/m | Temperaturområde, fast lagd       | -30...80 °C                |
| Säker mot svetsstänk          | Nej   | Temperaturområde, rörligt         | -5...80 °C                 |
| Antal poler                   | 5     | Ytterdiameter                     | 5.7 mm ± 0.1 mm            |

## Allmänna tekniska data

|                           |                             |  |  |
|---------------------------|-----------------------------|--|--|
| Kodering                  | A-kodad                     | Anslutningsgänga                       | M12 / M12                                    |
| Kontaktyta                | förgylld                    | LED                                    | Nej  |
| Utförande                 | stift, 90° – honkontakt 90° | Kapslingsmaterial                      | PUR  |
| Isolationsmotstånd        | 108 Ω                       | Kontaktmaterial                        | CuZn35PB2                                    |
| Nominell spänning         | 60 V                        | Märkström                              | 4 A  |
| Nyckelbredd               | 12 mm                       | Skyddsklass                            | IP65, IP66, IP67, IP68, i åtdraget tillstånd |
| Stickcykler               | ≥ 100                       | Nedsmutningsgrad                       | 3  |
| bockad                    | Nej                         | Material låsring                       | Zinkpressgjutning                            |
| Temperaturområde kapsling | -25...+85 °C                | Stöt- och vibrationsssäker motsvarande | Avsnitt B                                    |
| Anslutningsvridmoment     | M12: 0,8 - 1,2 Nm           |  |  |

## Allmänna standarder

|                 |                 |                        |         |
|-----------------|-----------------|------------------------|---------|
| Kontaktton Norm | IEC 61076-2-101 | Certifikat-Nr. (cULus) | E307231 |
|-----------------|-----------------|------------------------|---------|

## Elektriska egenskaper

|                    |       |                   |      |
|--------------------|-------|-------------------|------|
| Isolationsmotstånd | 108 Ω | Nominell spänning | 60 V |
|--------------------|-------|-------------------|------|

**SAIL-M12WM12W-5-5.0V**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Tekniska data**

**Normer**

|                  |                 |                                       |           |
|------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------|
| Kontakt don Norm | IEC 61076-2-101 | Stöt- och vibrationssäker motsvarande | Avsnitt B |
|------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------|

**Kontakt höger**

|                    |  |
|--------------------|--|
| Stickkontakt höger | sida, M12, A-kodad, Antal poler: 5, honkontakt, vinklad 0°, oskärmad |
|--------------------|--|

**Kontakt vänster**

|                      |  |
|----------------------|--|
| Stickkontakt vänster | sida, M12, A-kodad, Antal poler: 5, hankontakt, vinklad 0°, oskärmad |
|----------------------|--|

**Klassificeringar**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001855    | ETIM 9.0    | EC001855    |
| ETIM 10.0   | EC001855    | ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-11 |             |             |

**Profilritning**



Male, angled

**Profilritning**



Angled socket

**Polschema**



Male

**Polschema**



Socket

## SAIL-M12WM12W-5-5.0V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

# Ritningar

## Kopplingsbild

## Det idealiska verktyget: Screwty® med momentfunktion



Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F

## SAIL-M12WM12W-5-5.0V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

### Kapverktyg



Kapverktyg för ledare upp till 8 mm, 12 mm, 14 mm och 22 mm ytterdiameter. Den speciella knivgeometrin tillåter nypningsfri kapning av koppar- och aluminiumledare med minimal fysisk ansträngning. Kapverktygen (KT 8 till KT 22) levereras även med VDE- och GS-testad skyddsisolering upp till 1 000 V enligt EN/IEC 60900.

### Allmänna beställningsdata

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| Typ        | KT 8                       | Utförande                     |
| Art.nr.    | <a href="#">9002650000</a> | Kapverktyg, Enhandskapverktyg |
| GTIN (EAN) | 4008190020163              |                               |
| Förp.      | 1 ST                       |                               |

### Verktyg



Avmantlingsverktyg för PVC-isolerade kablar

### Allmänna beställningsdata

|            |                            |                             |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Typ        | AM 12                      | Utförande                   |
| Art.nr.    | <a href="#">9030060000</a> | Verktyg, Avmantlingsverktyg |
| GTIN (EAN) | 4008190337827              |                             |
| Förp.      | 1 ST                       |                             |

### Screwty® kabelförskruvningsverktyg med momentfunktion



Det perfekta verktyget för alla tillämpningar  
Screwty® är det idealiska universalverktyget för åtdragning alla vanliga givar- och ställdonsledningar. Med Screwty® kommer man även lätt åt svåråtkomliga, runda kontaktdon. Utan stor kraft, bara med enkel vridning kan kontaktdon enkelt lossas och skruvas fast. Screwty® passar till de flesta ledningar och kontaktdon även från andra tillverkare (över 90 %) och är därmed unik och kan användas över hela världen. Screwty® består av ett handtag med en konventionell 1/4-tumsanslutning. Sålunda kan det användas för alla storlekar: för M12 och M8 runda anslutningsdon samt för M12F och M8F fritt konfektionerbara stickproppar och uttag, liksom för alla M23 stickproppar och uttag.

## SAIL-M12WM12W-5-5.0V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

### Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | SCREWTY-M12-DM             | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1900001000</a> | Förskruvningsverktyg till formgjutna M12-ledningar |
| GTIN (EAN) | 4032248436408              |  |
| Förp.      | 1 ST                       |  |
| Typ        | SAI-SCREWTY BOX            | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1939180000</a> | Förskruvningsverktyg                               |
| GTIN (EAN) | 4032248615506              |  |
| Förp.      | 1 ST                       |  |

### Verktyg



- Avisoleringsverktyg med automatisk självjustering
- För fintrådiga och massiva ledare
- Idealiskt lämplig för maskiner och anläggningar, järnvägs- och spårbunden trafik, vindkraft, robotteknik, explosionskydd samt marin-, offshore- och skeppsbyggnadssektorerna
- Avisoleringslängd justerbar med anslag
- Automatisk öppning av klämbacken efter avisolering
- Inga utfläktade kardeler
- Kan ställas in för olika isoleringstjocklekar
- Dubbelisolerade kablar i två processteg utan specialinställning
- Glappfri och självjusterande kappanordning
- Lång livslängd
- Optimerad ergonomisk design

### Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Typ        | STRIPPER 6-16 RED-LINE     | Utförande                      |
| Art.nr.    | <a href="#">9203110000</a> | Avisolerings- och klippverktyg |
| GTIN (EAN) | 4032248541423              |                                |
| Förp.      | 1 ST                       |                                |

## SAIL-M12WM12W-5-5.0V

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

## Tillbehör

www.weidmueller.com

## Neutral



TM-I är en erkänd och ackrediterad märkningstyp för trafiktekniska applikationer. Det finns olika skyltlängder för individuell märkning med långa teckensträngar. Enkel hantering av separering och installation tack vare projektetmärkningsfältet. Montage av hylsor i förväg och eftermontering av skyltar erbjuder utmärkt mångsidighet. Den speciella konturen för TM-I ger enkel montering och säkrar fast positionering. De är kompatibla med ett antal kommersiellt tillgängliga hylsor. Tack vare MultiCard-formatet kan skyltarna märkas snabbt och bekvämt med PrintJet CONNECT, plotter eller STI-stift.

- Enkel hantering av separering och installation tack vare projektetmärkningsfältet.
- Erkänd och ackrediterad märkning för trafiktekniska applikationer
- Montage av hylsor i förväg och eftermontering av skyltar erbjuder utmärkt mångsidighet
- Ej lämplig för påskrift med P-Ink eller STI-S filtstift tillsammans med CLI T hylsor. För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | TM-I 18 MC NE WS           | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1718431044</a> | TM-I, Insats märkning, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, vit |
| GTIN (EAN) | 4008190349011              |  |
| Förp.      | 320 ST                     |  |
| Typ        | TM-I 18 MC NE GE           | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1718431687</a> | TM-I, Insats märkning, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, gul |
| GTIN (EAN) | 4008190349028              |  |
| Förp.      | 320 ST                     |  |