

HDC CM 1 MS +PE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Högströmmodulen CM är utformad som dubbelmodul och upptar två platser i modulramen ConCept. Ledarna fästs med skruvanslutning. Modulerna kan sättas in både som rena 2-poliga effektmoduler men även som kombination av 1-polig effekt- och PE-modul. Modulerna har en integrerad modullösgöringshjälp. Ytterligare demonteringsverktyg krävs inte.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Mångpoliga kontakdon, HDC - Kontakt, ConCept Modul
Art.nr.	1828390000
Typ	HDC CM 1 MS +PE
GTIN (EAN)	4032248334612
Förp.	5 items

HDC CM 1 MS +PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	34 mm	Byggdjup (tum)	1.3386 inch
Höjd	47.8 mm	Bygghöjd (tum)	1.8819 inch
Bredd	22.8 mm	Byggbredd (tum)	0.8976 inch
Nettovikt	43.82 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-Odda3647412f

ConCept pneumatikmoduler

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Färgkod	röd
--------------------------------	-----	---------	-----

Allmänna data

Antal poler	1	Anslutningstyp	Skruvanslutning
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Genomgångsmotstånd (6)	≤1 mΩ
Färgkod	röd	Isolationsmotstånd	1012 Ω
Isoleringsmaterial	Polyamid med Glasiber	Typ	Stift
Överspänningskategori	III	Nedsmutningsgrad	3
Grundläggande material	Polyamid, glasfiberförstärkt	Serie	ConCept Modul
Märkspänning (DIN EN 61984)	1000 V	Märkstötspänning (DIN EN 61984)	6 kV
Märkström (DIN EN 61984)	82 A	Halogenfri	false
Låg rökutveckling enligt DIN EN 45545-2	Ja		

Mått

Bredd	22.8 mm	Längd sockel	34 mm
Höjd stickkontakt	47.8 mm		

Anslutningsdata PE

Anslutningstyp PE	Skruvanslutning, Skruvanslutning via modulram
-------------------	---

Utförande

Ledardiameter, AWG, max	AWG 4	Avisoleringslängd nominellt	16 mm
Anslutningstyp	Skruvanslutning	Genomgångsmotstånd (6)	≤1 mΩ
Ledardiameter, AWG, min.	AWG 8	Ledardiameter, max.	25 mm ²
Ledardiameter, min.	10 mm ²	Grundläggande material	Polyamid, glasfiberförstärkt

HDC CM 1 MS +PE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tekniska data****Klassificeringar**

ETIM 6.0	EC000438	ETIM 7.0	EC000438
ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 9.0	27-44-02-05
ECLASS 9.1	27-44-02-05	ECLASS 10.0	27-44-02-05
ECLASS 11.0	27-44-02-05	ECLASS 12.0	27-44-02-05
ECLASS 13.0	27-44-02-05	ECLASS 14.0	27-44-02-05
ECLASS 15.0	27-44-02-05		