
Datablad

# SAIL-VSCD-1.5U(0.5)

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Weidmüller erbjuder ventilstickproppskabel med M8/ M12 kontakt eller fri ledningsände. Ventilstickproppens driftsläge signaliseras med ett indikeringselement (ljusdiod). Ventilstickpropparna har en skyddskoppling. Weidmüllers program omfattar ventilstickproppar i utförandena A, B, C enligt DIN och industristandard. Skyddsklass IP 67 uppfylls vid instruvning. Anslutningsriktningen är också en avgörande faktor, och Weidmüller erbjuder därför olika versioner.

## Allmänna beställningsdata

| | |
|---|---|
| Utförande | Ventilledning (konfektionerad), Kabelände öppen - ventilstickpropp, Bryggform C DIN (8 mm), Kabellängd: 1.5 m, PUR, svart |
| Art.nr. | 1845200150 |
| Typ | SAIL-VSCD-1.5U(0.5) |
| GTIN (EAN) | 4032248358861 |
| Förp. | 1 items |
| Leveransstatus | Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden. |
| Sista orderdatum | 2027-02-28T00:00:00+01:00 |

# SAIL-VSCD-1.5U(0.5)

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

### Godkännanden

| | |
|---|---|
| Godkännanden | |
| ROHS | Uppfyllelse |

### Mått och vikter

| | |
|---|---|
| Nettovikt | 51.92 g |

### Miljööverenstämmelse för produkt

| | |
|---|---|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

### Tekniska data för kabel

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kabellängd | 1.5 m | Mantelfärg | svart |
| Släpkedjetålighet | Ja | Ledararea | 0.5 mm² |
| Skärmad | Nej | Halogener | Nej |
| Mantelmaterial | PUR | Temperaturområde, fast lagd | -50...80 °C |
| Temperaturområde, rörligt | -25...80 °C | Antal poler | 3 |
| Ytterdiameter | 4.6 mm ± 0.2 mm | | |

### Allmänna tekniska data

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kodering | Bryggform C DIN (8 mm) | Anslutningsgänga | övriga |
| Kontaktyta | förtennad | LED | Ja |
| Utförande | Kabelände öppen - ventilstickpropp | Kontaktmaterial | CuZn |
| Nominell spänning | 24 V | Märkström | 4 A |
| Skyddsklass | IP67, i åtdraget tillstånd | Skyddskoppling | Suppressordiod |
| Temperaturområde kapsling | -25...+80 °C | | |

### Klassificeringar

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC001855 | ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 | ECLASS 14.0 | 27-06-03-12 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-12 | | |


**SAIL-VSCD-1.5U(0.5)**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

## Ritningar

### Profilritning




### Polschema




### Kopplingsbild

