

**PAC-S300-SL24-AR3-5M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Med ökande anläggningskomplexitet, den föråldrade karaktären hos vissa PLC och den obevekliga ökningen av efterfrågan på I/O-signaler behöver många installationer eller anläggningar byta ut existerande styrenheter med nya, utan att modifiera befintliga fältkablage. Med hjälp av adaptrar, förkonfektionerade kablar och gränssnitt från Weidmüller kan problemet med att ersätta ett PLC-system med ett annat lösas enkelt och säkert: användarna kan behålla det nuvarande fältkablage, testa det nya systemet och hålla stilleståndstider vid installation på ett minimum.

**Allmänna beställningsdata**

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| Art.nr.    | 2004660050                           |
| Typ        | <a href="#">PAC-S300-SL24-AR3-5M</a> |
| GTIN (EAN) | 4099986594067                        |
| Förp.      | 1 items                              |

## PAC-S300-SL24-AR3-5M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Nettovikt 563 g

## Temperaturer

Lagertemperatur -10...60 °C Drifttemperatur -10...50 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d

## Allmänna data

|                        |                      |                   |                                            |
|------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| Kabellängd             | 5 m                  | Lämplig för       | digitala signaler                          |
| Grundläggande material | PVC                  | Kabel             | Kabel LiYY                                 |
| Anslutning gränssnitt  | 2 x BLC 5.08/12/180R | Antal poler, min. | 20 poler                                   |
| Ytterdiameter          | 8,6 ± 1 mm           | PLC-gränssnitt    | SIEMENS S7300<br>6ES7921-3AH00-1AA0<br>20P |
| Ledararea              | 0.25 mm <sup>2</sup> |                   |                                            |

## Elektriska data

|                                       |           |                         |                   |
|---------------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------|
| Totalström max.                       | 3 A       | Högspänningstest        | 1 KV/1s           |
| Tillåten strömstyrka per ledare, max. | 1 A       | Märkspänning            | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac |
| Motstånd                              | ≤ 80 mΩ/m | Kapacitet ledare/ledare | 300 pF/m          |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |