


**SV 7.62HP/11/180F 3.5SN BK BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Produktillustration**



Enradig High Performance hankontakt som kan radas upp utan polförlust eller med en patenterad fläns för en snabb låsning utan verktyg. Maximal anslutnings- och driftsäkerhet tack vare en kontaktbild som förhindrar felaktig anslutning, med unikt mångsidig kodning och kompletterande fastsättning i flänsen. Stiftlängd 3,5 mm optimerade för blyfri våglödning.

**Allmänna beställningsdata**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Utförande         | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Rasterfläns, THT lödanslutning, 7.62 mm, Antal poler: 11, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.5 mm, förtennad, svart, Box |
| Art.nr.           | <a href="#">1930800000</a>   |
| Typ               | SV 7.62HP/11/180F 3.5SN BK BX  |
| GTIN (EAN)        | 4032248580774  |
| Förp.             | 18 items   |
| Produktparametrar | IEC: 1000 V / 57 A<br>UL: 300 V / 40.5 A   |
| Förpackning       | Box  |

Skapandedatum 19.02.2026 09:57:00 MEZ

Katalogversion / Ritningar

## SV 7.62HP/11/180F 3.5SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| ROHS                  | Uppfyllelse                  |
| UL File Number Search | <a href="#">UL-webbplats</a> |
| Certifikat nr (cURus) | E60693                       |

## Mått och vikter

|                    |          |                |             |
|--------------------|----------|----------------|-------------|
| Djup               | 11.4 mm  | Byggdjup (tum) | 0.4488 inch |
| Höjd               | 31.8 mm  | Bygghöjd (tum) | 1.252 inch  |
| Höjd lägstbyggande | 28.3 mm  | Bredd          | 99.06 mm    |
| Byggbredd (tum)    | 3.9 inch | Nettovikt      | 23.13 g     |

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Packaging

|             |           |           |           |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Förpackning | Box       | VPE-längd | 338.00 mm |
| VPE-bredd   | 130.00 mm | VPE-höjd  | 33.00 mm  |

## Systemparametrar

|                                       |                                     |                   |                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Produktfamilj                         | OMNIMATE Power - serie BV/SV 7.62HP |                   |                 |
| Anslutningstyp                        | Kretskortanslutning                 |                   |                 |
| Montering på kretskortet              | THT lödanslutning                   |                   |                 |
| Delning i mm (P)                      | 7.62 mm                             |                   |                 |
| Delning i tum (P)                     | 0.300 "                             |                   |                 |
| Anslutningsvinkel                     | 180°                                |                   |                 |
| Antal poler                           | 11                                  |                   |                 |
| Antal lödstift per pol                | 2                                   |                   |                 |
| Lödstiftlängd (l)                     | 3.5 mm                              |                   |                 |
| Tolerans för stiftlängd               | +0.1 / -0.3 mm                      |                   |                 |
| Dimensioner för lödstift              | 0,8 x 1,0 mm                        |                   |                 |
| Diameter bestyckningshål (D)          | 1.4 mm                              |                   |                 |
| Tolerans diameter bestyckningshål (D) | + 0,1 mm                            |                   |                 |
| L1 i mm                               | 76.20 mm                            |                   |                 |
| L1 i tum                              | 3.000 "                             |                   |                 |
| Antal rader                           | 1                                   |                   |                 |
| Polradstal                            | 1                                   |                   |                 |
| Beröringsskydd enligt DIN VDE 57      | Kontaktsäker ovanför kretskortet    |                   |                 |
| Beröringsskydd enligt DIN VDE 0470    | IP 20                               |                   |                 |
| Skyddsklass                           | IP20, komplett monterad             |                   |                 |
| Genomgångsmotstånd (6)                | 2,00 mΩ                             |                   |                 |
| Koderbar                              | Ja                                  |                   |                 |
| Stickcykler                           | 25                                  |                   |                 |
| Åtdragningsmoment                     | Momenttyp                           | Skruvfläns        |                 |
|                                       | Användningsinformation              | Tjocklek          | nominell 1.6 mm |
|                                       |                                     |                   | nominell 3.2 mm |
|                                       |                                     | Åtdragningsmoment | min. 0.65 Nm    |
|                                       |                                     | max. 0.85 Nm      |                 |

## SV 7.62HP/11/180F 3.5SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

|                     |          |   |
|---------------------|----------|---|
| Rekommenderad skruv | Skruvtyp | EJOT<br>Delta PT<br>30x10 eller<br>liknande |
| Tjocklek            | nominell | 4.8 mm                                      |
| Åtdragningsmoment   | min.     | 0.8 Nm                                      |
|                     | max.     | 1 Nm  |
| Rekommenderad skruv | Skruvtyp | EJOT<br>Delta PT<br>30x12 eller<br>liknande |

## Materialdata

|                                  |                                |                                   |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Isoleringsmaterial               | PA GF                          | Färgkod                           | svart                          |
| Färgtabell (jämförbar)           | RAL 9011                       | Isoleringsmaterialgrupp           | II                             |
| CTI (Comparative Tracking Index) | ≥ 500                          | Moisture Level (MSL)              |                                |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94   | V-0                            | Kontaktmaterial                   | Kopparlegering                 |
| Kontaktyta                       | förtennad                      | Skiktstruktur för lödanslutningen | 1...3 µm Ni / 4...6 µm Sn matt |
| Skiktstruktur för stiftkontakten | 1...3 µm Ni / 4...6 µm Sn matt | Lagertemperatur, min.             | -40 °C                         |
| Lagertemperatur, max.            | 70 °C                          | Driftstemperatur, min.            | -50 °C                         |
| Driftstemperatur, max            | 130 °C                         | Temperaturområde Montage, min.    | -25 °C                         |
| Temperaturområde Montage, max.   | 130 °C                         |                                   |                                |

## Märkdata enligt CSA

|                                      |   |                                      |                |
|--------------------------------------|---|--------------------------------------|----------------|
| Institut (CSA)                       | CSA   | Certifikat nr. (CSA)                 | 200039-1121690 |
| Märkspänning (användargrupp B / CSA) | 300 V   | Märkspänning (användargrupp C / CSA) | 300 V          |
| Märkspänning (användargrupp D / CSA) | 600 V   | Märkström (användargrupp B / CSA)    | 35 A           |
| Märkström (användargrupp C / CSA)    | 35 A  | Märkström (användargrupp D / CSA)    | 5 A            |
| Hänvisning till godkännandevärden    | Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg. |                                      |                |

## Märkdata enligt UL 1059

|  |   |  |        |
|--|---|--|--------|
| Institut (cURus)                         | CURUS   | Certifikat nr (cURus)                    | E60693 |
| Märkspänning (användargrupp B / UL 1059) | 300 V   | Märkspänning (användargrupp C / UL 1059) | 300 V  |
| Märkspänning (användargrupp D / UL 1059) | 600 V   | Märkspänning (användargrupp F / UL 1059) | 744 V  |
| Märkström (användargrupp B / UL 1059)    | 40.5 A  | Märkström (användargrupp C / UL 1059)    | 40.5 A |
| Märkström (användargrupp D / UL 1059)    | 5 A   | Märkström (användargrupp F / UL 1059)    | 40.5 A |
| Krypsträcka, min.                        | 9.6 mm  | Luftsträcka, min.                        | 6.9 mm |
| Hänvisning till godkännandevärden        | Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg. |  |        |

## Märkdata enligt IEC

|  |                        |  |        |
|--|------------------------|--|--------|
| testad enligt standard                                   | IEC 60664-1, IEC 61984 | Märkström, min. antal poler (Tu=20°C)                      | 57 A   |
| Märkström, max. antal poler (Tu=20°C)                    | 41 A                   | Märkström, min. antal poler (Tu=40°C)                      | 41 A   |
| Märkström, max. antal poler (Tu=40°C)                    | 41 A                   | Märkspänning vid överspanningsk./ Nedsmutningsgrad II/2    | 1000 V |
| Märkspänning vid överspanningsk./ Nedsmutningsgrad III/2 | 630 V                  | Märkspänning vid överspanningskat./ Nedsmutningsgrad III/3 | 630 V  |

**SV 7.62HP/11/180F 3.5SN BK BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Tekniska data**

|   |        |   |                  |
|---|--------|---|------------------|
| Märkspänning vid överspänningsk./<br>Nedsmutningsgrad II/2      | 6 kV   | Märkspänning vid överspänningsk./<br>Nedsmutningsgrad III/2 | 6 kV             |
| Märkstötspänning vid överspänningsk./<br>Nedsmutningsgrad III/3 | 6 kV   | Korttidströmhållfasthet                                     | 3 x 1s mit 420 A |
| Krypsträcka, min.   | 9.6 mm | Luftsträcka, min.   | 6.9 mm           |

**Viktig hänvisningstext**

|                 |  |
|-----------------|--|
| IPC-konformitet | Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran.  |
| Hänvisningstext | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Additional variants on request</li> <li>• Rated current related to rated cross-section &amp; min. No. of poles.</li> <li>• P on drawing = pitch</li> <li>• Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.</li> <li>• Diameter of solder eyelet D = 1.4+0.1 mm starting with 8-pole</li> <li>• In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load</li> <li>• Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li> </ul> |


**Klassificeringar**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002637    | ETIM 9.0    | EC002637    |
| ETIM 10.0   | EC002637    | ECLASS 14.0 | 27-46-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-01 |             |             |

**Produktillustration**



**Dimensional drawing**



## SV 7.62HP/11/180F 3.5SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Tillbehör

www.weidmueller.com

## Kodelement



Den jackbara anslutningstekniken för effektelektronik är optimerad för modern motorteknik, startmotorer, frekvensomvandlare och servostyrningar.

OMNIMATE Power sätter standarder genom ökad säkerhet och innovativa lösningar, såsom jackbar skärmsupport, integrerade signalkontakter eller enhandsmanövreringar.

De tre produktserierna erbjuder ytterligare fördelar:

- Applikationsanpassad skalbarhet: från den kompakta 4 mm<sup>2</sup>-anslutningen för 29 A (IEC) resp. 20 A (UL) till den robusta 16 mm<sup>2</sup>-anslutningen för 76 A (IEC) resp. 54 A (UL)
- Obegränsad användning upp till 1000 V (IEC) resp. 600 V (UL)
- Många olika, applikationsoptimerade infästningsmöjligheter

Vår service:

Utforma dina individuella kontaktdon enkelt med Produktkonfiguratorn.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | BV/SV 7.62HP KO            | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1937590000</a> | Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Kodelement, svart, Antal poler: |
| GTIN (EAN) | 4032248608881              | 1   |
| Förp.      | 50 ST                      |   |
| Typ        | VDS180 SV7.62              | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1853940000</a> | Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, svart, Antal poler: 1           |
| GTIN (EAN) | 4032248389513              |   |
| Förp.      | 50 ST                      |   |