

SAIBW-8/9-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Individuella kabellängder krävs ofta nuförtiden. För att uppfylla detta krav erbjuder Weidmüller ett brett utbud av kontaktdon för fri konfektionering.

Han- och hondelar för konfektionerbar montering för anslutningarna M8, M12, M16 och 7/8" som är mycket stabila och till exempel passar för maskinteknik. Kontaktdonet M12 erbjuder ett urval av 5 olika anslutningssystem.

Skruvanslutningen kan användas i en mängd olika applikationer. Med denna teknologi kan ledaren, alternativt med ändhylsor, kopplas in i anslutningselementen och fästas med en skruv. Den är den klassiska och billigaste anslutningstekniken som även fungerar med flera ledare i en anslutning.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Fältanslutningsbar anslutning, M12
Art.nr.	1934890000
Typ	SAIBW-8/9-M12
GTIN (EAN)	4032248592623
Förp.	1 items

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Nettovikt

27 g

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Antal poler	8	Kodering	A-kodad
Kontaktyta	förgylld	Anslutningstyp	Skruvanslutning
Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning, förlädd	Kabeldiameter max.	8 mm
Kabeldiameter min.	6 mm	Nominell spänning	60 V
Märkström	2 A	Skyddsklass	IP67
Stickcykler	≥ 500	Nedsmuttningsgrad	3
Kontaktyta	CuSnZn (5-polig)/förgylld (8-polig)	Material låsring	Zinkpressgjutning
Temperaturområde kapsling	-40 ... +85 °C		

Allmänna data

Antal poler	8	Anslutning 1	M12
Anslutning 2	Skruv	Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning, förlädd
Anslutningsgंगा	M12	Kontaktyta	förgylld
Skyddsklass	IP67	Stickcykler	≥ 500

Normer

Kontaktdon Norm IEC 61076-2-101

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		