


SAIL-VSCD-5.0Q**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Weidmüller erbjuder ventilstickproppskabel med M8/M12 kontakt eller fri ledningsände. Ventilstickproppens driftsläge signaliseras med ett indikeringsselement (ljusdiod). Ventilstickpropparna har en skyddskoppling. Weidmüllers program omfattar ventilstickproppar i utförandena A, B, C enligt DIN och industristandard. Skyddsklass IP 67 uppfylls vid instruvning. Anslutningsriktningen är också en avgörande faktor, och Weidmüller erbjuder därför olika versioner.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Ventilledning (konfektionerad), Kabelände öppen - ventilstickpropp, Bryggform C DIN (8 mm), Kabellängd: 5 m, svart
Art.nr.	1935980500
Typ	SAIL-VSCD-5.0Q
GTIN (EAN)	4032248606313
Förp.	1 items

SAIL-VSCD-5.0Q

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Nettovikt

139.92 g

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel utan undantag

REACH SVHC

Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska data för kabel

Kabellängd

5 m

Släpkedjetålighet

Ja

Halogener

Nej

Temperaturområde, rörligt

-25...80 °C

Ytterdiameter

4.6 mm ± 0.2 mm

Mantelfärg

svart

Ledararea

0.5 mm²

Temperaturområde, fast lagd

-50...80 °C

Antal poler

3

Allmänna tekniska data

Kodering

Bryggform C DIN (8 mm)

Utförande

Kabelände öppen -
ventilstickpropp

LED

Ja

Nominell spänning

24 V

Märkström

4 A

Skyddsklass

IP67, i åtdraget tillstånd

Skyddskoppling

Varistor

Temperaturområde kapsling

-25...+80 °C

Klassificeringar

ETIM 8.0

EC001855

ETIM 9.0

EC001855

ETIM 10.0

EC001855

ECLASS 14.0


27-06-03-12

ECLASS 15.0


27-06-03-12

Ritningar

Profilritning



Polschema



Kopplingsbild

