



**BLZP 5.08HC/15/225B SN OR BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Produktillustration**

Klämbygel-anslutning med rätvinklig (90° eller 270°) eller vinklad (225°) anslutningsvinkel. Honkontakterna har plats för märkning och kan kodas. Låsning med hjälp av en fläns eller lösgöringsarm. De har också en integrerad plus/minus-skruv, skydd mot felaktig insättning av ledaren och de levereras med öppna klämbyglar. HC = högström.

**Allmänna beställningsdata**

|                   |                                                                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utförande         | Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 15, 225°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box |
| Art.nr.           | <a href="#">1945880000</a>                                                                                                           |
| Typ               | BLZP 5.08HC/15/225B SN OR BX                                                                                                         |
| GTIN (EAN)        | 4032248621408                                                                                                                        |
| Förp.             | 24 items                                                                                                                             |
| Produktparametrar | IEC: 400 V / 17.5 A / 0.2 - 4 mm²<br>UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12                                                              |
| Förpackning       | Box                                                                                                                                  |
| Leveransstatus    | Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.                                                                             |
| Sista orderdatum  | 2026-10-31T00:00:00+01:00                                                                                                            |
| Skapandedatum     | 18.03.2026 04:12:23 MEZ                                                                                                              |

## BLZP 5.08HC/15/225B SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| ROHS                  | Uppfyllelse                  |
| UL File Number Search | <a href="#">UL-webbplats</a> |
| Certifikat nr (cURus) | E60693                       |

## Mått och vikter

|           |         |                 |             |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup      | 23.6 mm | Byggdjup (tum)  | 0.9291 inch |
| Höjd      | 15.7 mm | Bygghöjd (tum)  | 0.6181 inch |
| Bredd     | 78.2 mm | Byggbredd (tum) | 3.0787 inch |
| Nettovikt | 26.94 g |                 |             |

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Packaging

|             |           |           |           |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Förpackning | Box       | VPE-längd | 30.00 mm  |
| VPE-bredd   | 135.00 mm | VPE-höjd  | 350.00 mm |

## Typprovningar

|                                                             |               |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Test: Hållfasthet för märkningar                            | Standard      | DIN EN 61984 avsnitt 7.3.2 / 09.02 med mönster från DIN EN 60068-2-70 / 07.96      |
|                                                             | Test          | ursprungsmärkning, märkspänning, Märkarea, typ av material                         |
|                                                             | Utvärdering   | tillgänglig                                                                        |
|                                                             | Test          | hållbarhet                                                                         |
|                                                             | Utvärdering   | godkänd                                                                            |
| Test: Felaktig inkoppling (ingen utbytbarhet)               | Standard      | DIN EN 60512-13-5 / 11.06, IEC 60512-13-5 / 02.06                                  |
|                                                             | Test          | 180° vridning med kodningselement                                                  |
|                                                             | Utvärdering   | godkänd                                                                            |
|                                                             | Test          | visuell undersökning                                                               |
|                                                             | Utvärdering   | godkänd                                                                            |
| Test: Klämbär area                                          | Standard      | DIN EN 60999-1 avsnitt 7 och 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1 avsnitt 8.2.4.5.1 / 12.02 |
|                                                             | Typ av ledare | Typ av ledare och för ledararea    massiv 0,2 mm <sup>2</sup>                      |
|                                                             |               | Typ av ledare och för ledararea    flertrådig 0,2 mm <sup>2</sup>                  |
|                                                             |               | Typ av ledare och för ledararea    massiv 2,5 mm <sup>2</sup>                      |
|                                                             |               | Typ av ledare och för ledararea    flertrådig 2,5 mm <sup>2</sup>                  |
|                                                             |               | Typ av ledare och för ledararea    AWG 26/1                                        |
|                                                             |               | Typ av ledare och för ledararea    AWG 26/19                                       |
|                                                             | Utvärdering   | godkänd                                                                            |
| Test beträffande ledare som skadats och lossnat oavsiktligt | Standard      | DIN EN 60999-1 avsnitt 9.4 / 12.00                                                 |

## BLZP 5.08HC/15/225B SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

|               |               |                                    |                                |
|---------------|---------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Frånslagstest | Krav          | 0,2 kg                             |                                |
|               | Typ av ledare | Typ av ledare och för ledararea    | AWG 26/1                       |
|               |               | Typ av ledare och för ledararea    | AWG 26/19                      |
|               | Utvärdering   | godkänd                            |                                |
|               | Krav          | 0,3 kg                             |                                |
|               | Typ av ledare | Typ av ledare och för ledararea    | massiv 0,5 mm <sup>2</sup>     |
|               |               | Typ av ledare och för ledararea    | flertrådig 0,5 mm <sup>2</sup> |
|               | Utvärdering   | godkänd                            |                                |
|               | Krav          | 0,9 kg                             |                                |
|               | Typ av ledare | Typ av ledare och för ledararea    | AWG 12/1                       |
|               |               | Typ av ledare och för ledararea    | AWG 12/19                      |
|               | Utvärdering   | godkänd                            |                                |
|               | Standard      | DIN EN 60999-1 avsnitt 9.5 / 12.00 |                                |
|               | Krav          | ≥10 N                              |                                |
|               | Typ av ledare | Typ av ledare och för ledararea    | AWG 26/1                       |
|               |               | Typ av ledare och för ledararea    | AWG 26/19                      |
|               | Utvärdering   | godkänd                            |                                |
|               | Krav          | ≥20 N                              |                                |
|               | Typ av ledare | Typ av ledare och för ledararea    | H05V-U0.5                      |
|               |               | Typ av ledare och för ledararea    | H05V-K0.5                      |
|               | Utvärdering   | godkänd                            |                                |
|               | Krav          | ≥60 N                              |                                |
|               | Typ av ledare | Typ av ledare och för ledararea    | H07V-U4.0                      |
|               |               | Typ av ledare och för ledararea    | H07V-K4.0                      |
|               |               | Typ av ledare och för ledararea    | AWG 12/1                       |
|               |               | Typ av ledare och för ledararea    | AWG 12/19                      |
|               | Utvärdering   | godkänd                            |                                |

## Systemvärden

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Produktfamilj                      | OMNIMATE Signal – serie BL/SL 5.08 |
| Anslutningstyp                     | Fältanslutning                     |
| Ledaranslutningsteknik             | Klämbygelanslutning                |
| Delning i mm (P)                   | 5.08 mm                            |
| Delning i tum (P)                  | 0.200 "                            |
| Ledarutgångsriktning               | 225°                               |
| Antal poler                        | 15                                 |
| L1 i mm                            | 71.12 mm                           |
| L1 i tum                           | 2.800 "                            |
| Antal rader                        | 1                                  |
| Polradstal                         | 1                                  |
| Märkarea                           | 4 mm <sup>2</sup>                  |
| Beröringsskydd enligt DIN VDE 57   | fingersäker                        |
| Beröringsskydd enligt DIN VDE 0470 | IP 20 ansluten/ IP 10 ej ansluten  |
| Skyddsklass                        | IP20                               |
| Genomgångsmotstånd (6)             | ≤5 mΩ                              |

## BLZP 5.08HC/15/225B SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

|                        |                                        |                   |      |        |
|------------------------|----------------------------------------|-------------------|------|--------|
| Koderbar               | Ja                                     |                   |      |        |
| Avisoleringslängd      | 7 mm                                   |                   |      |        |
| Klämskruv              | M 2,5                                  |                   |      |        |
| Skruvmejselklinga      | 0,6 x 3,5, PH 1, PZ 1                  |                   |      |        |
| Skruvmejselklinga Norm | DIN 5264, ISO 8764/2-PH, ISO 8764/2-PZ |                   |      |        |
| Stickcykler            | 25                                     |                   |      |        |
| Max. instickskraft/pol | 10 N                                   |                   |      |        |
| Max. dragkraft/pol     | 9 N                                    |                   |      |        |
| Åtdragningsmoment      | Momenttyp                              | Ledaranslutning   |      |        |
|                        | Användningsinformation                 | Åtdragningsmoment | min. | 0.4 Nm |
|                        |                                        |                   | max. | 0.5 Nm |

## Materialdata

|                                  |                            |                                |             |
|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------|
| Isoleringsmaterial               | PBT                        | Färgkod                        | orange      |
| Färgtabell (jämförbar)           | RAL 2000                   | Isoleringsmaterialgrupp        | IIIa        |
| CTI (Comparative Tracking Index) | ≥ 200                      | Moisture Level (MSL)           |             |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94   | V-0                        | Kontaktmaterial                | Cu-legering |
| Kontaktyta                       | förtennad                  | Ytbehandling                   | 4-6 µm SN   |
| Skiktstruktur för stiftkontakten | 4...8 µm Sn hot-dip tinned | Lagertemperatur, min.          | -40 °C      |
| Lagertemperatur, max.            | 70 °C                      | Drifttemperatur, min.          | -50 °C      |
| Drifttemperatur, max.            | 100 °C                     | Temperaturområde Montage, min. | -25 °C      |
| Temperaturområde Montage, max.   | 100 °C                     |                                |             |

## Anslutningsbara ledare

|                                           |                          |                        |                            |
|-------------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|
| Anslutningsområde, min.                   | 0.13 mm <sup>2</sup>     |                        |                            |
| Anslutningsområde, max.                   | 4 mm <sup>2</sup>        |                        |                            |
| Ledardiameter, AWG, min.                  | AWG 30                   |                        |                            |
| Ledardiameter, AWG, max                   | AWG 12                   |                        |                            |
| entrådig, min. H05(07) V-U                | 0.2 mm <sup>2</sup>      |                        |                            |
| entrådig, max. H05(07) V-U                | 4 mm <sup>2</sup>        |                        |                            |
| fintrådig, min. H05(07) V-K               | 0.2 mm <sup>2</sup>      |                        |                            |
| fintrådig, max. H05(07) V-K               | 4 mm <sup>2</sup>        |                        |                            |
| med AEH med krage DIN 46 228/4, min.      | 0.2 mm <sup>2</sup>      |                        |                            |
| med ändhylsa med krage DIN 46 228/4, max. | 2.5 mm <sup>2</sup>      |                        |                            |
| med ändhylsa, DIN 46228 pt 1, min.        | 0.2 mm <sup>2</sup>      |                        |                            |
| med ändhylsa enligt DIN 46 228/1, max.    | 4 mm <sup>2</sup>        |                        |                            |
| Passtift enligt EN 60999 a x b; ø         | 2,8 mm x 2,4 mm          |                        |                            |
| Anslutningsbar ledare                     | Ledarens anslutningsarea | nominell               | 0.5 mm <sup>2</sup>        |
|                                           | kabelsko                 | Avisoleringslängd      | nominell 6 mm              |
|                                           |                          | Rekommenderad ändhylsa | <a href="#">H0.5/6</a>     |
|                                           |                          | Avisoleringslängd      | nominell 8 mm              |
|                                           |                          | Rekommenderad ändhylsa | <a href="#">H0.5/12 OR</a> |
|                                           | Ledarens anslutningsarea | nominell               | 1 mm <sup>2</sup>          |
|                                           | kabelsko                 | Avisoleringslängd      | nominell 6 mm              |
|                                           |                          | Rekommenderad ändhylsa | <a href="#">H1.0/6</a>     |
|                                           | Ledarens anslutningsarea | nominell               | 1.5 mm <sup>2</sup>        |
|                                           | kabelsko                 | Avisoleringslängd      | nominell 7 mm              |
|                                           |                          | Rekommenderad ändhylsa | <a href="#">H1.5/7</a>     |
|                                           | Ledarens anslutningsarea | nominell               | 2.5 mm <sup>2</sup>        |
|                                           | kabelsko                 | Avisoleringslängd      | nominell 7 mm              |

## BLZP 5.08HC/15/225B SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

|  |  |                        |                             |
|--|--|------------------------|-----------------------------|
|  |  | Rekommenderad ändhylsa | <a href="#">H2,5/7</a>      |
|  |  | Avisoleringslängd      | nominell 10 mm              |
|  |  | Rekommenderad ändhylsa | <a href="#">H2,5/15D BL</a> |

Referenstext Ytterdiametern på plastkragen ska inte vara större än rastret (P). Längd på hylsor ska väljas beroende på produkten och märkspänningen.

## Märkdata enligt CSA

|                                      |        |                                      |                                                                           |
|--------------------------------------|--------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Institut (CSA)                       | CSA    | Certifikat nr. (CSA)                 | 200039-1121690                                                            |
| Märkspänning (användargrupp B / CSA) | 300 V  | Märkspänning (användargrupp C / CSA) | 50 V                                                                      |
| Märkspänning (användargrupp D / CSA) | 300 V  | Märkström (användargrupp B / CSA)    | 15 A                                                                      |
| Märkström (användargrupp D / CSA)    | 15 A   | Ledardiameter AWG, min.              | AWG 30                                                                    |
| Ledardiameter AWG, max.              | AWG 12 | Hänvisning till godkännandevärden    | Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg. |

## Märkdata enligt UL 1059

|                                          |                                                                           |                                          |        |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|
| Institut (cURus)                         | CURUS                                                                     | Certifikat nr (cURus)                    | E60693 |
| Märkspänning (användargrupp B / UL 1059) | 300 V                                                                     | Märkspänning (användargrupp D / UL 1059) | 300 V  |
| Märkström (användargrupp B / UL 1059)    | 15 A                                                                      | Märkström (användargrupp D / UL 1059)    | 10 A   |
| Ledardiameter AWG, min.                  | AWG 26                                                                    | Ledardiameter AWG, max.                  | AWG 12 |
| Hänvisning till godkännandevärden        | Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg. |                                          |        |

## Märkdata enligt IEC

|                                                             |                        |                                                           |                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|
| testad enligt standard                                      | IEC 60664-1, IEC 61984 | Märkström, min. antal poler (Tu=20°C)                     | 17.5 A           |
| Märkström, max. antal poler (Tu=20°C)                       | 14 A                   | Märkström, min. antal poler (Tu=40°C)                     | 14 A             |
| Märkström, max. antal poler (Tu=40°C)                       | 12 A                   | Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutningsgrad II/2    | 400 V            |
| Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutningsgrad III/2     | 320 V                  | Märkspänning vid överspänningskat./Nedsmutningsgrad III/3 | 250 V            |
| Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutningsgrad II/2      | 4 kV                   | Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutningsgrad III/2   | 4 kV             |
| Märkstötspänning vid överspänningsk./Nedsmutningsgrad III/3 | 4 kV                   | Korttidströmhållfasthet                                   | 3 x 1s mit 120 A |

## Viktig hänvisningstext

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| IPC-konformitet | Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| Hänvisningstext | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Additional variants on request</li> <li>• Gold-plated contact surfaces on request</li> <li>• Rated current related to rated cross-section &amp; min. No. of poles.</li> <li>• Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1</li> <li>• Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4</li> <li>• P on drawing = pitch</li> <li>• Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.</li> <li>• In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load</li> <li>• Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li> </ul> |  |  |

**BLZP 5.08HC/15/225B SN OR BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Tekniska data****Klassificeringar**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002638    | ETIM 9.0    | EC002638    |
| ETIM 10.0   | EC002638    | ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-02 |             |             |


## Produktillustration



## Dimensional drawing



## Graph




## Produktfördel



Lower assembly costsSecure in a matter of seconds

## Produktfördel



Flexible application optionsFor 3 connection systems

## BLZP 5.08HC/15/225B SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Dragavlastningar



För frekventa laddningar: "släpvcagnskopplingen" för kontaktdon.

Dragavlastningen kan avlasta mer än ledare vid drag: Bara att fästa på kontakten och

- bunta ledare
- Dra kabel
- använd som stick- och draghjälp


Inga skador på anslutningsställena, översiktlig, ren ledningsdragning och enkel hantering.

Fördelar för användaren: Högre tillgänglighet hos anläggningen genom permanent belastningsbara anslutningen i tuffa industrimiljöer och bekväm hantering.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                     |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Typ        | BLZ 5.00 ZE04 OR BX        | Utförande                                                           |
| Art.nr.    | <a href="#">1652100000</a> | Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Dragavlastning, orange, Antal |
| GTIN (EAN) | 4008190401771              | poler: 4                                                            |
| Förp.      | 50 ST                      |                                                                     |
| Typ        | BLZ 5.00 ZE08 OR BX        | Utförande                                                           |
| Art.nr.    | <a href="#">1652040000</a> | Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Dragavlastning, orange, Antal |
| GTIN (EAN) | 4008190401719              | poler: 8                                                            |
| Förp.      | 50 ST                      |                                                                     |

## Kodelement



Kopplar bara vad som hör ihop: Rätt anslutning på rätt ställe.

Kodnings- och förvriddningsskyddselementen tilldelar tydligt anslutande element under tillverkningen och driften

Kodnings- och förvriddningsskyddselementen skjuts in innan bestyckningen eller under kabelkonfektioneringen. Alternativen hos Weidmüller: konfigurera enkelt och individuellt online i variantkonfiguratorn och få färdigt förkodat.

En felbestyckning på kretskortet eller felanslutning av anslutningselement är inte längre möjligt.

Fördelen: Ingen felsökning vid tillverkningen och ingen felhantering av användaren.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | BLZ/SL KO OR BX            | Utförande                                                             |
| Art.nr.    | <a href="#">1573010000</a> | Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Kodelement, orange, Antal       |
| GTIN (EAN) | 4008190048396              | poler: 1                                                              |
| Förp.      | 100 ST                     |                                                                       |
| Typ        | BLZ/SL KO BK BX            | Utförande                                                             |
| Art.nr.    | <a href="#">1545710000</a> | Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Kodelement, svart, Antal poler: |
| GTIN (EAN) | 4008190087142              | 1                                                                     |
| Förp.      | 50 ST                      |                                                                       |

## BLZP 5.08HC/15/225B SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Spår-Skruvmejsel



Spårskruvmejsel med rundklinga, SD DIN 5265, ISO 2380/2, klingprofil enligt DIN 5264, ISO 2380/1, Spets krom top, SoftFinish-handtag

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Typ        | SDS 0.6X3.5X100            | Utförande                                                |
| Art.nr.    | <a href="#">2749340000</a> | Skruvmejsel, Klingbredd (B): 3.5 mm, Klinglängd: 100 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118895568              | Klingtjocklek: 0.6 mm                                    |
| Förp.      | 1 ST                       |                                                          |
| Typ        | SDIS 0.6X3.5X100           | Utförande                                                |
| Art.nr.    | <a href="#">2749810000</a> | Skruvmejsel, Klingbredd (B): 3.5 mm, Klinglängd: 100 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118897012              | Klingtjocklek: 0.6 mm                                    |
| Förp.      | 1 ST                       |                                                          |

## Krysspårskruvmejsel, typ Phillips



Kryssmejsel, Typ Phillips, SDK PH DIN 5262, ISO 8764/2-PH, klingprofil enligt ISO 8764-PH, Spets krom top, SoftFinish-handtag

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                              |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Typ        | SDK PH1 X 80               | Utförande                                                    |
| Art.nr.    | <a href="#">2749410000</a> | Skruvmejsel, Klingbredd (B): 4.5 mm, 80 mm, Klingtjocklek: 1 |
| GTIN (EAN) | 4050118895636              |                                                              |
| Förp.      | 1 ST                       |                                                              |

## Krysspårskruvmejsel, typ Pozidriv



Kryssmejsel, Typ Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, klingprofil enligt ISO 8764-PZ, Spets krom top, SoftFinish-handtag

**BLZP 5.08HC/15/225B SN OR BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Tillbehör****Allmänna beställningsdata**

|            |                            |                                                               |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Typ        | SDK PZ1 X 80               | Utförande                                                     |
| Art.nr.    | <a href="#">2749440000</a> | Skruvmejsel, Klingbredd (B): 14.5 mm, 80 mm, Klingtjocklek: 1 |
| GTIN (EAN) | 4050118895667              |                                                               |
| Förp.      | 1 ST                       |                                                               |


## BLZP 5.08HC/15/225B SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Motsvarighet

## SLDF 5.08



Genomförings-stiftlist för montering på frontplatta med låsningsfunktion som tillval. Den interna anslutningen utförs som flatstifts- eller lödanslutning. Stiftlisterna kan märkas och kan kodas.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLDF 5.08 L/F 15 SN OR ... | Utförande                                                             |
| Art.nr.    | <a href="#">1599260000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, 5.08 mm, Antal poler: 15, 180°, |
| GTIN (EAN) | 4008190142025              | Flatstiftsanslutning, Lödanslutning, Box                              |
| Förp.      | 18 ST                      |                                                                       |

## SL 5.08/135




Stiftlister med 135° utgångsriktning Lödstiftlängden är optimerad för våglödning. Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                          |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL 5.08/15/135 3.2SN OR... | Utförande                                                                |
| Art.nr.    | <a href="#">1603190000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, |
| GTIN (EAN) | 4008190024949              | 5.08 mm, Antal poler: 15, 135°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad,    |
| Förp.      | 50 ST                      | orange, Box                                                              |

## SL 5.08/135B



Stiftlister med 135° utgångsriktning Lödstiftlängden är optimerad för våglödning. Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL 5.08/15/135B 3.2SN O... | Utförande                                                             |
| Art.nr.    | <a href="#">1605660000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspår för montageblock, THT   |
| GTIN (EAN) | 4008190137588              | lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 15, 135°, Lödstiftlängd (l): 3.2 |
| Förp.      | 50 ST                      | mm, förtennad, orange, Box                                            |

## BLZP 5.08HC/15/225B SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Motsvarighet

## SL 5.08/180



Stiftlister med rak 180° utgångsriktning Lödstiftlängden är optimerad för våglödning. Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                          |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL 5.08/15/180 3.2SN OR... | Utförande                                                                |
| Art.nr.    | <a href="#">1518560000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, |
| GTIN (EAN) | 4008190037338              | 5.08 mm, Antal poler: 15, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad,    |
| Förp.      | 50 ST                      | orange, Box                                                              |

## SL 5.08/180B




Stiftlister med rak 180° utgångsriktning Lödstiftlängden är optimerad för våglödning. Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL 5.08/15/180B 3.2SN O... | Utförande                                                             |
| Art.nr.    | <a href="#">1520860000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspår för montageblock, THT   |
| GTIN (EAN) | 4008190135416              | lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 15, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 |
| Förp.      | 50 ST                      | mm, förtennad, orange, Box                                            |

## SL 5.08/90



Stiftlister med 90° utgångsriktning Lödstiftlängden är optimerad för våglödning. Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                          |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL 5.08/15/90 3.2SN OR ... | Utförande                                                                |
| Art.nr.    | <a href="#">1509360000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, |
| GTIN (EAN) | 4008190094393              | 5.08 mm, Antal poler: 15, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad,     |
| Förp.      | 50 ST                      | orange, Box                                                              |

## BLZP 5.08HC/15/225B SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Motsvarighet

## SL 5.08/90B




Stiftlistor med 90° utgångsriktning Lödstiftlängden är optimerad för våglödning. Stiftlistan har plats för märkning och kan kodas.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL 5.08/15/90B 3.2SN OR... | Utförande                                                            |
| Art.nr.    | <a href="#">1511660000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspår för montageblock, THT  |
| GTIN (EAN) | 4008190003463              | lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 15, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 |
| Förp.      | 50 ST                      | mm, förtennad, orange, Box                                           |

## SL 5.08HC/180




Stiftlistor i glasfiberförstärkt plast med rak utgångsriktning optimerade för våglödning. Flänsvarianten (F) kan skruvas på respektive motdel eller kretskortet. Genom att använda lödfälsvätsvarianten (LF) behövs ingen extra skruv för låsning mot kretskortet. Samtidigt skyddas lödställena mot mekanisk påfrestning. Stiftlisterna kan kodas manuellt eller beställas förkodade. HC = högström.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                          |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL 5.08HC/15/180 3.2SN ... | Utförande                                                                |
| Art.nr.    | <a href="#">1148390000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, |
| GTIN (EAN) | 4032248934744              | 5.08 mm, Antal poler: 15, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad,    |
| Förp.      | 50 ST                      | svart, Box                                                               |
| Typ        | SL 5.08HC/15/180 3.2SN ... | Utförande                                                                |
| Art.nr.    | <a href="#">1146600000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, |
| GTIN (EAN) | 4032248933273              | 5.08 mm, Antal poler: 15, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad,    |
| Förp.      | 50 ST                      | orange, Box                                                              |

## SL 5.08HC/180B



Stiftlistor i glasfiberförstärkt plast med rak utgångsriktning optimerade för våglödning. Flänsvarianten (F) kan skruvas på respektive motdel eller kretskortet. Genom att använda lödfälsvätsvarianten (LF) behövs ingen extra skruv för låsning mot kretskortet. Samtidigt skyddas lödställena mot mekanisk påfrestning. Stiftlisterna kan kodas manuellt eller beställas förkodade. HC = högström.

## BLZP 5.08HC/15/225B SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

## Motsvarighet

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL 5.08HC/15/180B 3.2SN... | Utförande                                                             |
| Art.nr.    | <a href="#">1149830000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspår för montageblock, THT   |
| GTIN (EAN) | 4032248935420              | lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 15, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 |
| Förp.      | 50 ST                      | mm, förtennad, svart, Box                                             |
| Typ        | SL 5.08HC/15/180B 3.2SN... | Utförande                                                             |
| Art.nr.    | <a href="#">1147730000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspår för montageblock, THT   |
| GTIN (EAN) | 4032248933105              | lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 15, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 |
| Förp.      | 50 ST                      | mm, förtennad, orange, Box                                            |

## SL 5.08HC/180G




Stiftlistor i glasfiberförstärkt plast med rak utgångsriktning optimerade för våglödning. Flänsvarianten (F) kan skruvas på respektive motdel eller kretskortet. Genom att använda lödfälsvätsvarianten (LF) behövs ingen extra skruv för låsning mot kretskortet. Samtidigt skyddas lödställena mot mekanisk påfrestning. Stiftlistorna kan kodas manuellt eller beställas förkodade. HC = högström.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL 5.08HC/15/180G 3.2SN... | Utförande                                                             |
| Art.nr.    | <a href="#">1149070000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT            |
| GTIN (EAN) | 4032248934485              | lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 15, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 |
| Förp.      | 50 ST                      | mm, förtennad, svart, Box                                             |
| Typ        | SL 5.08HC/15/180G 3.2SN... | Utförande                                                             |
| Art.nr.    | <a href="#">1147020000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT            |
| GTIN (EAN) | 4032248108558              | lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 15, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 |
| Förp.      | 50 ST                      | mm, förtennad, orange, Box                                            |

## SL 5.08HC/90



Stiftlistor i glasfiberförstärkt plast med 90° utgångsriktning optimerade för våglödning. Flänsvarianten (F) kan skruvas på respektive motdel eller kretskortet. Genom att använda lödfälsvätsvarianten (LF) behövs ingen extra skruv för låsning mot kretskortet. Samtidigt skyddas lödställena mot mekanisk påfrestning. Stiftlistorna kan kodas manuellt eller beställas förkodade. HC = högström.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                          |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL 5.08HC/15/90 3.2SN B... | Utförande                                                                |
| Art.nr.    | <a href="#">1155190000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, |
| GTIN (EAN) | 4050118050684              | 5.08 mm, Antal poler: 15, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad,     |
| Förp.      | 50 ST                      | svart, Box                                                               |
| Typ        | SL 5.08HC/15/90 3.2SN O... | Utförande                                                                |
| Art.nr.    | <a href="#">1147010000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, |
| GTIN (EAN) | 4050118051377              | 5.08 mm, Antal poler: 15, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad,     |
| Förp.      | 50 ST                      | orange, Box                                                              |

## BLZP 5.08HC/15/225B SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Motsvarighet

## SL 5.08HC/90B




Stiftlistor i glasfiberförstärkt plast med 90° utgångsriktning optimerade för våglödning. Flänsvarianten (F) kan skruvas på respektive motdel eller kretskortet. Genom att använda lödfänsvarianten (LF) behövs ingen extra skruv för låsning mot kretskortet. Samtidigt skyddas lödställena mot mekanisk påfrestning. Stiftlisterna kan koder manuellt eller beställas förkodade. HC = högström.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL 5.08HC/15/90B 3.2SN ... | Utförande                                                            |
| Art.nr.    | <a href="#">1155720000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspår för montageblock, THT  |
| GTIN (EAN) | 4050118050226              | lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 15, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 |
| Förp.      | 50 ST                      | mm, förtennad, svart, Box                                            |
| Typ        | SL 5.08HC/15/90B 3.2SN ... | Utförande                                                            |
| Art.nr.    | <a href="#">1154910000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspår för montageblock, THT  |
| GTIN (EAN) | 4050118050912              | lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 15, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 |
| Förp.      | 50 ST                      | mm, förtennad, orange, Box                                           |

## SL 5.08HC/90G



Stiftlistor i glasfiberförstärkt plast med 90° utgångsriktning optimerade för våglödning. Flänsvarianten (F) kan skruvas på respektive motdel eller kretskortet. Genom att använda lödfänsvarianten (LF) behövs ingen extra skruv för låsning mot kretskortet. Samtidigt skyddas lödställena mot mekanisk påfrestning. Stiftlisterna kan koder manuellt eller beställas förkodade. HC = högström.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL 5.08HC/15/90G 3.2SN ... | Utförande                                                            |
| Art.nr.    | <a href="#">1155470000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT           |
| GTIN (EAN) | 4050118050455              | lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 15, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 |
| Förp.      | 50 ST                      | mm, förtennad, svart, Box                                            |
| Typ        | SL 5.08HC/15/90G 3.2SN ... | Utförande                                                            |
| Art.nr.    | <a href="#">1147700000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT           |
| GTIN (EAN) | 4050118051148              | lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 15, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 |
| Förp.      | 50 ST                      | mm, förtennad, orange, Box                                           |

## BLZP 5.08HC/15/225B SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Motsvarighet

## SLDV 5.08/180




Stiftlister med optimerad lödstiftslängd för våglödningsanvändning. Stiftlisterna har plats för märkning och kan kodas. HC = högström.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                          |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLD 5.08V/30/180 3.2SN ... | Utförande                                                                |
| Art.nr.    | <a href="#">1725780000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, |
| GTIN (EAN) | 4032248062072              | 5.08 mm, Antal poler: 30, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad,    |
| Förp.      | 10 ST                      | orange, Box                                                              |

## SLDV 5.08/90




Stiftlister med optimerad lödstiftslängd för våglödningsanvändning. Stiftlisterna har plats för märkning och kan kodas. HC = högström.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                          |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLD 5.08V/30/90 3.2 SN ... | Utförande                                                                |
| Art.nr.    | <a href="#">1725300000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, |
| GTIN (EAN) | 4032248060702              | 5.08 mm, Antal poler: 30, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad,     |
| Förp.      | 10 ST                      | orange, Box                                                              |

## SLDV 5.08/90B



Stiftlister med optimerad lödstiftslängd för våglödningsanvändning. Stiftlisterna har plats för märkning och kan kodas. HC = högström.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLD 5.08V/30/90B 3.2 SN... | Utförande                                                            |
| Art.nr.    | <a href="#">1726410000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspår för montageblock, THT  |
| GTIN (EAN) | 4032248061389              | lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 30, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 |
| Förp.      | 10 ST                      | mm, förtennad, orange, Box                                           |

## BLZP 5.08HC/15/225B SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Motsvarighet

## SL-SMT 5.08/180 Box




Högtemperaturlålig, rak, öppen stiftlist Förpackning i box eller tejp. I tejp med 1,5 mm lödstift optimerad för automatbestyckning. Stiftlängd 3,2 mm för reflow- och våglödning Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas. HC = högström.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 5.08HC/15/180 3...  | Utförande                                                             |
| Art.nr.    | <a href="#">1838110000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT/THR         |
| GTIN (EAN) | 4032248348176              | lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 15, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 |
| Förp.      | 50 ST                      | mm, förtennad, svart, Box                                             |

## SL-SMT 5.08/180G Box




Högtemperaturlålig stiftlist med förpackning i box eller tejp. I tejp med 1,5 mm lödstift optimerad för automatbestyckning. Stiftlängd 3,2 mm för reflow- och våglödning Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas. HC = högström.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 5.08HC/15/180G 3... | Utförande                                                             |
| Art.nr.    | <a href="#">1838340000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT/THR        |
| GTIN (EAN) | 4032248348404              | lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 15, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 |
| Förp.      | 50 ST                      | mm, förtennad, svart, Box                                             |

## SL-SMT 5.08HC/90 Box



Högtemperaturlålig, 90° vinklad öppen stiftlist. Förpackning i box eller tejp. I tejp med 1,5 mm lödstift optimerad för automatbestyckning. Stiftlängd 3,2 mm för reflow- och våglödning Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas. HC = högström.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 5.08HC/15/90 1.5... | Utförande                                                            |
| Art.nr.    | <a href="#">1774892001</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT/THR        |
| GTIN (EAN) | 4032248155934              | lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 15, 90°, Lödstiftlängd (l): 1.5 |
| Förp.      | 50 ST                      | mm, förtennad, svart, Box                                            |

**BLZP 5.08HC/15/225B SN OR BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Motsvarighet**


|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 5.08HC/15/90 3.2... | Utförande                                                            |
| Art.nr.    | <a href="#">1780080000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT/THR        |
| GTIN (EAN) | 4032248165407              | lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 15, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 |
| Förp.      | 50 ST                      | mm, förtennad, svart, Box                                            |

**SL-SMT 5.08HC/90G Box**

Högtemperaturlålig stiftlist med förpackning i box eller tejp. I tejp med 1,5 mm lödstift optimerad för automatbestyckning. Stiftlängd 3,2 mm för reflow- och våglödning. Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas. HC = högström.

**Allmänna beställningsdata**

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 5.08HC/15/90G 1.... | Utförande                                                            |
| Art.nr.    | <a href="#">1775132001</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT/THR       |
| GTIN (EAN) | 4032248156603              | lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 15, 90°, Lödstiftlängd (l): 1.5 |
| Förp.      | 50 ST                      | mm, förtennad, svart, Box                                            |
| Typ        | SL-SMT 5.08HC/15/90G 3.... | Utförande                                                            |
| Art.nr.    | <a href="#">1780310000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT/THR       |
| GTIN (EAN) | 4032248165636              | lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 15, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 |
| Förp.      | 50 ST                      | mm, förtennad, svart, Box                                            |

**SLT 5.08B**

Stiftlistor med skruvanslutning i Top-anslutningsteknik för ledaranslutning. De har plats för märkning och kan kodas.

**Allmänna beställningsdata**

|            |                            |                                                                    |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLT 5.08/15/180B SN OR ... | Utförande                                                          |
| Art.nr.    | <a href="#">1611840000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.08 mm, Antal poler: 15, |
| GTIN (EAN) | 4008190192723              | 180°, TOP Anslutning, Anslutningsområde, max. : 2.5 mm², Box       |
| Förp.      | 50 ST                      |                                                                    |


## BLZP 5.08HC/15/225B SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Motsvarighet

## SLS 5.08/180 SN




Stiftlister med skruvanslutning i klämbyggeteknik för ledaranslutning. Stiftlisterna har plats för märkning och kan kodas.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                             |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLS 5.08/15/180 SN OR BX   | Utförande                                                                   |
| Art.nr.    | <a href="#">1627220000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.08 mm, Antal poler: 15,          |
| GTIN (EAN) | 4008190199739              | 180°, Klämbyggeanslutning, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , |
| Förp.      | 24 ST                      | Box                                                                         |

## SLS 5.08/180B



Stiftlister med skruvanslutning i klämbyggeteknik för ledaranslutning. Stiftlisterna har plats för märkning och kan kodas.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                             |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLS 5.08/15/180B SN OR ... | Utförande                                                                   |
| Art.nr.    | <a href="#">1627370000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.08 mm, Antal poler: 15,          |
| GTIN (EAN) | 4008190199883              | 180°, Klämbyggeanslutning, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , |
| Förp.      | 24 ST                      | Box                                                                         |