

**IE-C6EL8UG0030XCSXCA-E****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Konfektionerade IE-kablar för EtherNet/IP-applikationer

- med bajonettanslutning enligt IEC 61076-3-106 var. 1, kat. 5, mantlad
- med kontaktdon, typ M12 X, kat. 6A, enligt IEC 61076-2-109 och RJ45 kontaktdon för 10 Gbit/s applikationer

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Systemkabel, M12 X-typ IP 67 hane, rakt, M12 X-typ IP67 hane, vinklad, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 3 m
Art.nr.	<a href="#">2485580030</a>
Typ	IE-C6EL8UG0030XCSXCA-E
GTIN (EAN)	4050118496161
Förp.	1 items

## IE-C6EL8UG0030XCSXCA-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Längd 3 m Bygglängd (tum) 118.1102 inch  
Nettovikt 150 g

## Temperaturer

Lagertemperatur -40 °C...80 °C Drifttemperatur -40 °C...80 °C  
Installation temperature -20 °C...60 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel  
REACH SVHC Lead 7439-92-1  
SCIP 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

## Kabelfspecifika standarder

Norm uppbyggnad UL Style 20963 Röktäthet Enligt IEC 61034

## Normer

Norm uppbyggnad UL Style 20963 Röktäthet Enligt IEC 61034

## Elektriska egenskaper kabel

Överföringshastighet 10 Gbit/s Kategori Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)  
Slingmotstånd 290 Ω/km Signallöptid 5.2 ns/m  
Provspänning ledare-ledare-skärm 700 VRMS, 50 Hz, 1 min Transferimpedans 15 mΩ/m vid 1 MHz, 10 mΩ/m vid 10 MHz, 30 mΩ/m vid 30 MHz  
Karakteristisk impedans 100 ± 5 Ω vid 100MHz

## Kabeluppbyggnad

Trådar 7 Mantelfärg grön (RAL 6018)  
Normbeteckningar S/FTP, LIO2YSC11Y Area 4\*2\*AWG 26/7 - 4\*2\*0,128 mm<sup>2</sup>  
Avskärmning S/FTP Antal ledare 8  
Isoleringsdiameter 0.98 mm Isolering PE  
Manteldiameter, max. 6.7 mm Manteldiameter, min. 6.1 mm  
Material mantel PUR Koppling EIA/TIA T568 B  
Koppardiameter 0.48 µm Skärmning ledarpar Aluminiumfolie  
Anordning ledare tvinnat par Samlingsskärm Skärmflätning av koppartråd  
Ledarmaterial Flertrådig förtennad kopparledare Färgsekvens ledare - ledarpar vit - blå, vit - orange, vit - grön, vit - brun  
Tjocklek skärmflätning 0.1 mm

## Kontakt höger

Stickkontakt höger M12, X-kodad, IP67, hankontakt, vinklad 90°

**Tekniska data**

anslutningsstickpropp,  
Plast, skärmade

**Kontakt vänster**

Stickkontakt vänster M12, X-kodad, IP67,  
hankontakt, rak,  
anslutningsstickpropp,  
Plast, skärmade

**Mekaniska egenskaper och materialegenskaper kabel**

Oljebeständighet	in accordance with IEC 60811-2-1	Halogener	halogenfri, enligt IEC 60754-1
Böjradie min, upprepad	10 x kabelldiameter	Böjradie min, unik	5 x kabelldiameter
Rivtålighet	mycket bra	Flamhärdighet	in accordance with IEC 60332-1-2
Röktäthet	Enligt IEC 61034		

**Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-07		

### Koppling

M12	1	White, Orange	1	M12
	2	Orange	2	
	3	White, Green	3	
	4	Green	4	
	5	White, Brown	5	
	6	Brown	6	
	7	White, Blue	7	
	8	Blue	8	

### Stiftkonfiguration



## Neutral



TM-I är en erkänd och ackrediterad märkningstyp för trafiktekniska applikationer. Det finns olika skyltlängder för individuell märkning med långa teckensträngar. Enkel hantering av separering och installation tack vare projektetmärkningsfältet. Montage av hylsor i förväg och eftermontering av skyltar erbjuder utmärkt mångsidighet. Den speciella konturen för TM-I ger enkel montering och säkrar fast positionering. De är kompatibla med ett antal kommersiellt tillgängliga hylsor. Tack vare MultiCard-formatet kan skyltarna märkas snabbt och bekvämt med PrintJet CONNECT, plotter eller STI-stift.

- Enkel hantering av separering och installation tack vare projektetmärkningsfältet.
- Erkänd och ackrediterad märkning för trafiktekniska applikationer
- Montage av hylsor i förväg och eftermontering av skyltar erbjuder utmärkt mångsidighet
- Ej lämplig för påskrift med P-Ink eller STI-S filtstift tillsammans med CLI T hylsor. För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

Typ	TM-I 12 MC NE WS	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1718411044</a>	TM-I, Insats märkning, 12 x 4 mm, vit
GTIN (EAN)	4008190348977	
Förp.	320 ST	
Typ	TM-I 18 MC NE WS	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1718431044</a>	TM-I, Insats märkning, 1,5 - 22 mm, 18 x 4 mm, vit
GTIN (EAN)	4008190349011	
Förp.	320 ST	