

SAIL-M12GM12G-TS-5.0U**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Produktillustration**

Dina kringutrustning bör matas med större effekt. Med vårt nya M12-kontaktdon är mer än 250 V och 2 A möjligt utan problem. De kompakta A-, K-, L-, S- och T-kodade M12-kontaktdonen är utformade för överföring av upp till 630 V AC eller 60 V DC och 12 A.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Sensor/Aktuator-Ledning, M12 / M12, Antal poler : 4, 5 m, Hane stift, rak -Hona hylsa rak, Skärmad: Ja, LED: Nej, Mantelmateriel: PUR, Halogener: Nej
Art.nr.	2490240500
Typ	SAIL-M12GM12G-TS-5.0U
GTIN (EAN)	4064675257387
Förp.	1 items

SAIL-M12GM12G-TS-5.0U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Nettovikt

640 g

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9

Tekniska data för kabel

Kabellängd

5 m

Oljebeständighet

motsvarande IEC
60811:404

Ledararea

1.5 mm²

Skärmad

Ja

Isolering

PP

Böjradie min, rörlig

7,5 x kabelldiameter

Böjcykler

10 Mio

hastighet

5 m/s

Kabelns längd är konfigurerbar

Nej

Typen är hybridkabel

Nej

Färgkodning

brun, vit, blå, svart

Säker mot svetsstänk

Nej

Antal poler

4

Mantelfärg

svart

Släpkedjetålighet

Ja

Antal ledare

4

Halogener

Nej

Accelerartion

50 m/s²

Böjradie min, fast monterad

4 x kabelldiameter

Flamhärdighet

in accordance with IEC
60332-1-2

Mantelmateriel

PUR

Mantel i enlighet med UL AWM-stil

20939 (80 °C / 600 V)

Bestrålning tvärbunden

Nej

Temperaturområde, fast lagd

-40...80 °C

Temperaturområde, rörligt

-30...80 °C

Allmänna tekniska data

Kodering

T-coded

Kontakttyta

förgylld

Utförande

Hane stift, rak -Hona hylsa
rak

Isolationsmotstånd

109 Ω

Nominell spänning

60 V

Skyddsklass

IP65, IP67, i åtdraget
tillstånd

Nedsmutsningsgrad

3

Temperaturområde kapsling

-40 ... +85 °C

Anslutningsgंगा

M12 / M12

LED

Nej

Kapslingsmaterial

PUR

Kontaktmaterial

Kopparlegering

Märkström

12 A

Stickcykler

100

Material låsring

CuZn, förnicklad

Allmänna standarder

KontaktDon Norm

IEC 61076-2-111

Elektriska egenskaper

Isolationsmotstånd

109 Ω

Nominell spänning

60 V

SAIL-M12GM12G-TS-5.0U**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tekniska data****Normer**

Kontaktidon Norm	IEC 61076-2-111
------------------	-----------------

Kontakt höger

Stickkontakt höger	M12, T-kodad, Antal poler: 4, honkontakt, rak, anslutningsstickpropp, skärmdade
--------------------	---

Kontakt vänster


Stickkontakt vänster	M12, T-kodad, Antal poler: 4, hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, skärmdade
----------------------	---

Klassificeringar


ETIM 8.0	EC001855	ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855	ECLASS 14.0	27-06-03-11
ECLASS 15.0	27-06-03-11		

Ritningar


Profilritning




Profilritning




Polschema



Polschema



Kopplingsbild



Det idealiska verktyget: Screwty® med momentfunktion

