

## HV4000/2-M12 F

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Den effektiva och tillförlitliga distributionen av elkraft i en utmanande miljö kräver gränssnittslösningar som är optimalt utformade för speciella egenskaper i en viss tillämpning. Perfekt samspel är vad du får med våra högströmsplintlösningar i kombination med Klippon® Protect kapslingar i en väderbeständig konstruktion. Våra HV 2700 och HV 4000 högspänningsplintar ger dig ett modulärt och skalbart system som tack vare anslutningstekniken för ringkabelskor är ett globalt erkänt system som är enkelt att installera i hela världen. Produkterna är testade och uppfyller kraven i den tekniska standarderna EN 50155, EN 50124-1, EN 45545 och IEC 61373. Våra produkter genomgår pågående produktövervakning och -utveckling

Vi har satt samman ett mindre urval, men vi hjälper dig gärna med en skräddarsydd lösning. Skräddarsydd lösning Utmaningarna för framtiden är minskade kostnader och ökad effektivitet. Detta kräver intelligenta, individuella lösningar som är skräddarsydda för just dina krav. I vårt applikationsspektrum

erbjuder vi en högt kvalificerad kundspecifik tillverknings-service.

Oavsett om du behöver modifierade produkter, färdigkonfektionerade montageskenor eller kompletta små kopplingskåp så producerar vi lösningarna som utvecklats för din applikation snabbt och flexibelt.

## Allmänna beställningsdata

Utförande	Bultplintar, Genomgångs-radplint, Skruvanslutning
Art.nr.	<a href="#">2496040000</a>
Typ	HV4000/2-M12 F
GTIN (EAN)	4050118554342
Förp.	1 items

## HV4000/2-M12 F

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	220 mm	Byggdjup (tum)	8.6614 inch
Höjd	96 mm	Bygghöjd (tum)	3.7795 inch
Bredd	180 mm	Byggbredd (tum)	7.0866 inch
Diameter	12 mm	Montagemått höjd	130 mm
Montagemått bredd	155 mm	Nettovikt	3500 g

## Temperaturer

Varaktig driftstemperatur, min. -50 °C Varaktig driftstemperatur, max. 140 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag  
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänt

Antal poler	2	Ledardiameter, AWG, max	AWG 16
Temperaturområde för användning max.	140 °C	Temperaturområde för användning min.	-50 °C
Ledardiameter, AWG, min.	AWG 6	Normer	EN 45545-2:2020, NFPA 130 ASTM E 162/ 662, BSS 7239/ 7242
Montageskena obestyckad	Montageplatta		

## Klämbara ledare (Märkanslutning)

Kabelskor DIN 46 234	10...240 mm <sup>2</sup>	Ledardiameter, AWG, max	AWG 16
Anslutningsriktning	övre	Åtdragningsmoment, max.	65 Nm
Åtdragningsmoment, min.	63 Nm	Anslutningstyp	Skruvanslutning
Antal anslutningar	4	Anslutningsområde, max.	240 mm <sup>2</sup>
Anslutningsområde, min.	10 mm <sup>2</sup>	Anslutningsområde, bultanslutning, max	240.00 mm <sup>2</sup>
Anslutningsområde, bultanslutning, min.	10 mm <sup>2</sup>	Klämskruv	M 12
Ledardiameter, AWG, min.	AWG 6	Ledardiameter, fintrådig, max.	240 mm <sup>2</sup>
Ledararea, fintrådig, min.	10 mm <sup>2</sup>	Bultstorlek för flatanslutning	M 12
Ledararea, entrådig, max.	240 mm <sup>2</sup>	Anslutningsarea, fintrådig, max.	240 mm <sup>2</sup>
Anslutningsarea, fintrådig, min.	10 mm <sup>2</sup>	2 x kabelsko DIN 46 235	25...240 mm <sup>2</sup>
2 x kabelsko DIN 46 234	25...240 mm <sup>2</sup>		

## Märkdata

Märkarea	240 mm <sup>2</sup>	Märkspänning	4000 V
Märkspänning DC	4000 V	Spänning med TW epoxiharts	4000 V
Märkström	600 A	Ström med max. ledare	600 A
Normer	EN 45545-2:2020, NFPA 130 ASTM E 162/ 662, BSS 7239/ 7242	Märkstötspänning	30 kV
Stötspänning med TW epoxiharts	30 kV	Nedsmuttningsgrad	3

## HV4000/2-M12 F

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Materialdata

Grundläggande material	glasfiber-förstärkt polyester	Färgkod	röd
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0		

## Mått

Diameter	12 mm
----------	-------

## Systemparametrar

Ändplatta krävs	Nej	Antal potentialer	2
Antal våningar	1	Antal klämställen per våning	2
Antal potentialer per våning	1	Nivåer internt överkopplade	Nej
Montageskena obestyckad	Montageplatta		

## Ytterligare tekniska data

explosionstestat utförande	Nej	Monteringstyp	Montageplatta
----------------------------	-----	---------------	---------------

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ETIM 10.0	EC000897	ECLASS 14.0	27-25-01-01
ECLASS 15.0	27-25-01-01		