

HDC XX5E02 MFSXXXX-0700



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Kompakt

Den nya tvåpoliga bus-modulen är oerhört kompakt och kan rymma både megabit- och gigabitdatainsatser. Det gör det möjligt med anslutning av 2 Gigabit Cat 6A-kablar (10 gigabit) till en modul.

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	2503790700
Typ	HDC XX5E02 MFSXXXX-0700
GTIN (EAN)	4050118523317
Förp.	1 items
Leveransstatus	Avanmäld
Tillgänglig till	2025-09-30T00:00:00+02:00

HDC XX5E02 MFSXXXX-0700

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Nettovikt	0 g
-----------	-----

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur	-40 °C ... 90 °C
------------------------	------------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

Allmänna data

Antal poler	4	Kabellängd	7 m
Kodering	D-kodad	Kontaktyta	Au (guld)
Överföringshastighet	100 MBit/s	Isolationsmotstånd	≥ 108 Ω
Kategori	Cat. 5e	Nominell spänning	250 V
Märkström	4 A	Stickcykler	\u2265 100
Typ	Stift	Nedsmutningsgrad	2
Motsatt sida version	Hona, rak	Modulsida version	Hane

Tekniska data för kabel

Kabellängd	7 m						
Mantelfärg	blå						
Skärmad	Ja						
Halogener	Ja, Nej						
Mantelmateriäl	Radox EM 104						
Färgkodning	vit, gul, blå, orange						
Ytterdiameter	<table border="1"> <tr> <td>Diameter</td> <td>7.25 mm</td> </tr> <tr> <td>Förtecken</td> <td>±</td> </tr> <tr> <td>Tolerans</td> <td>0.3</td> </tr> </table>	Diameter	7.25 mm	Förtecken	±	Tolerans	0.3
Diameter	7.25 mm						
Förtecken	±						
Tolerans	0.3						
Ytterdiameter	7.25 mm ± 0.3						

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-07
ECLASS 15.0	27-06-03-07		

M12		M12
1	yellow	1
2	white	2
3	orange	3
4	blue	4