


**SV-SMT 7.62HP/05/270MF4 SC/6 2.6SN BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Produktillustration**


OMNIMATE Power BV / SV 7.62HP hybrid – för energi, signaler # EMC

Tre i ett paket!

Med kontaktdonet OMNIMATE Power Hybrid har utvecklare och användare en perfekt 3-i-1-lösning till hands.

Den hybrida motorkontakten förbinder samtidigt energi, signaler plus jackbar EMC-skärmning och sparar därmed plats på kretskortet, på kapslingens utsida och i kopplingskåpet. Den självlåsande enhandslåsningen reducerar installations- och underhållstider tack vare en unik kontakthantering. Den är lätt att hantera även om det är ont om plats och spärras automatiskt på ett säkert sätt. Skärmsplåtens geometri minskar med en smal 30 graders ledningsföring platsbehovet mellan raderna med upp till 10 cm.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, Mittfläns, THT/THR lödanslutning, 7.62 mm, Antal poler: 5, 270°, Lödstiftlängd (!): 2.6 mm, förtennad, svart, Box
Art.nr.	<a href="#">2529520000</a>
Typ	SV-SMT 7.62HP/05/270MF4 SC/6 2.6SN BX
GTIN (EAN)	4050118539790
Förp.	30 items
Produktparametrar	IEC: 1000 V / 41 A UL: 300 V / 33 A
Förpackning	Box

## SV-SMT 7.62HP/05/270MF4 SC/6 2.6SN BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	<a href="#">UL-webbplats</a>
Certifikat nr (cURus)	E60693

## Mått och vikter

Djup	28.3 mm	Byggdjup (tum)	1.1142 inch
Höjd	14 mm	Bygghöjd (tum)	0.5512 inch
Höjd lägstbyggande	11.4 mm	Bredd	58.12 mm
Byggbredd (tum)	2.2882 inch	Nettovikt	8.35 g

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Packaging

Förpackning	Box	VPE-längd	338.00 mm
VPE-bredd	130.00 mm	VPE-höjd	33.00 mm

## Systemspecifikationer - Hybridverk | Tekniska data

Raster i mm (hybrid)	nominell	3.81 mm	
	Hybridkomponent	Signal	
Delning i mm (Signal)	3.81 mm		
Raster i tum (hybrid)	nominell	0.15 "	
	Hybridkomponent	Signal	
Delning i tum (Signal)	0.15 "		
Poltal (hybrid)	nominell	6	
	Hybridkomponent	Signal	
Antal poler (Signal)	6		
Antal lödstift per pol (hybrid)	Hybridkomponent	Signal	
	nominell	1	
Antal lödstift per pol (Signal)	1		
Dimensioner för lödstift (hybrid)	Dimensioner för lödstift	0,8 x 0,8 mm	
	Hybridkomponent	Signal	
Dimensioner för lödstift	0.8 x 0.8 mm		
Dimensioner för lödstift = d-tolerans (hybrid)	Dimensioner för lödstift = d-tolerans	Undre tolerans med prefix (visar minimum)	-0,03
		Övre tolerans med prefix (visar maximum)	+0,01
		Tolerans, enhet	mm
	Hybridkomponent	Signal	
Dimensioner för lödstift = d-tolerans	-0,03 / +0,01 mm		
Bestyckningshål-diameter (hybrid)	Hybridkomponent	Signal	
	nominell	1.3 mm	
PCB håldiameter (Signal)	1.3 mm		
Bestyckningshål-diameter tolerans (hybrid)	Hybridkomponent	Signal	
	Tolerans diameter bestyckningshål (D)	± 0,1 mm	
PCB håldiametertolerans (Signal)	± 0.1 mm		
L2 i mm	7.62 mm		

## SV-SMT 7.62HP/05/270MF4 SC/6 2.6SN BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

L2 i tum	0.300 "		
Antal rader (hybrid)	Hybridkomponent	Signal	
Antal rader (Signal)	2		
Kontaktmaterial (hybrid)	Hybridkomponent	Signal	
	Kontaktmaterial	CuMg	
Kontaktmaterial (Signal)	CuMg		
Kontakttyta (hybrid)	Hybridkomponent	Signal	
	Kontakttyta	förtennad	
Kontakttyta (Signal)	tinned		
Skiktstruktur för lödanslutningen (hybrid)	Skiktstruktur för lödanslutningen	Material	Ni
		Skiktets styrka	min. 1 µm
			max. 3 µm
		Material	Sn
Skiktets styrka	min. 4 µm		
	max. 8 µm		
	Hybridkomponent	Signal	
Skiktstruktur för lödanslutningen (signal)	1-3 µm Ni / 4-8 µm Sn		
Skiktstruktur för stiftkontakten (hybrid)	Skiktstruktur för stiftkontakten	Material	Ni
		Skiktets styrka	min. 1 µm
			max. 3 µm
		Material	Sn
Skiktets styrka	min. 4 µm		
	max. 8 µm		
	Hybridkomponent	Signal	
Skiktstruktur för stiftkontakten (signal)	1-3 µm Ni / 4-8 µm Sn		
Märkspänning för överspänningsklass/nedsmutningsgrad nivå II/2 (hybrid)	Hybridkomponent	Signal	
	nominell	320 V	
Märkspänning för överspänning klass/nedsmutningsgrad nivå II/2 (Signal)	320 V		
Märkspänning för överspänningsklass/nedsmutningsgrad nivå III/2 (hybrid)	Hybridkomponent	Signal	
	nominell	160 V	
Märkspänning för överspänning klass/nedsmutningsgrad nivå III/2 (Signal)	160 V		
Märkspänning för överspänningsklass/nedsmutningsgrad nivå III/3 (hybrid)	Hybridkomponent	Signal	
	nominell	160 V	
Märkspänning för överspänning klass/nedsmutningsgrad nivå III/3 (Signal)	160 V		
Märkstötspänning för överspänning klass/nedsmutningsgrad nivå II/2 (hybrid)	Hybridkomponent	Signal	
	nominell	2.5 kV	
Märkstötspänning för överspänning klass/nedsmutningsgrad nivå II/2 (Signal)	2.5 kV		
Märkstötspänning för överspänning klass/nedsmutningsgrad nivå III/2 (hybrid)	Hybridkomponent	Signal	
	nominell	2.5 kV	
Märkstötspänning för överspänning klass/nedsmutningsgrad nivå III/2 (Signal)	2.5 kV		
Märkstötspänning för överspänning klass/nedsmutningsgrad nivå III/3 (hybrid)	Hybridkomponent	Signal	
	nominell	2.5 kV	
Märkstötspänning för överspänning klass/nedsmutningsgrad nivå III/3 (Signal)	2.5 kV		
Korttids strömtålighet (hybrid)	Korttidsströmhållfasthet	3 x 1s mit 80 A	
	Hybridkomponent	Signal	
Kortvarigt motstånd strömbeständighet (Signal)	3 x 1s with 80 A		
Krypvastånd (hybrid)	Hybridkomponent	Signal	

## SV-SMT 7.62HP/05/270MF4 SC/6 2.6SN BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

Luftavstånd (hybrid)	min.	4.38 mm
	Hybridkomponent	Signal
Märkspänning (användargrupp B / CSA) (hybrid)	min.	3.6 mm
	Hybridkomponent	Signal
Märkspänning (användargrupp B / CSA) 300 V (Signal)	nominell	300 V
	Hybridkomponent	Signal
Märkspänning (användargrupp C / CSA) (hybrid)	nominell	50 V
	Hybridkomponent	Signal
Märkspänning (användargrupp C / CSA) 50 V (Signal)	nominell	50 V
	Hybridkomponent	Signal
Märkström (användargrupp B / CSA) (hybrid)	nominell	9 A
	Hybridkomponent	Signal
Märkström (användargrupp B / CSA) 9 A (Signal)	nominell	9 A
	Hybridkomponent	Signal
Märkström (användargrupp C / CSA) (hybrid)	nominell	9 A
	Hybridkomponent	Signal
Märkström (användargrupp C / CSA) 9 A (Signal)	nominell	9 A
	Hybridkomponent	Signal
Märkström (användargrupp D / CSA) (hybrid)	nominell	9 A
	Hybridkomponent	Signal
Märkström (användargrupp D / CSA) 9 A (Signal)	nominell	9 A
	Hybridkomponent	Signal
Märkspänning (användargrupp B / UL 1059) (hybrid)	nominell	300 V
	Hybridkomponent	Signal
Märkspänning (användargrupp B / UL 1059) (Signal)	nominell	300 V
	Hybridkomponent	Signal
Märkspänning (användargrupp C / UL 1059) (hybrid)	nominell	50 V
	Hybridkomponent	Signal
Märkspänning (användargrupp C / UL 1059) (Signal)	nominell	50 V
	Hybridkomponent	Signal
Märkspänning (användargrupp D / UL 1059) (hybrid)	nominell	300 V
	Hybridkomponent	Signal
Märkspänning (användargrupp D / UL 1059) (Signal)	nominell	300 V
	Hybridkomponent	Signal
Märkström (användargrupp B / UL 1059) (hybrid)	nominell	5 A
	Hybridkomponent	Signal
Märkström (användargrupp B / UL 1059) (Signal)	nominell	5 A
	Hybridkomponent	Signal
Märkström (användargrupp C / UL 1059) (hybrid)	nominell	5 A
	Hybridkomponent	Signal
Märkström (användargrupp C / UL 1059) (Signal)	nominell	5 A
	Hybridkomponent	Signal
Märkström (användargrupp D / UL 1059) (hybrid)	nominell	5 A
	Hybridkomponent	Signal
Märkström (användargrupp D / UL 1059) (Signal)	nominell	5 A
	Hybridkomponent	Signal

## Systemparametrar

Produktfamilj	OMNIMATE Power – serie BV/SV 7.62HP	Anslutningstyp	Kretskortanslutning
Montering på kretskortet	THT/THR lödanslutning	Delning i mm (P)	7.62 mm
Delning i tum (P)	0.300 "	Anslutningsvinkel	270°
Antal poler	5	Antal lödstift per pol	2
Lödstiftlängd (l)	2.6 mm	Dimensioner för lödstift	0.8 x 1,0 mm
Diameter bestyckningshål (D)	1.4 mm	Tolerans diameter bestyckningshål (D)	+ 0,1 mm
L1 i mm	38.10 mm	L1 i tum	1.500 "
L2 i mm	7.62 mm	L2 i tum	0.300 "
Antal rader	1	Polradstal	1
Beröringsskydd enligt DIN VDE 57	safe to back of hand above the printed circuit board	Beröringsskydd enligt DIN VDE 0470	IP 20

## SV-SMT 7.62HP/05/270MF4 SC/6 2.6SN BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

Genomgångsmotstånd (6)	2,00 mΩ	Koderbar	Ja
Max. instickskraft/pol	12 N	Max. dragkraft/pol	7 N

## Materialdata

Isoleringsmaterial	PA 9T	Färgkod	svart
Färgtabell (jämförbar)	RAL 9011	Isoleringsmaterialgrupp	I
CTI (Comparative Tracking Index)	≥ 600	Moisture Level (MSL)	1
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Kontaktmaterial	Cu-legering
Kontaktyta	förtennad	Skiktstruktur för lödanslutningen	1...3 μm Ni / 4...6 μm Sn matt
Skiktstruktur för stiftkontakten	1...3 μm Ni / 4...6 μm Sn matt	Lagertemperatur, min.	-40 °C
Lagertemperatur, max.	70 °C	Driftstemperatur, min.	-50 °C
Driftstemperatur, max	130 °C	Temperaturområde Montage, min.	-25 °C
Temperaturområde Montage, max.	130 °C		

## Märkdata enligt UL 1059

Institut (cURus)	CURUS	Certifikat nr (cURus)	E60693
Märkspänning (användargrupp B / UL 1059)	300 V	Märkspänning (användargrupp C / UL 1059)	300 V
Märkspänning (användargrupp D / UL 1059)	600 V	Märkström (användargrupp B / UL 1059)	33 A
Märkström (användargrupp C / UL 1059)	33 A	Märkström (användargrupp D / UL 1059)	5 A
Krypsträcka, min.	9.6 mm	Luftsträcka, min.	6.9 mm
Hänvisning till godkännandevärden	Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg.		

## Märkdata enligt IEC

testad enligt standard	IEC 60664-1, IEC 61984	Märkström, min. antal poler (Tu=20°C)	41 A
Märkström, max. antal poler (Tu=20°C)	41 A	Märkström, min. antal poler (Tu=40°C)	41 A
Märkström, max. antal poler (Tu=40°C)	41 A	Märkspänning vid överspänningsk./ Nedsmutningsgrad II/2	1000 V
Märkspänning vid överspänningsk./ Nedsmutningsgrad III/2	630 V	Märkspänning vid överspänningskat./ Nedsmutningsgrad III/3	630 V
Märkspänning vid överspänningsk./ Nedsmutningsgrad II/2	6 kV	Märkspänning vid överspänningsk./ Nedsmutningsgrad III/2	6 kV
Märkstötspänning vid överspänningsk./ Nedsmutningsgrad III/3	6 kV	Korttidströmhållfasthet	3 x 1s mit 420 A

## Viktig hänvisningstext

IPC-konformitet	Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran.
Hänvisningstext	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Technical specifications refer to the power contacts</li> <li>• Technical data of signal contacts: 50V / 5A, stripping length 8mm</li> <li>• Rated current related to rated cross-section &amp; min. No. of poles.</li> <li>• Specifications of diagram: P1=7.62 mm; P2=3.81 mm</li> <li>• Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.</li> <li>• MFX and MSFX: X= Position of the middle flange e.g. MF2, MSF3</li> <li>• In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load</li> <li>• Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li> </ul>

**SV-SMT 7.62HP/05/270MF4 SC/6 2.6SN BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data**

**Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ETIM 10.0	EC002637	ECLASS 14.0	27-46-03-01
ECLASS 15.0	27-46-03-01		



**SV-SMT 7.62HP/05/270MF4 SC/6 2.6SN BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Accessories**
**Kodelement**


Den jackbara anslutningstekniken för effektelektronik är optimerad för modern motorteknik, startmotorer, frekvensomvandlare och servostyrningar.

OMNIMATE Power sätter standarder genom ökad säkerhet och innovativa lösningar, såsom jackbar skärmsupport, integrerade signalkontakter eller enhandsmanövreringar.

De tre produktserierna erbjuder ytterligare fördelar:

- Applikationsanpassad skalbarhet: från den kompakta 4 mm<sup>2</sup>-anslutningen för 29 A (IEC) resp. 20 A (UL) till den robusta 16 mm<sup>2</sup>-anslutningen för 76 A (IEC) resp. 54 A (UL)
- Obegränsad användning upp till 1000 V (IEC) resp. 600 V (UL)
- Många olika, applikationsoptimerade infästningsmöjligheter

Vår service:

Utforma dina individuella kontaktdon enkelt med Produktkonfiguratorn.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	BV/SV 7.62HP KO	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1937590000</a>	Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Kodelement, svart, Antal poler:
GTIN (EAN)	4032248608881	1
Förp.	50 ST	