

SAIE-M8B-4-2.5U-FP-M8**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Till anslutningen på apparatsidan behövs för Sensor-aktor-kablarna olika stickanslutningar. Dessa finns tillgängliga i varianterna M12, M8 och naturligtvis också i M5.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Chassie kontakt, M8 thread, Hylsa, rak, Monteringsgänga: M8, Antal poler: 4, Tråd-/kabelldängd: 2.5 m
Art.nr.	1985400000
Typ	SAIE-M8B-4-2.5U-FP-M8
GTIN (EAN)	4050118369854
Förp.	1 items

SAIE-M8B-4-2.5U-FP-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

UL File Number Search [UL-webbplats](#)

Certifikat-Nr. (cULus) E307231

Mått och vikter

Nettovikt 45 g

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Tekniska data för kabel

Ledararea 0.25 mm² Tråd-/kabelldängd 2.5 m

Färgkodning brun, blå, svart Antal poler 4

Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Antal poler 4 Kodering ingen

Kontaktyta förgylld Anslutningstyp Hylsa

Kapslingsmaterial Mässing, förnicklad Skyddsklass IP67, i åtdraget tillstånd

Stickcykler ≥ 100 Kabelförskruvning M 8

Normer

Kontaktdon Norm IEC 61076-2-104

Allmänna data

Antal poler 4

Kodering ingen

Anslutningsgänga M8 thread

Kontaktyta förgylld

Åtdragningsmoment 0.6 Nm

Ledararea 0.25 mm²

Anslutningstyp Hylsa

Kapslingsmaterial Mässing, förnicklad

Skyddsklass IP67, i åtdraget tillstånd

Stickcykler ≥ 100

Kabelförskruvning M 8

Anslutning 1 M8

Anslutning 2 Flying wires

Tråd-/kabelldängd 2.5 m

Monteringsgänga M8

Område, montagemoment 1.5 Nm

Montagemoment max. 1.5 Nm

Ledarytterdiameter -

SAIE-M8B-4-2.5U-FP-M8**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com**Tekniska data****Klassificeringar**

ETIM 8.0		EC003570	ETIM 9.0		EC003570
ETIM 10.0		EC003570	ECLASS 14.0		27-44-01-03
ECLASS 15.0		27-44-01-03			

Ritningar

Kopplingsbild



Polschema

