
Datablad

SAK 4/35 OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Att mata genom effekt, signaler och data är det klassiska kravet inom elteknik och styrskåpsbyggnation. Det isolerande materialet, anslutningssystemet och plintarnas design är funktionerna som skiljer sig. En genomgångsradplint är lämplig för anslutning och/eller anslutning av en eller flera ledare. De kan ha en eller flera anslutningsnivåer som är på samma potential eller isolerade mot varandra.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Genomgångsplintblock, orange, 4 mm², 32 A, Antal anslutningar: 2
Art.nr.	2575280000
Typ	SAK 4/35 OR
GTIN (EAN)	4050118594652
Förp.	100 items
Leveransstatus	Avanmäld
Tillgänglig till	2023-11-28T00:00:00+01:00
Alternativ produkt	WDU 4 OR

Datablad

SAK 4/35 OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden	IECEx ATEX UKCA
ROHS	Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	44 mm	Byggdjup (tum)	1.7323 inch
Höjd	45 mm	Bygghöjd (tum)	1.7716 inch
Bredd	6.5 mm	Byggbredd (tum)	0.2559 inch
Nettovikt	8.6 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C
Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C	Varaktig driftstemperatur, max.	100 °C

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Märkdata IECEx/ATEX

Certifikat nr. (ATEX)	TUEV18ATEX8207U	Certifikat nr. (IECEX)	IECEXTUR18.0017U
Max. spänning (ATEX)	550 V	Ström (ATEX)	32 A
Ledararea max. (ATEX)	6 mm²	Max. spänning (IECEX)	550 V
Ström (IECEX)	32 A		

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Anslutningsriktning	på sidan	Antal anslutningar	2
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max.	4 mm²	Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min.	0.5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max.	4 mm²	Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min.	0.5 mm²
Ledardiameter, fintrådig, max.	4 mm²	Ledararea, fintrådig, min.	0.5 mm²
Anslutningsarea, flertrådig, max.	4 mm²	Anslutningsarea, flertrådig, min.	0.5 mm²
Ledararea, entrådig, max.	6 mm²	Ledararea, entrådig, min.	0.5 mm²

Märkdata

Märkarea	4 mm²	Märkström	32 A
Genomgångsmotstånd enligt IEC 60947-7-x	1 mΩ	Förlusteffekt enligt IEC 60947-7-x	1.02 W
Överspänningskategori	III	Nedsmutsningsgrad	3

Materialdata

Grundläggande material	PA 66	Färgkod	orange
Färg manöverelement	Nej	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2

Datablad

SAK 4/35 OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Systemparametrar

Ändplatta krävs	Ja	Antal våningar	1
Antal klämställen per våning	2	Nivåer internt överkopplade	Nej
N-Funktion	Nej	PE-Funktion	Nej

ytterligare tekniska data

rastbar	Ja	Montagesätt	TS 35
explosionstestat utförande	Ja	Monteringstyp	DIN-skena

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ETIM 10.0	EC000897	ECLASS 14.0	27-25-01-01
ECLASS 15.0	27-25-01-01		