

## UR20-FBC-CC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Mer prestanda. Förenklat.

u-remote. Weidmüller u-remote – vårt innovativa distribuerad I/O-koncept med IP 20 som enbart fokuserar på användarfördelar: skräddarsydd planering, snabbare installation, säkrare uppstart och betydligt förbättrad prestanda och större produktivitet.

Minska byggstorleken på dina skåp med u-remote tack vare marknadens smalaste modulära design och behovet av färre strömförsörjningsmoduler. Vår u-remote-teknik erbjuder verktygslös montering, medan den modulära "sandwich"-byggformen och den integrerade webbservern snabbar upp installationen både i kopplingskåpet och maskinen. Status-LED:er på kanalen och varje u-remote-modul tillåter tillförlitlig diagnos och snabb service.

Våra produkter höjer tillgängligheten på dina maskiner och system och ser till att processerna är smidiga, från planering till drift.

u-remote står för "Mer prestanda". Förenklat.

## Allmänna beställningsdata

Utförande	Remote I/O-fältbusskopplare, IP20, CC-Link
Art.nr.	<a href="#">2625010000</a>
Typ	UR20-FBC-CC
GTIN (EAN)	4050118630657
Förp.	1 items

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	<a href="#">UL-webbplats</a>
Certifikat-Nr. (cULus)	E141197
Certifikat-nr (cULusEX)	E223527

Mått och vikter

Djup	76 mm	Byggdjup (tum)	2.9921 inch
Höjd	120 mm	Bygghöjd (tum)	4.7244 inch
Bredd	52 mm	Byggbredd (tum)	2.0472 inch
Montagemått höjd	128 mm	Nettovikt	320 g

Temperaturer

Lagertemperatur	-40 °C ... +85 °C	Drifttemperatur	-20 °C...60 °C
-----------------	-------------------	-----------------	----------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag		
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	7a, 7cI		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	98e19a7e-033b-4e68-93e3-c47b30de875e		
Produktens koldioxidavtryck	Vagga till grind	21.603 kg CO2 eq.	

Allmänna data

Vibrationstålighet	5 Hz ≤ f ≤ 8,4 Hz: 3,5 mm amplitud enligt IEC 60068-2-6, 8,4 Hz ≤ f ≤ 150 Hz: 1 g acceleration enligt IEC 60068-2-6	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Provspänning	500 V	Överspänningskategori	II
Nedsmutningsgrad	2	Montageskena obestyckad	TS 35
Lufttryck (drift)	≥ 795 hPa (höjd ≤ 2 000 m) enligt DIN EN 61131-2	Luftfuktighet (transport)	10 % till 95 %, icke-kondenserande enligt DIN EN 61131-2
Lufttryck (transport)	1 013 hPa (höjd 0 m) till 700 hPa (höjd 3000 m) enligt DIN EN 61131-2	Lufttryck (lagring)	1 013 hPa (höjd 0 m) till 700 hPa (höjd 3000 m) enligt DIN EN 61131-2
Luftfuktighet (drift)	10 % till 95 %, icke-kondenserande enligt DIN EN 61131-2	Luftfuktighet (lagring)	10 % till 95 %, icke-kondenserande enligt DIN EN 61131-2

## Tekniska data

Stöt	15 g över 11 ms, halv sinusvåg, motsv. IEC 60068-2-27
------	---

## Anslutningsdata

Ledardiameter, fintrådig, max. (AWG)	AWG 16	Ledardiameter, fintrådig, min. (AWG)	AWG 26
Ledardiameter, entrådig, max. (AWG)	AWG 16	Ledardiameter, entrådig, min. (AWG)	AWG 26
Anslutningstyp	PUSH IN	Ledardiameter, entrådig max.	1.5 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter, entrådig min.	0.14 mm <sup>2</sup>	Ledardiameter, fintrådig, max.	1.5 mm <sup>2</sup>
Ledarearea, fintrådig, min.	0.14 mm <sup>2</sup>		

## Nätdel

Matningsspänning	24 V DC +20 %/ -15 %, över systembussen	Matningsström för systemet, max.	4 A
Matningsström för lin (strömingångskretsen), max.	10 A	Strömförbrukning från Isys, typ.	85 mA
Matningsspänning för utgångar	24 V DC +20 %/ -15 %	Matningsspänning, system och ingångar	24 V DC +20 %/ -15 %
Matningsström för lut (ström utgångskretsen), max.	10 A		

## Systemdata

Modul typ	Busskopplare	Gränssnitt	u-remote systembuss
Processdata	512 Byte	max. antal moduler	64
Gränssnitt för konfigurering	Micro USB 2.0	Anslutning	Måthylsa för 5-poligt PCB kontaktdon
Fältbussprotokoll	CC-Link	Överföringshastighet för fältbuss, max.	10 Mbit/s
Överföringshastighet för systembuss, max.	48 Mbit/s	Parameterdata	4 kByte
Diagnostiska data	3008 Byte		


## Viktig hänvisningstext

Produktinformation	De matchande ändfästena medföljer kopplingen.
--------------------	---


## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001603	ETIM 9.0	EC001603
ETIM 10.0	EC001603	ECLASS 14.0	27-24-26-07
ECLASS 15.0	27-24-26-07		

**Block diagram**



**Connection diagram**



**Förklaring av förkortningar**

**Field bus coupler**



## UR20-FBC-CC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

### Tillbehör



**Systemtillbehör**  
 Upptäck ett brett utbud av tillbehör för ditt u-remote-system – det perfekta tillskottet för att göra dina tillämpningar ännu mer flexibla.

### Allmänna beställningsdata

Typ	UR20-EBK-ACC	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1346610000</a>	Ändvinkel, ,
GTIN (EAN)	4050118151596	
Förp.	5 ST	
Typ	UR20-SM-ACC	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1339920000</a>	Övertäckning, ,
GTIN (EAN)	4050118144727	
Förp.	20 ST	

### Blank



### Allmänna beställningsdata

Typ	PM 2.7/2.6 MC NE WS	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1323710000</a>	OMNIMATE Signal – serie PM, Pushermärkningar, 2.7 x 2.6 mm,
GTIN (EAN)	4050118126778	Delning i mm (P): 3.50 Weidmueller, vit
Förp.	960 ST	

### Specialtryck



## Tillbehör

## Allmänna beställningsdata

Typ	PM 2.7/2.6 MC SDR	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1323700000</a>	OMNIMATE Signal – serie PM, Pushermärkningar, 2.7 x 2.6 mm,
GTIN (EAN)	4050118126761	Delning i mm (P): 3.50 Weidmueller, enligt kundönskan
Förp.	192 ST	

## Blank



Dekafix (DEK) märkning är den universella märkningen för alla kabel- och kontaktdon samt för elektroniska underenheter. Systemet är idealiskt för korta talserier och täcker ett brett utbud av färdiga märkningar.

Remsmontering för snabb uppmärkning i endast ett arbetssteg. Märkningen är lättläst, kontrastrik och finns i olika bredder.

- Stort urval av märkningar klara att användas
- Remsmontering för snabb uppmärkning
- Anslutningsmärkning som passar till Weidmüllers samtliga kabelkontakter,
- Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck i karta. För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

Typ	DEK 5/8-11.5 MC NE WS	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1341630000</a>	Dekafix, Plintmärkning, 5 x 8 mm, Delning i mm (P): 8.00
GTIN (EAN)	4050118145946	Weidmueller, vit
Förp.	500 ST	

## Specialtryck



Dekafix (DEK) märkning är den universella märkningen för alla kabel- och kontaktdon samt för elektroniska underenheter. Systemet är idealiskt för korta talserier och täcker ett brett utbud av färdiga märkningar.

Remsmontering för snabb uppmärkning i endast ett arbetssteg. Märkningen är lättläst, kontrastrik och finns i olika bredder.


- Stort urval av märkningar klara att användas
- Remsmontering för snabb uppmärkning
- Anslutningsmärkning som passar till Weidmüllers samtliga kabelkontakter,
- Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck i karta. För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

Typ	DEK 5/8-11.5 MC SDR	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1341610000</a>	Dekafix, Plintmärkning, 5 x 8 mm, Delning i mm (P): 8.00
GTIN (EAN)	4050118146059	Weidmueller, enligt kundönskan
Förp.	100 ST	

## Tillbehör

## Tillbehör



## Systemtillbehör

Upptäck ett brett utbud av tillbehör för ditt u-remote-system – det perfekta tillskottet för att göra dina tillämpningar ännu mer flexibla.

## Allmänna beställningsdata

Typ	IE-USB-A-MICRO-1.8M	Utförande	
Art.nr.	<a href="#">1487980000</a>	USB-kabel, USB A, USB Micro, PVC, 1.8 m	
GTIN (EAN)	4050118298451		
Förp.	1 ST		

## Crimping tools



Pressverktyg för ändhylsor med och utan plastkrage

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningmöjlighet vid eventuell felmanövrering

## Allmänna beställningsdata

Typ	PZ 2.5 S	Utförande	
Art.nr.	<a href="#">2903690000</a>	0.14mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , Trapetspressning	
GTIN (EAN)	4099986027008		
Förp.	1 ST		