

D-SUB M6.1 T09VU 3.2B2 TY BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktsortimentet omfattar följande designtyper:

- 90°, liggande (horisontell) och 180°, stående (vertikal)
- Flänsdesign som borrarat hål, UNC 4-40 gängad mutter och UNC 4-40 gängad mutter
- Stansade kontakter (märckström: 3 A)
- THT-lödprocess
- Brett utbud av olika designtyper, även med rastclip
- Förpackad på bricka (TY)
- Utökat temperaturområde på -55 °C till +85 °C för maximal prestandakapacitet

Allmänna beställningsdata

Utförande	OMNIMATE-data - D-SUB-kontakt, Stiftlist, Gängad mutter UNC 4-40, Rastclip, THT lödanslutning, Delning i mm (P): 2.77 mm, Antal poler: 9, 500, PBT glasfiberförstärkt UL 94 V-0, svart, Bricka (manuell montering)
Art.nr.	2626630000
Typ	D-SUB M6.1 T09VU 3.2B2 TY BK
GTIN (EAN)	4050118663280
Förp.	90 items
Förpackning	Bricka (manuell montering)
Leveransstatus	Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Tillgänglig till	2024-08-31T00:00:00+02:00

Skapandedatum 26.01.2026 02:22:19 MEZ

D-SUB M6.1 T09VU 3.2B2 TY BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data**Godkännanden**

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr. (UR)	E92202

Mått och vikter

Djup	12.55 mm	Byggdjup (tum)	0.4941 inch
Bredd	30.81 mm	Byggbredd (tum)	1.213 inch
Nettovikt	5.96 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Systemspecifikationer

Antal poler	9	
Lödstiftlängd (l)	4.6 mm	
Montering på kretskortet	THT lödanslutning	
Delning i tum (P)	0.109 "	
Skärmmaterial	Stål	
Ändplatta, Egenskap	Gängad mutter UNC 4-40, Rastclip	
Anslutningstyp	Lödanslutning	
Diameter bestyckningshål (D)	1.1 mm	
Produktfamilj	OMNIMATE-data - D-SUB-kontakt	
Delning i mm (P)	2.77 mm	
Stickcykler	500	
Typ av utförande	Stiftplint	
Anslutningsvinkel	180°	
Skärmarea	förtennad	
Lödprocess	Manuell lödning, Våglödning	
Dimensioner för lödstift	oktagonal	
Tolerans för stiftlängd	Undre tolerans med prefix (visar minimum)	-0,25
	Övre tolerans med prefix (visar maximum)	+0,25
	Tolerans, enhet	mm
Tolerans för stiftlängd	+0,25 / -0,25 mm	
Tolerans för lödstiftsposition	± 0,1 mm	

Elektriska egenskaper

Spänningstålighet kontakt/kontakt	1000 V AC	Genomgångsmotstånd (6)	≤20 mΩ
Nominell spänning	250 V	Märkström	3 A

Packaging

Förpackning	Bricka (manuell montering)	VPE-längd	314.00 mm
VPE-bredd	267.00 mm	VPE-höjd	16.00 mm

D-SUB M6.1 T09VU 3.2B2 TY BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tekniska data****Materialdata**

Isoleringsmaterial	PBT glasfiberförstärkt UL 94 V-0	Färgkod	svart
Färgtabell (jämförbar)	RAL 9011	Moisture Level (MSL)	
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Kontaktgrundmaterial	Kopparlegering
Kontaktmaterial	Cu-legering	Kontaktyta	Guld över nickel
Skiktstruktur för stiftkontakten	$\geq 50 \mu\text{m}$ Ni / $\geq 1 \mu\text{m}$ Au	Lagertemperatur, min.	-55 °C
Lagertemperatur, max.	85 °C	Driftstemperatur, min.	-55 °C
Driftstemperatur, max	105 °C		

Viktig hänvisningstext

Hänvisningstext

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ETIM 10.0	EC002637	ECLASS 14.0	27-46-02-01
ECLASS 15.0	27-46-02-01		

Produktillustration



D-SUB M6.1 T09VU 3.2B2 TY BK


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Ritningar

www.weidmueller.com

Förpackningsritning

Scale	Free
TOLERANCE	
X.	± 0.38
X.X	± 0.25
X.XX	± 0.13
DIM	TOL
X.°	$\pm 3^\circ$
X.X°	$\pm 1.0^\circ$
Angle	TOL



Förpackningsritning

