

SV-SMT 7.62HP/05/270MF2 SC/6 2.6SN BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergsstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration



OMNIMATE Power BV / SV 7.62HP hybrid – för energi.
signaler # EMC

Tre i ett paket!

Med kontaktdonet OMNIMATE Power Hybrid har utvecklare och användare en perfekt 3-i-1-lösning till hands. Den hybrida motorkontakten förbinder samtidigt energi, signaler plus jackbar EMC-skärmning och sparar därmed plats på kretskortet, på kapslingens utsida och i kopplingsskåpet. Den självlåsande enhandslåsningsen reducerar installations- och underhållstider tack vare en unik kontakthantering. Den är lätt att hantera även om det är ont om plats och spärras automatiskt på ett säkert sätt. Skärmplåtens geometri minskar med en smal 30 graders ledningsföring platsbehovet mellan raderna med upp till 10 cm.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, Mittfläns, THT/THR lödanslutning, 7.62 mm, Antal poler: 5, 270°, Lödstiftlängd (l): 2.6 mm, förtenad, svart, Box
Art.nr.	2627120000
Typ	SV-SMT 7.62HP/05/270MF2 SC/6 2.6SN BX
GTIN (EAN)	4050118630794
Förp.	30 items
Produktparametrar	IEC: 1000 V / 41 A UL: 300 V / 33 A
Förpackning	Box
Leveransstatus	Avanmäld

SV-SMT 7.62HP/05/270MF2 SC/6 2.6SN BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



UL File Number Search

[UL-webbplats](#)

Certifikat nr (cURus)

E60693

Mått och vikter

Djup	28.3 mm	Byggdjup (tum)	1.1142 inch
Höjd	14 mm	Bygghöjd (tum)	0.5512 inch
Höjd lägstbyggande	11.4 mm	Bredd	58.12 mm
Byggbredd (tum)	2.2882 inch	Nettovikt	0 g

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel utan undantag

REACH SVHC

Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Packaging

Förpackning	Box	VPE-längd	338.00 mm
VPE-bredd	130.00 mm	VPE-höjd	20.00 mm

Systemspecifikationer - Hybridverk | Tekniska data

Raster i mm (hybrid)	nominell	3.81 mm
	Hybridkomponent	Signal
Delning i mm (Signal)	3.81 mm	
Raster i tum (hybrid)	nominell	0.15 inch
	Hybridkomponent	Signal
Delning i tum (Signal)	0.15 inch	
Poltal (hybrid)	nominell	6
	Hybridkomponent	Signal
Antal poler (Signal)	6	
Antal lödstift per pol (hybrid)	Hybridkomponent	Signal
	nominell	1
Antal lödstift per pol (Signal)	1	
Dimensioner för lödstift (hybrid)	Dimensioner för lödstift	0,8 x 0,8 mm
	Hybridkomponent	Signal
Dimensioner för lödstift	0.8 x 0.8 mm	
Dimensioner för lödstift = d-tolerans (hybrid)	Dimensioner för lödstift = d-tolerans	Undre tolerans med prefix (visar minimum) -0,03
		Övre tolerans med prefix (visar maximum) +0,01
		Tolerans, enhet mm
	Hybridkomponent	Signal
Dimensioner för lödstift = d-tolerans	-0,03 / +0,01 mm	
Bestyckningshål-diameter (hybrid)	Hybridkomponent	Signal
	nominell	1.3 mm
PCB håldiameter (Signal)	1.3 mm	
Bestyckningshål-diameter tolerans (hybrid)	Hybridkomponent	Signal
	Tolerans diameter bestyckningshål (D)	± 0,1 mm
PCB håldiameter tolerans (Signal)	± 0.1 mm	
L2 i mm	7.62 mm	
L2 i tum	0.300 "	

SV-SMT 7.62HP/05/270MF2 SC/6 2.6SN BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Antal rader (hybrid)	Hybridkomponent	Signal
Antal rader (Signal)	2	
Kontaktmaterial (hybrid)	Hybridkomponent	Signal
	Kontaktmaterial	CuMg
Kontaktmaterial (Signal)	CuMg	
Kontaktyta (hybrid)	Hybridkomponent	Signal
	Kontaktyta	förtennad
Kontaktyta (Signal)	tinned	
Skiktstruktur för lödanslutningen (hybrid)	Skiktstruktur för lödanslutningen	Material
		Ni
		Skiktets styrka
		min. 1 µ
		max. 3 µ
		Material
Skiktstruktur för lödanslutningen (signal)	Skiktstruktur för lödanslutningen	Signal
		1-3 µ Ni / 4-8 µ Sn
		Material
		Ni
		Skiktets styrka
		min. 1 µ
Skiktstruktur för stiftkontakten (hybrid)	Skiktstruktur för stiftkontakten	max. 3 µ
		Material
		Sn
		Skiktets styrka
		min. 4 µ
		max. 8 µ
Skiktstruktur för stiftkontakten (signal)	Skiktstruktur för stiftkontakten	Signal
		1-3 µ Ni / 4-8 µ Sn
		Material
		Ni
		Skiktets styrka
		min. 1 µ
Märkspänning för överspänningsklass/nedsmutningsgrad nivå II/2 (hybrid)	Hybridkomponent	max. 3 µ
		Signal
		320 V
		Signal
		320 V
		Signal
Märkspänning för överspänning klass/nedsmutningsgrad nivå II/2 (Signal)	Hybridkomponent	Signal
		160 V
		Signal
		160 V
		Signal
		160 V
Märkspänning för överspänning klass/nedsmutningsgrad nivå III/2 (hybrid)	Hybridkomponent	Signal
		160 V
		Signal
		160 V
		Signal
		160 V
Märkspänning för överspänning klass/nedsmutningsgrad nivå III/3 (hybrid)	Hybridkomponent	Signal
		2.5 kV
		Signal
		2.5 kV
		Signal
		2.5 kV
Märkstötspänning för överspänning klass/nedsmutningsgrad nivå II/2 (hybrid)	Hybridkomponent	Signal
		2.5 kV
		Signal
		2.5 kV
		Signal
		2.5 kV
Märkstötspänning för överspänning klass/nedsmutningsgrad nivå III/2 (Signal)	Hybridkomponent	Signal
		2.5 kV
		Signal
		2.5 kV
		Signal
		2.5 kV
Märkstötspänning för överspänning klass/nedsmutningsgrad nivå III/3 (hybrid)	Hybridkomponent	Signal
		2.5 kV
		Signal
		2.5 kV
		Signal
		2.5 kV
Korttids strömtålighet (hybrid)	Hybridkomponent	Signal
		3 x 1s mit 80 A
		Signal
		3 x 1s with 80 A
		Signal
		4.38 mm
Kortvarigt motstånd strömbeständighet (Signal)	Hybridkomponent	Signal
		min.
		4.38 mm
		Signal
		min.
		4.38 mm
Krypavstånd (hybrid)	Hybridkomponent	Signal
		min.
		4.38 mm
		Signal
		min.
		4.38 mm

SV-SMT 7.62HP/05/270MF2 SC/6 2.6SN BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Luftavstånd (hybrid)	Hybridkomponent	Signal
	min.	3.6 mm
Märkspänning (användargrupp B / CSA) (hybrid)	Hybridkomponent	Signal
	nominell	300 V
Märkspänning (användargrupp B / CSA) 300 V (Signal)		
Märkspänning (användargrupp C / CSA) (hybrid)	Hybridkomponent	Signal
	nominell	50 V
Märkspänning (användargrupp C / CSA) 50 V (Signal)		
Märkström (användargrupp B / CSA) (hybrid)	Hybridkomponent	Signal
	nominell	9 A
Märkström (användargrupp B / CSA) 9 A (Signal)		
Märkström (användargrupp C / CSA) (hybrid)	Hybridkomponent	Signal
	nominell	9 A
Märkström (användargrupp C / CSA) 9 A (Signal)		
Märkström (användargrupp D / CSA) (hybrid)	Hybridkomponent	Signal
	nominell	9 A
Märkström (användargrupp D / CSA) 9 A (Signal)		
Märkspänning (användargrupp B / UL 1059) (hybrid)	Hybridkomponent	Signal
	nominell	300 V
Märkspänning (användargrupp B / UL 1059) (Signal)		
Märkspänning (användargrupp C / UL 1059) (hybrid)	Hybridkomponent	Signal
	nominell	50 V
Märkspänning (användargrupp C / UL 1059) (Signal)		
Märkspänning (användargrupp D / UL 1059) (hybrid)	Hybridkomponent	Signal
	nominell	300 V
Märkspänning (användargrupp D / UL 1059) (Signal)		
Märkström (användargrupp B / UL 1059) (hybrid)	Hybridkomponent	Signal
	nominell	5 A
Märkström (användargrupp B / UL 1059) (Signal)		
Märkström (användargrupp C / UL 1059) (hybrid)	Hybridkomponent	Signal
	nominell	5 A
Märkström (användargrupp C / UL 1059) (Signal)		
Märkström (användargrupp D / UL 1059) (Signal)		

Systemparametrar

Produktfamilj		Anslutningstyp	
OMNIMATE Power – serie BV/SV 7.62HP		Kretskortanslutning	
Montering på kretskortet	THT/THR lödanslutning	Delning i tum (P)	7.62 mm
Delning i tum (P)	0.300 "	Anslutningsvinkel	270°
Antal poler	5	Antal lödstift per pol	2
Lödstitflängd (l)	2.6 mm	Dimensioner för lödstift	0,8 x 1,0 mm
Diameter bestyckningshål (D)	1.4 mm	Tolerans diameter bestyckningshål (D)	+ 0,1 mm
L1 i mm	38.10 mm	L1 i tum	1.500 "
L2 i mm	7.62 mm	L2 i tum	0.300 "
Antal rader	1	Polradstal	1
Beröringsskydd enligt DIN VDE 57	safe to back of hand above the printed circuit board	Beröringsskydd enligt DIN VDE 0470	IP 20

SV-SMT 7.62HP/05/270MF2 SC/6 2.6SN BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Genomgångsmotstånd (6)	2,00 mΩ	Koderbar	Ja
Max. instickskraft/pol	12 N	Max. dragkraft/pol	7 N

Materialdata

Isoleringsmaterial	PA 9T	Färgkod	svart
Färgtabell (jämförbar)	RAL 9011	Isoleringsmaterialgrupp	I
CTI (Comparative Tracking Index)	≥ 600	Moisture Level (MSL)	1
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Kontaktmaterial	Cu-legering
Kontaktyta	förtennad	Skiktstruktur för lödanslutningen	1...3 µm Ni / 4...6 µm Sn matt
Skiktstruktur för stiftkontakten	1...3 µm Ni / 4...6 µm Sn matt	Lagertemperatur, min.	-40 °C
Lagertemperatur, max.	70 °C	Driftstemperatur, min.	-50 °C
Driftstemperatur, max	130 °C	Temperaturområde Montage, min.	-25 °C
Temperaturområde Montage, max.	130 °C		

Märkdata enligt UL 1059

Institut (cURus)	CURUS	Certifikat nr (cURus)	E60693
Märkspänning (användargrupp B / UL 1059)	300 V	Märkspänning (användargrupp C / UL 1059)	300 V
Märkspänning (användargrupp D / UL 1059)	600 V	Märkström (användargrupp B / UL 1059)	33 A
Märkström (användargrupp C / UL 1059)	33 A	Märkström (användargrupp D / UL 1059)	5 A
Krypsträcka, min.	9.6 mm	Luftsträcka, min.	6.9 mm
Hänvisning till godkännandevärden	Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyget.		

Märkdata enligt IEC

testad enligt standard	IEC 60664-1, IEC 61984	Märkström, min. antal poler (Tu=20°C)	41 A
Märkström, max. antal poler (Tu=20°C)	41 A	Märkström, min. antal poler (Tu=40°C)	41 A
Märkström, max. antal poler (Tu=40°C)	41 A	Märkspänning vid överspänningsk./ Nedsmutningsgrad II/2	1000 V
Märkspänning vid överspänningsk./ Nedsmutningsgrad III/2	630 V	Märkspänning vid överspänningskat./ Nedsmutningsgrad III/3	630 V
Märkspänning vid överspänningsk./ Nedsmutningsgrad II/2	6 kV	Märkspänning vid överspänningsk./ Nedsmutningsgrad III/2	6 kV
Märkstötspänning vid överspänningsk./ Nedsmutningsgrad III/3	6 kV	Korttidströmhållfasthet	3 x 1 s mit 420 A

Viktig hänvisningstext

IPC-konformitet	Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran.
Hänvisningstext	- Technical specifications refer to the power contacts - Technical data of signal contacts: 50V / 5A, stripping length 8mm - Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles. - Specifications of diagram: P1=7.62 mm; P2=3.81 mm - Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards. - MFX and MSFX: X= Position of the middle flange e.g. MF2, MSF3 - In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load - Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

SV-SMT 7.62HP/05/270MF2 SC/6 2.6SN BX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tekniska data****Klassificeringar**

ETIM 8.0		EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ETIM 10.0		EC002637	ECLASS 14.0	27-46-03-01
ECLASS 15.0		27-46-03-01		


SV-SMT 7.62HP/05/270MF2 SC/6 2.6SN BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Ritningar

Produktillustration



Dimensional drawing



SV-SMT 7.62HP/05/270MF2 SC/6 2.6SN BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Kodelement



Den jackbara anslutningstekniken för effektelektronik är optimerad för modern motorteknik, startmotorer, frekvensomvandlare och servostyrningar.

OMNIMATE Power sätter standarder genom ökad säkerhet och innovativa lösningar, såsom jackbar skärmsupport, integrerade signalkontakter eller enhandsmanövreringar.

De tre produktserierna erbjuder ytterligare fördelar:

- Applikationsanpassad skalbarhet: från den kompakta 4 mm²-anslutningen för 29 A (IEC) resp. 20 A (UL) till den robusta 16 mm²-anslutningen för 76 A (IEC) resp. 54 A (UL)
- Obegränsad användning upp till 1000 V (IEC) resp. 600 V (UL)
- Många olika, applikationsoptimerade infästningsmöjligheter

Vår service:

Utforma dina individuella kontaktdon enkelt med Produktkonfiguratorn.

Allmänna beställningsdata

Typ	BV/SV 7.62HP KO	Utförande
Art.nr.	1937590000	Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Kodelement, svart, Antal poler:
GTIN (EAN)	4032248608881	1
Förp.	50 ST	