

**PAC-RX3i-UNIS-V0-1M5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

De förkonfektionerade PAC-kablarna skapar en elektrisk och logisk förbindelse mellan PLC och PLC-gränssnitten. Dessa kablar består av följande komponenter:

- Tillverkarens PLC-kontakt.
- Flerpolig LIYY eller LY YCY (skärmad) kabel med 0,14 mm<sup>2</sup> eller 0,25 mm<sup>2</sup> area.
- Bandkabelkontakt, D-sub eller RSV, för anslutning till gränssnittet. Kablarna provas automatiskt vad avser genomgång och isolering för att garantera den funktionalitet som de utformats för.

**Allmänna beställningsdata**

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| Art.nr.    | 2435780015                           |
| Typ        | <a href="#">PAC-RX3i-UNIS-V0-1M5</a> |
| GTIN (EAN) | 4099986601031                        |
| Förp.      | 1 items                              |

## PAC-RX3i-UNIS-V0-1M5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

## Mått och vikter

|           |       |
|-----------|-------|
| Nettovikt | 462 g |
|-----------|-------|

## Allmänna data

|                        |                                       |                   |                         |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Kabellängd             | 1.5 m                                 | Lämplig för       | analoga signaler        |
| Grundläggande material | PVC                                   | Kabel             | Kabel LiYCY             |
| Anslutning gränssnitt  | H0.25 (FERRULES 0.25mm <sup>2</sup> ) | Antal poler, min. | 36 poler                |
| Ytterdiameter          | 12,4 ± 1 mm                           | PLC-gränssnitt    | GEFANUC IC694TBS032 36P |
| Ledararea              | 0.25 mm <sup>2</sup>                  |                   |                         |

## Elektriska data

|                           |           |                          |                       |
|---------------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|
| Totalström max.           | 0.125 A   | Högspänningstest         | 1 KV/1s               |
| Motstånd                  | ≤ 80 mΩ/m | Driftspänning            | ≤ 250 V DC ≤ 250 V AC |
| Kapacitet (ledare/ledare) | 300 pF/m  | Kapacitet (ledare/skärm) | 300 pF/m              |

## Märkdata UL

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Totalström max. | 0.125 A |
|-----------------|---------|

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |