Datablad

HDC XX6A01 MFSM12X-0050

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com







Robusta datakablar konstruerade för järnvägsanvändningar. Cat 6 X-kodade och Cat 5 D-kodade varianter ger en tillförlitlig och störningsresistent dataöverföring för krävande omgivningar både ombord och vid spåret. Idealisk för användningar med stor mekanisk belastning och för att säkerställa en jämn prestanda under svåra förhållanden.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Dataanvändning
Art.nr.	2450440050
Typ	HDC XX6A01 MFSM12X-0050
GTIN (EAN)	4050118464511
Förp.	1 items

HDC XX6A01 MFSM12X-0050

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse

Mått och vikter

Nettovikt	0 g

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur	-40 °C ... 90 °C

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

Allmänna data

Antal poler	8	Kabellängd	0.5 m
Kodering	X-kodad	Kontaktyta	Au (guld)
Överföringshastighet	10 Gbps, 10 Gbit/s	Isolationsmotstånd	≥ 108 Ω
Kategori	Cat. 6A	Nominell spänning	50 V
Märkström	0.5 A	Stickcykler	≤ 100
Typ	Stift	Nedsmutsningsgrad	2
Motsatt sida version	Hona, rak, M12X	Modulsida version	Hane

Tekniska data för kabel

Kabellängd	0.5 m	
Mantelfärg	blå	
Skärmad	Ja	
Halogener	Nej	
Isolering	skummad	
Mantelmaterial	Radox EM 104	
Färkodning	vit/orange, orange, vit/grön, grön, vit/brun, brun, vit/blå, blå	
Ytterdiameter	Diameter	8.1 mm
	Förtecken	±
	Tolerans	0.5 mm
Ytterdiameter	8.1 mm ± 0.5 mm	

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-07
ECLASS 15.0	27-06-03-07		

HDC XX6A01 MFSM12X-0050

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

