

HDC XX6A02 FFSM12X-0500**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Kompakt**

Den två poliga bussmodulen rymmer Megabit- och Gigabit-datainsatser och tillåter överföring av två linjer inom en enda modul. Den är mycket mångsidig – lämplig för järnvägskablar, industriella kablar, släpkejeänvändningar, Profibus och fältmontering av datakontaktdon.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|---|
| Art.nr. | 2503820500 |
| Typ | HDC XX6A02 FFSM12X-0500 |
| GTIN (EAN) | 4050118522891 |
| Förp. | 1 items |

HDC XX6A02 FFSM12X-0500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Mått och vikter

| | |
|-----------|----------|
| Nettovikt | 234.08 g |
|-----------|----------|

Temperaturer

| | |
|------------------------|------------------|
| Gränsvärde, temperatur | -30 °C ... 90 °C |
|------------------------|------------------|

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel med undantag |
| RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5 |

Allmänna data

| | | | |
|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| Antal poler | 8 | Kabellängd | 5 m |
| Kodering | X-kodad | Kontaktyta | Au (guld) |
| Överföringshastighet | 10 Gbps, 10 Gbit/s | Isolationsmotstånd | ≥ 108 Ω |
| Kategori | Cat. 6A | Nominell spänning | 50 V |
| Märkström | 0.5 A | Stickcykler | ≥ 100 |
| Nedsmutningsgrad | 2 | Motsatt sida version | Hona, rak, M12X |
| Modulsida version | Hona | | |

Tekniska data för kabel

| | |
|----------------|--|
| Kabellängd | 5 m |
| Mantelfärg | grön |
| Skärmad | Ja |
| Halogener | halogenfri, enligt IEC 60754-1 |
| Isolering | PE, skummad |
| Mantelmateriäl | PUR |
| Färgkodning | vit/orange, orange, vit/grön, grön, vit/brun, brun, vit/blå, blå |
| Ytterdiameter | Diameter 6.4 mm |
| | Förtecken ± |
| | Tolerans 0.3 mm |
| Ytterdiameter | 6.4 mm ± 0.3 mm |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002599 | ETIM 9.0 | EC002599 |
| ETIM 10.0 | EC002599 | ECLASS 14.0 | 27-06-03-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-07 | | |