

SAIFG-M12B-L-F12-M16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Chassie kontakt, M12, Monteringsgänga: M 16 x 1,5, Antal poler: 5, Tråd-/kabelldängd:
Art.nr.	2530840000
Typ	SAIFG-M12B-L-F12-M16
GTIN (EAN)	4050118540963
Förp.	60 items

SAIFG-M12B-L-F12-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Nettovikt	1.97 g
-----------	--------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Tekniska data för kretskortskontakt

Antal poler	5	Kodering	L-coded
Monteringstyp	Montage på frampanelen	Kapsling	M12 hona
Installationshöjd	12 mm	Nominell spänning	63 V
Märkström	16 A	Skyddsklass	IP67, i åtdraget tillstånd
Kontaktyta	Guld över nickel	Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning
Anslutningsgänga	M12	Anslutningsvridmoment	M12: 0,8 - 1,2 Nm
Monteringsgänga	M 16 x 1,5	Stickcykler	500
Kontaktmaterial	Cu-legering		

Allmänna data

Antal poler	5	Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning
Anslutningsgänga	M12	Kontaktmaterial	Cu-legering
Kontaktyta	Guld över nickel	Monteringstyp	Montage på frampanelen
Skyddsklass	IP67, i åtdraget tillstånd	Stickcykler	500

Viktig hänvisningstext

Hänvisningstext

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC003556	ETIM 9.0	EC003556
ETIM 10.0	EC003556	ECLASS 14.0	27-44-02-24
ECLASS 15.0	27-44-02-24		

Profilritning

