


D-SUB F6.3 T15VU 3.2B4 TY BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktsortimentet omfattar följande designtyper:

- 90°, liggande (horisontell) och 180°, stående (vertikal)
- Flänsdesign som borrarat hål, UNC 4-40 gängad mutter och UNC 4-40 gängad mutter
- Stansade kontakter (märckström: 3 A)
- THT-lödprocess
- Brett utbud av olika designtyper, även med rastclip
- Förpackad på bricka (TY)
- Utökat temperaturområde på -55 °C till +85 °C för maximal prestandakapacitet

Allmänna beställningsdata

Utförande	OMNIMATE-data - D-SUB-kontakt, Hylslist, Gängad mutter UNC 4-40, THT lödanslutning, Delning i mm (P): 2.77 mm, Antal poler: 15, $\geq 50 \mu\text{m}$ Ni / $100 \mu\text{m}$ Sn, 500, PBT GF, svart, Tray
Art.nr.	2707160000
Typ	D-SUB F6.3 T15VU 3.2B4 TY BK
GTIN (EAN)	4050118810004
Förp.	70 items
Förpackning	Tray
Leveransstatus	Avanmäld
Tillgänglig till	2024-08-31T00:00:00+02:00

D-SUB F6.3 T15VU 3.2B4 TY BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data**Godkännanden**

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr. (UR)	E92202

Mått och vikter

Djup	12.55 mm	Byggdjup (tum)	0.4941 inch
Höjd	12.66 mm	Bygghöjd (tum)	0.4984 inch
Bredd	39.2 mm	Byggbredd (tum)	1.5433 inch
Nettovikt	12.57 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSVHC över 0,1 viktprocent

Systemspecifikationer

Antal poler	15	Lödstiftlängd (l)	3.5 mm
Montering på kretskortet	THT lödanslutning	Delning i tum (P)	0.109 "
Skärmmaterial	Stål	Avskärmning	360° skärmkontaktering
Ändplatta, Egenskap	Gängad mutter UNC 4-40	Anslutningstyp	Lödanslutning
Produktfamilj	OMNIMATE-data - D-SUB-kontakt	Delning i mm (P)	2.77 mm
Skyddsklass	IP10	Stickcykler	500
Anslutningsvinkel	180°	Skärmarea	förtennad
Lödprocess	Manuell lödning, Våglödning	Dimensioner för lödstift	oktagonal
Tolerans för lödstiftsposition	± 0,1 mm		

Elektriska egenskaper

Spänningstålighet kontakt/kontakt	1000 V AC	Isolationsmotstånd	≥ 1000 MΩ
Nominell spänning	250 V	Märkström	3 A

Packaging

Förpackning	Tray	VPE-längd	305.00 mm
VPE-bredd	202.00 mm	VPE-höjd	25.00 mm

Materialdata

Isoleringsmaterial	PBT GF	Färgkod	svart
Färgtabell (jämförbar)	RAL 9011	Isolationsmotstånd	≥ 1000 MΩ
Moisture Level (MSL)		Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Kontaktgrundmaterial	Cu-legering	Kontaktmaterial	Kopparlegering
Kontakttyta	Guld över nickel	Skiktstruktur för lödanslutningen	≥ 50 μ" Ni / 100 μ" Sn
Skiktstruktur för stiftkontakten	≥ 50 μ" Ni / 30 μ" Au	Drifttemperatur, min.	-55 °C
Drifttemperatur, max	105 °C		

D-SUB F6.3 T15VU 3.2B4 TY BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tekniska data****Viktig hänvisningstext**

Hänvisningstext

Klassificeringar


ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ETIM 10.0	EC002637	ECLASS 14.0	27-46-02-01
ECLASS 15.0	27-46-02-01		



D-SUB F6.3 T15VU 3.2B4 TY BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar


Tolerance	
x.	± 0.38
x.x	± 0.25
x.xx	± 0.13
DIM	TOL
x.°	± 3°
x.x°	± 1.0°
Angle	TOL

Dimensions

No. of poles	A ± 0.25	B ± 0.10	D ± 0.13	E ± 0.08	F ± 0.10
9	30.81	24.99	16.33	11.08	12.20
15	39.20	33.30	24.70	19.39	27.70
25	53.05	47.04	38.40	33.24	41.10