


IE-C5DE4UP0015PSSXXX-E**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Allmänna beställningsdata**

| | |
|------------|---|
| Utförande | Släpkedjekabel, M8 P-kod – IP 67 hona rak, öppen, Cat. 5e, PUR, 1.5 m |
| Art.nr. | 2717740015 |
| Typ | IE-C5DE4UP0015PSSXXX-E |
| GTIN (EAN) | 4050118778809 |
| Förp. | 1 items |

IE-C5DE4UP0015PSSXXX-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Längd 1.5 m Bygglängd (tum) 59.0551 inch
Nettovikt 98 g

Temperaturer

Lagertemperatur Drifttemperatur -40 °C...80 °C
Installation temperature

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Tekniska data för kabel

| | | | |
|----------------------------------|---|---------------------------|------------------------------|
| Mantelfärg | svart | Oljebeständighet | motsvarande IEC 60811:404 |
| Släpkedjetålighet | Nej | Antal ledare | 4 |
| Skärmad | Ja | Halogener | halogenfri, enligt IEC 60754 |
| Isolering | Polyolefin | Böjcykler | 2 Mio |
| Flamhårdighet | Yes | Mantelmaterial | PUR |
| Provspänning ledare-ledare-skärm | 1 kV DC, 1 min, 1000 Veff, 50 Hz, 1 min | Färgkodning | vit, gul, blå, orange |
| Temperaturområde, fast lagd | -40...80 °C | Temperaturområde, rörligt | -30...70 °C |
| Antal poler | 4 | | |

Allmänna tekniska data

Skyddsklass IP67

Kontakt höger

Stickkontakt höger fri ledarände

Kontakt vänster

Stickkontakt vänster M8, P-kodad, IP67, honkontakt, rak, anslutningsstickpropp, Plast, skärmad

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002599 | ETIM 9.0 | EC002599 |
| ETIM 10.0 | EC002599 | ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-08 | | |

Ritningar

Koppling

| M12 | | M12 |
|-----|--------|-----|
| 1 | yellow | 1 |
| 2 | white | 2 |
| 3 | orange | 3 |
| 4 | blue | 4 |