

CABTITE SE 1/ASI SML GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Vare sig det gäller en stor eller liten kabeldiameter – Cabtite erbjuder alltid det rätta tätningsinsatsen.

Den koniska formen hos tätningselementen gör att de tidigare utsatta inläggspanelerna kan tryckas in enkelt från insidan till utsidan. Det tätar mellanutrymmena säkert och minskar belastningen i enlighet med DIN EN 62444. Tätningsementerna i kombination med ramarna uppnår skyddsklassen IP 66. Som ett resultat av dess slit-sade design med vågskärning är den speciellt lämpad för förkonfektionerade ledningar.

- De svarta tätningsementerna är utformade för en särskilt hög drifttemperatur och erbjuder brandskyddsklass UL 94 HB
- De grå tätningsementerna följer brandskyddsklass UL 94 V0 och är därför lämpliga för kraven inom järnvägsindustrin.
- Genom att använda flera insatser kan två eller fler kablar samt specialkablar dras genom ett tätningsement

Allmänna beställningsdata

Utförande	Tätningsement, Cabtite (kabelinföringssystem), TPE, ljusgrå, Höjd: 20.3 mm, Bredd: 20.3 mm, Djup: 17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66
Art.nr.	2584810000
Typ	CABTITE SE 1/ASI SML GY
GTIN (EAN)	4050118616118
Förp.	10 items

CABTITE SE 1/ASI SML GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

UL File Number Search [UL-webbplats](#)

Certifikat nr (cURus) E223801

Mått och vikter

Djup	17.7 mm	Byggdjup (tum)	0.6968 inch
Höjd	20.3 mm	Bygghöjd (tum)	0.7992 inch
Bredd	20.3 mm	Byggbredd (tum)	0.7992 inch
Nettovikt	6.4 g		

Temperaturer

Drifttemperatur -40 °C...90 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmän information

Silikon	Nej	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Halogener	Nej	Skyddsklass	IP66
Grundläggande material	TPE	Tätningselement	1 litet tätningselement

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000879	ETIM 9.0	EC000879
ETIM 10.0	EC000879	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		