

SDIS 1.0X4.5X125**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



VDE-isolerad spårskruvmejsel, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, klingprofil enligt DIN 5264, ISO 2380/1, SoftFi-nish-handtag

Allmänna beställningsdata

Utförande	Skruvmejsel, Klingbredd (B): 4.5 mm, Klinglängd: 125 mm, Klingtjocklek: 1 mm
Art.nr.	2749830000
Typ	SDIS 1.0X4.5X125
GTIN (EAN)	4050118897036
Förp.	1 items

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



Mått och vikter

Längd	230 mm	Bygglängd (tum)	9.0551 inch
Diameter	4.5 mm	Nettovikt	55 g

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Tekniska data

Artikelbeskrivning	VDE-isolerad skruvmejsel med spårklinga 1x4,5	Utförande	Rak
--------------------	---	-----------	-----

Skruvverktyg

Klingbredd (B)	4.5 mm	Klingtjocklek	1 mm
Form	Spår	Klinglängd	125 mm
Bladtyp	B		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		