

## SAI-H4-M12-K

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Bildliknande



## Allmänna beställningsdata

Utförande	Y connector
Art.nr.	<a href="#">2616460000</a>
Typ	SAI-H4-M12-K
GTIN (EAN)	4050118621525
Förp.	1 items
Leveransstatus	Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Sista orderdatum	2026-10-30T00:00:00+01:00
Alternativ produkt	<a href="#">SAI-H4-M12-K-SI</a>

## SAI-H4-M12-K

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	<a href="#">UL-webbplats</a>
Certifikat-Nr. (cULus)	E310075

## Mått och vikter

Nettovikt	134 g
-----------	-------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497

## Anslutningsdata

Individuell utgång 3 – kontaktdon	M12 hona	Grupp utgång – kontaktdon	M12 hane
Individuell utgång 1 – kontaktdon	M12 hona	Individuell utgång 2 – kontaktdon	M12 hona
Anslutningsvridmoment	M12: 0,8 - 1,2 Nm		

## Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Antal poler	5	Kodering	K-coded
Kontakttyta	förgylld	Kapslingsmaterial	TPU
Märkström	12 A	Skyddsklass	IP65, IP67, IP68
Nedsmutningsgrad	3	Kabelförskruvning	M 12
Skärmanslutning	Nej	Temperaturområde kapsling	-30...+90 °C

## Normer

Kontaktdon Norm	IEC 61076-2-111
-----------------	-----------------


## Allmänna data

Antal poler	5	Kodering	K-coded
Kontakttyta	förgylld	Kapslingsmaterial	TPU
Märkström	12 A	Skyddsklass	IP65, IP67, IP68
Nedsmutningsgrad	3	Kabelförskruvning	M 12
Märkspänning	630 V AC	Skärmanslutning	Nej
Temperaturområde kapsling	-30...+90 °C	Ledarytterdiameter	-


## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		


**Profilritning**



**Kopplingsbild**



**Polschema**



**Polschema**

