

## TOP 24VDC 24VDC3.5A

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

## Produktillustration



Avbildning liknande

- 1 slutande kontakt (MOS-FET)
- 12,8 mm byggbredd
- 3,5 A DC utgångsström
- Unik inmatning med flera spänningar från 24 till 230 V UC



## Allmänna beställningsdata

|                    |                                                                                                                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utförande          | TERMSERIES, Solid-state relä, Märkstyrspänning: 24 V DC $\pm 20\%$ , Märkkopplingsspänning: 3...33 V DC, Varaktig ström: 3,5 A, PUSH IN |
| Art.nr.            | <a href="#">2618700000</a>                                                                                                              |
| Typ                | TOP 24VDC 24VDC3.5A                                                                                                                     |
| GTIN (EAN)         | 4050118670134                                                                                                                           |
| Förp.              | 10 items                                                                                                                                |
| Leveransstatus     | Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.                                                                                |
| Tillgänglig till   | 2025-11-20T00:00:00+01:00                                                                                                               |
| Alternativ produkt | <a href="#">TOP 24VDC 24VDC5A</a>                                                                                                       |

## TOP 24VDC 24VDC3.5A

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| ROHS                   | Uppfyllelse                  |
| UL File Number Search  | <a href="#">UL-webbplats</a> |
| Certifikat-Nr. (cULus) | E141197                      |

## Mått och vikter

|           |         |                 |             |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup      | 87.8 mm | Byggdjup (tum)  | 3.4567 inch |
| Höjd      | 89.4 mm | Bygghöjd (tum)  | 3.5197 inch |
| Bredd     | 12.8 mm | Byggbredd (tum) | 0.5039 inch |
| Nettovikt | 27 g    |                 |             |

## Temperaturer

|                 |                |                      |                                                                |
|-----------------|----------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Lagertemperatur | -40 °C...70 °C | Omgivningstemperatur | -20 °C...60 °C                                                 |
| Drifttemperatur |                | Fuktighet            | 5-95 % rel. fuktighet,<br>Tu = 40 °C, ingen<br>kondensbildning |

## Sannolikhet för bortfall

|      |        |
|------|--------|
| MTTF | 1077 a |
|------|--------|

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus          | Kompatibel med undantag              |
| RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) | 7a, 7cl                              |
| REACH SVHC                          | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                | 9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9 |

## Märkdata UL

|                                    |        |                               |                                                 |
|------------------------------------|--------|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Omgivningstemperatur (drift), max. | 60 °C  | Anslutningsdiameter AWG, min. | AWG 26                                          |
| Anslutningsarea AWG, max.          | AWG 14 | Typ av ledare                 | massiv kopparledare,<br>flertrådig kopparledare |
| Nedsmutningsgrad                   | 2      |                               |                                                 |

## Styrsida

|                                                                |                                          |                                |                        |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Märkstyrspänning                                               | 24 V DC $\pm 20$ %                       | Märkstyrström                  | 10 mA DC ( $\pm 20$ %) |
| Märkeffekt                                                     | 240 mW                                   | Statusindikering               | Grön LED               |
| Skyddskoppling                                                 | Frihjulsdiod, Skydd mot<br>polförväxling | ingångsfrekvens                | 300 Hz                 |
| Ersättningsreläets spölsänning avviker från märkstyrspänningen | Nej                                      | Ersättningsreläets spölsänning | 24 V DC                |

## Belastningssida

|                      |              |                             |              |
|----------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| Märkopplingsspänning | 3...33 V DC  | Normalsänning               | 3.5 A        |
| Märkopplingsström    | 3.5 A        | Inkopplingsfördröjning      | <55 $\mu$ s  |
| Fråslagsfördröjning  | <600 $\mu$ s | Spänningsfall vid max. last | $\leq 0,3$ V |
| Läckström            | <10 $\mu$ A  | min. Brytström              | 10 mA        |

## TOP 24VDC 24VDC3.5A

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

|                    |                        |                                              |              |
|--------------------|------------------------|----------------------------------------------|--------------|
| Kortslutningssäker | Nej                    | Skyddskoppling lastsida                      | Frihjulsdiod |
| Kontakttyp         | 1 NO contact (MOS-FET) | Kopplingsfrekvens, max. (DC-manöverspänning) | 300 Hz       |

## Allmänna uppgifter

|                                      |                        |            |
|--------------------------------------|------------------------|------------|
| Montageskena obestyckad              | TS 35                  |            |
| Testknapp finns                      | Nej                    |            |
| Färgkod                              | svart                  |            |
| UL94 brännbarhetsklass för komponent | Komponent              | Kapsling   |
|                                      | UL94 brännbarhetsklass | V-0        |
|                                      | Komponent              | Låsclip    |
|                                      | UL94 brännbarhetsklass | V-0        |
|                                      | Komponent              | Påskjutare |
|                                      | UL94 brännbarhetsklass | V-0        |

## Isolationskoordinater

|                                       |                  |                                                  |                  |
|---------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|------------------|
| Märkspänning                          | 300 V            | Nedsmuttningsgrad                                | 2                |
| Överspänningskategori                 | III              | Kryp- och luftsträcka styrsida - belastningssida | ≥ 5.5 mm         |
| Spänningstålighet styrsida - lastsida | 2,5 kVeff        | Spänningshållfasthet till montageskena           | 4 kVeff / 1 Min. |
| Stöthållspänning                      | 6 kV (1,2/50 µs) | Skyddsklass                                      | IP20             |

## Ytterligare information om godkännanden/normer

|                     |            |                        |         |
|---------------------|------------|------------------------|---------|
| Certifikat-nr (DNV) | TAA00001E5 | Certifikat-Nr. (cULus) | E141197 |
|---------------------|------------|------------------------|---------|

## Anslutningsdata

|                                                            |                     |                                                          |                      |
|------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|
| Ledaranslutningsteknik                                     | PUSH IN             | Avisoleringslängd nominellt                              | 9 mm                 |
| Anslutningsområde, märkarea                                | 1.5 mm <sup>2</sup> | Anslutningsområde, min.                                  | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| Anslutningsområde, max.                                    | 2.5 mm <sup>2</sup> | Ledardiameter, AWG, min.                                 | AWG 26               |
| Ledardiameter, AWG, max.                                   | AWG 14              | Ledardiameter, entrådig min.                             | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| Ledardiameter, entrådig max.                               | 1.5 mm <sup>2</sup> | Ledardiameter, entrådig, min. (AWG)                      | AWG 26               |
| Ledardiameter, entrådig, max. (AWG)                        | AWG 16              | Ledararea, fintrådig, min.                               | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| Ledardiameter, fintrådig, max.                             | 2.5 mm <sup>2</sup> | Ledardiameter, fintrådig, min. (AWG)                     | AWG 26               |
| Ledardiameter, fintrådig, max. (AWG)                       | AWG 14              | Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min.     | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max.        | 1.5 mm <sup>2</sup> | Ledardiameter, fintrådig med ändhylsa (DIN 46228/1), min | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| Ledardiameter, fintrådig med ändhylsaH (DIN 46228/1), max. | 1.5 mm <sup>2</sup> | Klingmått                                                | 0,4 x 2,0 mm         |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001504    | ETIM 9.0    | EC001504    |
| ETIM 10.0   | EC001504    | ECLASS 14.0 | 27-37-16-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-16-04 |             |             |


## TOP 24VDC 24VDC3.5A

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar

### Kopplingsbild




### Dimensional drawing



Miscellaneous

Type code TERMSERIES solid-state relay versions



Typnycklar

## Tillbehör

## Sektionsplatta



## Mångsidiga sektionsplattor

Sektionsplattor kan användas för att gruppera signaler visuellt för att elektriskt isolera moduler och infoga märkningar för bättre översikt. Det gör

dem till ett särskilt mångsidigt tillbehör. Sektionsplattor ökar

spel- och krypavstånden mellan två moduler och ökar därmed

märkisolationsspänningen mellan två moduler till upp till 600 V. Dubbla

sektionsplattor kan märkas med WAD5 eller WS10/5 och

möjliggör kontinuerliga överkopplingar. Montering underlättas med

perforeringar för individuell anslutning av överkopplingskanalerna.

- Avskiljningsplattor separerar grupper visuellt från varandra

- Urskärningar för individuell anslutning av överkopplingskanalerna

- Avskiljningsplattor mellan två moduler genom att öka spelet och krypavstånden på upp till 600 V.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                            |
|------------|----------------------------|----------------------------|
| Typ        | TW TXS/TXZ R3.2            | Utförande                  |
| Art.nr.    | <a href="#">1240800000</a> | TERMSERIES, Sektionsplatta |
| GTIN (EAN) | 4050118028188              |                            |
| Förp.      | 10 ST                      |                            |

## Inmatningsmodul



## Platssparande tillförselmoduler

Vra tillförselterminaler gör det möjligt att mata potentialer till ingången – t.ex.

neutral- eller minuspotentialer – eller kopplade potentialer som ska matas till utgången. Tillsammans

med överkopplingar med exakt passform från TERMSERIES,

är anslutningarna för kablarna på relämodulen fria för aktuatorer

eller givare. Inga ytterligare genomföringsplintar krävs vilket ger

stora platsbesparingar i panelen. Samtidigt förenklas kabeldragningen

eftersom inga dubbla ändhylsor krävs för potentialmatningen.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                    |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Typ        | TXP SUPPLY                 | Utförande                                                          |
| Art.nr.    | <a href="#">2618940000</a> | TERMSERIES, Inmatningsmodul, Antal kontakter: 5, , Varaktig ström: |
| GTIN (EAN) | 4050118667592              | 10 A, PUSH IN                                                      |
| Förp.      | 10 ST                      |                                                                    |

## TOP 24VDC 24VDC3.5A

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

|            |                            |                                                                    |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Typ        | TXS SUPPLY                 | Utförande                                                          |
| Art.nr.    | <a href="#">1240780000</a> | TERMSERIES, Inmatningsmodul, Antal kontakter: 5, , Varaktig ström: |
| GTIN (EAN) | 4050118028140              | 10 A, Skruvanslutning                                              |
| Förp.      | 10 ST                      |                                                                    |
| Typ        | TXZ SUPPLY                 | Utförande                                                          |
| Art.nr.    | <a href="#">1240790000</a> | TERMSERIES, Inmatningsmodul, Antal kontakter: 5, , Varaktig ström: |
| GTIN (EAN) | 4050118028164              | 10 A, Fjäderanslutning                                             |
| Förp.      | 10 ST                      |                                                                    |

## Neutral



WS-märkning är det perfekta valet för plintar i W-serien. Tack vare sin systemkompatibilitet kan WS-skyltar också användas i I-serien och Z-serien. De generösa märktyperna tillåter inte bara långa teckensträngar utan även flera rader text.

WS-märkning är idealisk för långa, kundanpassade teckensträngar. Genom det beprövade MultiCard-formatet är det möjligt att utföra märkning med PrintJet CONNECT eller Plotter.

- Monteringsbar i remsor eller enskilt
  - Märkning i beprövat MultiCard-format
- För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                   |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Typ        | WS 10/6 M MC NE WS         | Utförande                                                         |
| Art.nr.    | <a href="#">1818400000</a> | WS, Plintmärkning, 10 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248310876              | Allen-Bradley, vit                                                |
| Förp.      | 600 ST                     |                                                                   |

## ZQV

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                          |
|------------|----------------------------|--------------------------|
| Typ        | ZQV 1.5N/R6.4/2 GE         | Utförande                |
| Art.nr.    | <a href="#">1193670000</a> | TERMSERIES, Överkoppling |
| GTIN (EAN) | 4032248976638              |                          |
| Förp.      | 10 ST                      |                          |
| Typ        | ZQV 1.5N/R6.4/10 GE        | Utförande                |
| Art.nr.    | <a href="#">1193680000</a> | TERMSERIES, Överkoppling |
| GTIN (EAN) | 4032248976454              |                          |
| Förp.      | 10 ST                      |                          |

## TOP 24VDC 24VDC3.5A

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

|            |                            |                          |
|------------|----------------------------|--------------------------|
| Typ        | ZQV 1.5N/R6.4/19 GE        | Utförande                |
| Art.nr.    | <a href="#">1193690000</a> | TERMSERIES, Överkoppling |
| GTIN (EAN) | 4032248976645              |                          |
| Förp.      | 10 ST                      |                          |
| Typ        | ZQV 1.5N/R6.4/2 BL         | Utförande                |
| Art.nr.    | <a href="#">1446140000</a> | TERMSERIES, Överkoppling |
| GTIN (EAN) | 4050118251074              |                          |
| Förp.      | 10 ST                      |                          |
| Typ        | ZQV 1.5N/R6.4/10 BL        | Utförande                |
| Art.nr.    | <a href="#">1390350000</a> | TERMSERIES, Överkoppling |
| GTIN (EAN) | 4050118190793              |                          |
| Förp.      | 10 ST                      |                          |
| Typ        | ZQV 1.5N/R6.4/19 BL        | Utförande                |
| Art.nr.    | <a href="#">1391620000</a> | TERMSERIES, Överkoppling |
| GTIN (EAN) | 4050118191813              |                          |
| Förp.      | 10 ST                      |                          |
| Typ        | ZQV 1.5N/R6.4/2 RT         | Utförande                |
| Art.nr.    | <a href="#">1446090000</a> | TERMSERIES, Överkoppling |
| GTIN (EAN) | 4050118250886              |                          |
| Förp.      | 10 ST                      |                          |
| Typ        | ZQV 1.5N/R6.4/10 RT        | Utförande                |
| Art.nr.    | <a href="#">1391640000</a> | TERMSERIES, Överkoppling |
| GTIN (EAN) | 4050118191660              |                          |
| Förp.      | 10 ST                      |                          |
| Typ        | ZQV 1.5N/R6.4/19 RT        | Utförande                |
| Art.nr.    | <a href="#">1391610000</a> | TERMSERIES, Överkoppling |
| GTIN (EAN) | 4050118191783              |                          |
| Förp.      | 10 ST                      |                          |
| Typ        | ZQV 1.5N/R6.4/2 SW         | Utförande                |
| Art.nr.    | <a href="#">1446040000</a> | TERMSERIES, Överkoppling |
| GTIN (EAN) | 4050118251067              |                          |
| Förp.      | 10 ST                      |                          |
| Typ        | ZQV 1.5N/R6.4/10 SW        | Utförande                |
| Art.nr.    | <a href="#">1391630000</a> | TERMSERIES, Överkoppling |
| GTIN (EAN) | 4050118191776              |                          |
| Förp.      | 10 ST                      |                          |
| Typ        | ZQV 1.5N/R6.4/19 SW        | Utförande                |
| Art.nr.    | <a href="#">1391600000</a> | TERMSERIES, Överkoppling |
| GTIN (EAN) | 4050118191806              |                          |
| Förp.      | 10 ST                      |                          |

## Tillbehör

## Överkopplingar



## Justerbara överkopplingar

Öka flexibiliteten i dina överkopplingar. TERMSERIES ÖVERKOPPLING (TCC) möjliggör individuellt justerbara överkopplingar med upp till 51 poler. Det maximala antalet instickspoler har ökats till 32 poler. Det avisolerade materialet kan mycket enkelt kortas till önskad längd. Överkopplingarna övertygar tack vare deras enkla hantering och synlighet samt deras universella anslutningsmöjligheter. Ett extranät hindrar fjädern från att deformeras under monteringen.

- Individuellt justerbar överkoppling med 51 poler
- Extra stag för att undvika deformation av fjädern
- Ökad överkoppling - upp till 32 poler möjliga
- Vibrationstålighet

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                          |
|------------|----------------------------|--------------------------|
| Typ        | TCC 6.4/51 RD              | Utförande                |
| Art.nr.    | <a href="#">2556410000</a> | TERMSERIES, Överkoppling |
| GTIN (EAN) | 4050118566925              |                          |
| Förp.      | 10 ST                      |                          |
| Typ        | TCC 6.4/51 OR              | Utförande                |
| Art.nr.    | <a href="#">2556370000</a> | TERMSERIES, Överkoppling |
| GTIN (EAN) | 4050118566680              |                          |
| Förp.      | 10 ST                      |                          |
| Typ        | TCC 6.4/51 BL              | Utförande                |
| Art.nr.    | <a href="#">2556450000</a> | TERMSERIES, Överkoppling |
| GTIN (EAN) | 4050118566963              |                          |
| Förp.      | 10 ST                      |                          |
| Typ        | TCC 6.4/51 BK              | Utförande                |
| Art.nr.    | <a href="#">2556490000</a> | TERMSERIES, Överkoppling |
| GTIN (EAN) | 4050118567007              |                          |
| Förp.      | 10 ST                      |                          |
| Typ        | TCC 6.4/2 OR               | Utförande                |
| Art.nr.    | <a href="#">2556350000</a> | TERMSERIES, Överkoppling |
| GTIN (EAN) | 4050118566826              |                          |
| Förp.      | 10 ST                      |                          |
| Typ        | TCC 6.4/2 BL               | Utförande                |
| Art.nr.    | <a href="#">2556430000</a> | TERMSERIES, Överkoppling |
| GTIN (EAN) | 4050118566949              |                          |
| Förp.      | 10 ST                      |                          |
| Typ        | TCC 6.4/2 BK               | Utförande                |
| Art.nr.    | <a href="#">2556470000</a> | TERMSERIES, Överkoppling |
| GTIN (EAN) | 4050118566987              |                          |
| Förp.      | 10 ST                      |                          |
| Typ        | TCC 6.4/10 RD              | Utförande                |
| Art.nr.    | <a href="#">2556400000</a> | TERMSERIES, Överkoppling |
| GTIN (EAN) | 4050118566918              |                          |
| Förp.      | 10 ST                      |                          |
| Typ        | TCC 6.4/10 OR              | Utförande                |
| Art.nr.    | <a href="#">2556360000</a> | TERMSERIES, Överkoppling |
| GTIN (EAN) | 4050118566673              |                          |
| Förp.      | 10 ST                      |                          |

## TOP 24VDC 24VDC3.5A

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

|            |                            |                          |
|------------|----------------------------|--------------------------|
| Typ        | TCC 6.4/10 BL              | Utförande                |
| Art.nr.    | <a href="#">2556440000</a> | TERMSERIES, Överkoppling |
| GTIN (EAN) | 4050118566956              |                          |
| Förp.      | 10 ST                      |                          |
| Typ        | TCC 6.4/10 BK              | Utförande                |
| Art.nr.    | <a href="#">2556480000</a> | TERMSERIES, Överkoppling |
| GTIN (EAN) | 4050118566994              |                          |
| Förp.      | 10 ST                      |                          |
| Typ        | TCC 12.8/26 RD             | Utförande                |
| Art.nr.    | <a href="#">2556420000</a> | TERMSERIES, Överkoppling |
| GTIN (EAN) | 4050118566932              |                          |
| Förp.      | 10 ST                      |                          |
| Typ        | TCC 12.8/26 OR             | Utförande                |
| Art.nr.    | <a href="#">2556380000</a> | TERMSERIES, Överkoppling |
| GTIN (EAN) | 4050118566697              |                          |
| Förp.      | 10 ST                      |                          |
| Typ        | TCC 12.8/26 BL             | Utförande                |
| Art.nr.    | <a href="#">2556460000</a> | TERMSERIES, Överkoppling |
| GTIN (EAN) | 4050118566970              |                          |
| Förp.      | 10 ST                      |                          |
| Typ        | TCC 12.8/26 BK             | Utförande                |
| Art.nr.    | <a href="#">2556500000</a> | TERMSERIES, Överkoppling |
| GTIN (EAN) | 4050118567014              |                          |
| Förp.      | 10 ST                      |                          |
| Typ        | TCC 6.4/2 RD               | Utförande                |
| Art.nr.    | <a href="#">2556390000</a> | TERMSERIES, Överkoppling |
| GTIN (EAN) | 4050118566901              |                          |
| Förp.      | 10 ST                      |                          |

## Gränssnittsadapterar



Snabbare signalledningsdragning på mindre utrymme  
För att reducera tiden för ledningsdragning används förkonfektionerade kablar mellan styrsystemet och gränssnittsnivån och ansluts enkelt till TERMSERIES-adaptern. För att reducera tiden för ledningsdragning används förkonfektionerade kablar mellan styrsystemet och gränssnittsnivån och ansluts enkelt till TERMSERIES-adaptern. Detta gör att ledtiderna vid byggande av elektriska kopplingsskåp avsevärt reduceras. Adaptern passar universellt och erbjuder en genuin utrymmesfördel i växelverkan med TERMSERIES-produkter med identiska yttermått.

- Minskad kabeldragningstid på grund av direktinkoppling med förkonfektionerade kablar.
- Kan användas på in- och utgångssidorna av TERMSERIES
- Klar för plus- och minuskopplingslogik
- Sparar mycket plats på grund av universalpassning med andra TERMSERIES-produkter

## TOP 24VDC 24VDC3.5A

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                  |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Typ        | TIAL F10                   | Utförande                                                        |
| Art.nr.    | <a href="#">1463540000</a> | TERMSERIES, Adapter, 10-polig hankontakt enligt DIN EN 60603-13, |
| GTIN (EAN) | 4050118323559              | lång låsspak, Antal signalbanor: 8, Märkspänning DC : 24 V,      |
| Förp.      | 1 ST                       | Märkström (per signalbana): 125 mA                               |

## Spår-Skruvmejsel



VDE-isolerad spårskruvmejsel, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, klingprofil enligt DIN 5264, ISO 2380/1, SoftFinish-handtag

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SDIS 0.4X2.0X60            | Utförande                                                            |
| Art.nr.    | <a href="#">2749780000</a> | Skruvmejsel, Klingbredd (B): 2 mm, Klinglängd: 60 mm, Klingtjocklek: |
| GTIN (EAN) | 4050118896527              | 0.4 mm                                                               |
| Förp.      | 1 ST                       |                                                                      |

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SDS 0.4X2.0X60             | Utförande                                                            |
| Art.nr.    | <a href="#">2749260000</a> | Skruvmejsel, Klingbredd (B): 2 mm, Klinglängd: 60 mm, Klingtjocklek: |
| GTIN (EAN) | 4050118895537              | 0.4 mm                                                               |
| Förp.      | 1 ST                       |                                                                      |