Datablad

D-SUB F6.3 T09HB 3.2B2 TY BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Produktsortimentet omfattar följande designtyper:
- 90°, liggande (horisontell) och 180°, stående (vertikal)
- Flänsdesign som borrat hål, UNC 4-40 gängad mutter och UNC 4-40 gängad mutter
- Stansade kontakter (märkström: 3 A)
- THT-lödprocess
- Brett utbud av olika designtyper, även med rastclip
- Förpackad på bricka (TY)
- Utökat temperaturområde på –55 °C till +85 °C för maximal prestandakapacitet

Allmänna beställningsdata

Utförande	OMNIMATE-data - D-SUB-kontakt, Hylslist, Skruvgänga UNC 4-40, Rastclip, THT lödanslutning, Delning i mm (P): 2.77 mm, Antal poler: 9, ≥ 50 µ" Ni / ≥ 1 µ" Au , 500, PBT glasfiberförstärkt UL 94 V-0, svart, Bricka (manuell montering)
Art.nr.	2626710000
Typ	D-SUB F6.3 T09HB 3.2B2 TY BK
GTIN (EAN)	4050118671353
Förp.	90 items
Förpackning	Bricka (manuell montering)
Leveransstatus	Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Tillgänglig till	2024-08-31T00:00:00+02:00

Skapandedatum 22.01.2026 06:04:21 MEZ

D-SUB F6.3 T09HB 3.2B2 TY BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden	
ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr. (UR)	E92202

Mått och vikter

Djup	20.6 mm	Byggdjup (tum)	0.811 inch
Höjd	12.55 mm	Bygghöjd (tum)	0.4941 inch
Höjd lägstbyggande	12.55 mm	Bredd	30.81 mm
Byggbredd (tum)	1.213 inch	Nettovikt	8.34 g

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Systemspecifikationer

Antal poler	9	
Lödstiftlängd (l)	3.2 mm	
Montering på kretskortet	THT lödanslutning	
Delning i tum (P)	0.109 "	
Skärmmaterial	Stål	
Ändplatta, Egenskap	Skruvgänga UNC 4-40, Rastclip	
Anslutningstyp	Lödanslutning	
Diameter bestyckningshål (D)	1 mm	
Produktfamilj	OMNIMATE-data - D-SUB-kontakt	
Delning i mm (P)	2.77 mm	
Stickcykler	500	
Typ av utförande	Hylslist	
Anslutningsvinkel	90°	
Skärmarea	förtennad	
Lödprocess	Manuell lödning, Våglödning	
Dimensioner för lödstift	oktagonal	
Tolerans för stiftlängd	Undre tolerans med prefix (visar minimum)	-0,25
	Övre tolerans med prefix (visar maximum)	+0,25
	Tolerans, enhet	mm
Tolerans för stiftlängd	+0,25 / -0,25 mm	
Tolerans för lödstiftsposition	± 0,1 mm	

Elektriska egenskaper

Spänningstålighet kontakt/kontakt	1000 V AC	Genomgångsmotstånd (6)	≤20 mΩ
Nominell spänning	250 V	Märkström	3 A

Packaging

Förpackning	Bricka (manuell montering)	VPE-längd	305.00 mm
VPE-bredd	202.00 mm	VPE-höjd	25.00 mm

D-SUB F6.3 T09HB 3.2B2 TY BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Materialdata

Isoleringsmaterial	PBT glasfiberförstärkt UL 94 V-0	Färgkod	svart
Färgtabell (jämförbar)	RAL 9011	Moisture Level (MSL)	
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Kontaktgrundmaterial	Fosforbrons
Kontaktmaterial	Cu-legering	Kontaktyta	Au (guld)
Skiktstruktur för lödanslutningen	≥ 50 µ" Ni / ≥ 1 µ" Au	Skiktstruktur för stiftkontakten	≥ 50 µ" Ni / ≥ 1 µ" Au
Lagertemperatur, min.	-20 °C	Lagertemperatur, max.	85 °C
Driftstemperatur, min.	-55 °C	Driftstemperatur, max	105 °C

Viktig hänvisningstext

Hänvisningstext

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ETIM 10.0	EC002637	ECLASS 14.0	27-46-02-01
ECLASS 15.0	27-46-02-01		

D-SUB F6.3 T09HB 3.2B2 TY BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

Produktillustration



D-SUB F6.3 T09HB 3.2B2 TY BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

Scale	Free
TOLERANCE	
X.	±0.38
X.X	±0.25
X.XX	±0.13
DIM	TOL
X.°	±3°
X.X°	±1.0°
Angle	TOL

Förpackningsritning



Dimensional drawing



Dimensions

Positions	A	B	C	E
9	30.81	24.99	16.92	11.08
15	39.20	33.30	25.25	19.39
25	53.05	47.04	38.96	33.24
37	69.40	63.50	55.42	49.86

Unit: mm