

IE-SWM-SL04-4SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Våra managed switches erbjuder omfattande styr- och hanteringsfunktioner för ditt nätverk. De är utformade för högsta prestanda och tillförlitlighet och tillåter en flexibel och effektiv nätverkshantering. Tack vare våra olika produktfamiljer och certifieringar, täcker vi ett brett utbud av användningar.

Avancerad styrning: MedFunktioner som VLAN och QoS (Quality of Service) tillåter dig att exakt konfigurera och optimera ditt nätverk.

Hög säkerhet: Funktioner som integrerad säkerhet, t.ex. ACLs (Access Control List) skyddar ditt nätverk från obehörig åtkomst.

Enkel hantering: Användarvänliga webbgränssnitt och SNMP-stöd förenklar hantering och konfiguration av dina brytare.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Mediegränssnittsmodul för modulär brytare, Fast Ethernet, Antal portar: 4x SC Multi-mode, -40 °C...85 °C
Art.nr.	2779170000
Typ	IE-SWM-SL04-4SC
GTIN (EAN)	4064675048534
Förp.	1 items

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	107 mm	Byggdjup (tum)	4.2126 inch
Höjd	40.7 mm	Bygghöjd (tum)	1.6024 inch
Bredd	99 mm	Byggbredd (tum)	3.8976 inch
Nettovikt	348 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-40 °C...85 °C	Drifttemperatur	-40 °C...85 °C
Fuktighet	5 till 95 % (icke kondenserande)		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	7cl
REACH SVHC	Lead monoxide 1317-36-8, Diboron trioxide 1303-86-2
SCIP	446a3fc1-a9f4-43f5-a3e2-56a5c8ce1315

Egenskaper för fiberoptisk transceiver

Överföringshastighet	100 MBit/s
Transceiver typ	Multimode
Typ av kontaktdon	SC-Duplex
Överföringslängd, typ.	2 km
Våglängd	typ. 1310 nm
Mottagningseffekt	min. -31 dBm
	max. 0 dBm
Överföringseffekt	min. -23.5 dBm
	max. -14 dBm
Länkbudget	7.5 dB

Garanti

Tidsperiod	5 År
------------	------

Gränssnitt

Glasfiber-portar	100BaseFX Ports (SC-anslutning), Multimode	Antal portar	4x SC Multi-mode
------------------	--	--------------	------------------

MTBF

MTBF	Enligt standard	Telcordia SR-332
	Drifttid (timmar), min.	315658 h

Tekniska data**Omgivningsvillkor**

Driftstemperatur, max	85 °C	
Driftstemperatur, min.	-40 °C	
Fuktighet	5 till 95 % (icke kondenserande)	
Lagertemperatur, max.	85 °C	
Lagertemperatur, min.	-40 °C	
Höjdområde för drift	Höjd, max.	2000 m
	Anmärkning	enligt UL
	Höjd, max.	6000 m
	Anmärkning	för restriktioner, se tillverkarens deklaration för drifthöjd i avsnitt Nedladdningar

Spänningsförsörjning

Matningsspänning	via Ethernet-switch
------------------	---------------------

Tekniska data

Kapslingsmaterial	Metall	Monteringstyp	Sätt in i modulsits M1, M2, M3
Hastighet	Fast Ethernet		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000309	ETIM 9.0	EC000309
ETIM 10.0	EC000309	ECLASS 14.0	19-17-03-03
ECLASS 15.0	19-17-03-03		