

THM WO VIN 34/70 GE


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



THM WriteOn kabelmärkning på rullar används för märkning av ledare och kablar med en yttre diameter på upp till 36 mm. Den transparenta tejpens fäster och skyddar den märkta textytan.

- Skydda märkningen mot smuts och nötning genom att vika över den transparenta remsan.
- Enkel och snabb märkning med högkvalitativa termotransferskrivare

Allmänna beställningsdata

Utförande	THM, Ledar- och kabelmärkning, 8 - 16 mm, 34 x 70 mm, gul
Art.nr.	2799240000
Typ	THM WO VIN 34/70 GE
GTIN (EAN)	4064675261001
Förp.	500 items

THM WO VIN 34/70 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	0.08 mm	Byggdjup (tum)	0.0031 inch
Höjd	34 mm	Bygghöjd (tum)	1.3386 inch
Bredd	70 mm	Byggbredd (tum)	2.7559 inch
Nettovikt	0.54 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning -40...80 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Typ av märkning	neutral
Bredd	70 mm
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Temperaturområde för användning max.	80 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C
Färgkod	gul
Halogener	Ja
Grundläggande material	Vinylfilm
Skrivna tecken	utan
Antal märkningar per förpackningsenhet anpassad skrivare	Leveransform Etikettrulle
Antal märkningar per kombination	1 Label reel = Conductor and cable markers
Temperaturområde för användning	-40...80 °C
Antal per rulle	500

Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Ja	Ledardiameter, max.	200 mm ²
Ledarytterdiameter, max.	16 mm	Ledarytterdiameter, min.	8 mm
Ledarytterdiameter	8 - 16 mm	Ledararea	200 mm ²

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

