

THM WO VIN 25.4/95.2 WS


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



THM WriteOn kabelmärkning på rullar används för märkning av ledare och kablar med en yttre diameter på upp till 36 mm. Den transparenta tejpens fäster och skyddar den märkta textytan.

- Skydda märkningen mot smuts och nötning genom att vika över den transparenta remsan.
- Enkel och snabb märkning med högkvalitativa termotransferskrivare

Allmänna beställningsdata

Utförande	THM, Ledar- och kabelmärkning, 14 - 7 mm, 25.4 x 38.1 mm, vit
Art.nr.	2799260000
Typ	THM WO VIN 25.4/95.2 WS
GTIN (EAN)	4064675261025
Förp.	1000 items

THM WO VIN 25.4/95.2 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	0.07 mm	Byggdjup (tum)	0.0028 inch
Höjd	25.4 mm	Bygghöjd (tum)	1 inch
Bredd	38.1 mm	Byggbredd (tum)	1.5 inch
Nettovikt	0.54 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning -40...80 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Typ av märkning	neutral		
Bredd	38.1 mm		
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0		
Temperaturområde för användning max.	80 °C		
Temperaturområde för användning min.	-40 °C		
Färgkod	vit		
Halogener	Ja		
Grundläggande material	Vinylfilm		
Skrivna tecken	utan		
Antal märkningar per förpackningsenhet anpassad skrivare	Leveransform	Etikettrulle	
Antal märkningar per kombination	1 Label reel = Conductor and cable markers		
Temperaturområde för användning	-40...80 °C		
Antal per rulle	1000		

Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Ja	Ledardiameter, max.	38 mm ²
Ledarytterdiameter, max.	7 mm	Ledarytterdiameter, min.	14 mm
Ledarytterdiameter	14 - 7 mm	Ledararea	38 mm ²

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Ritningar

