


**A2T 4 PE DL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Att mata genom effekt, signaler och data är det klassiska kravet inom elteknik och styrskåpsbyggnation. Det isolerande materialet, anslutningssystemet och plintarnas design är funktionerna som skiljer sig. En genomgångsradplint är lämplig för anslutning och/eller anslutning av en eller flera ledare. De kan ha en eller flera anslutningsnivåer som är på samma potential eller isolerade mot varandra.


**Allmänna beställningsdata**

|            |                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| Utförande  | Skyddsledar-radplint, PUSH IN, 4 mm <sup>2</sup> , 800 V, grön/gul |
| Art.nr.    | <a href="#">2675200000</a>                                         |
| Typ        | A2T 4 PE DL                                                        |
| GTIN (EAN) | 4050118817553                                                      |
| Förp.      | 50 items                                                           |

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| ROHS                    | Uppfyllelse                  |
| UL File Number Search   | <a href="#">UL-webbplats</a> |
| Certifikat nr (cURusEX) | E184763                      |

## Mått och vikter

|                             |             |                |             |
|-----------------------------|-------------|----------------|-------------|
| Djup                        | 53.5 mm     | Byggdjup (tum) | 2.1063 inch |
| Byggdjup inkl. montageskena | 54.5 mm     | Höjd           | 100 mm      |
| Bygghöjd (tum)              | 3.937 inch  | Bredd          | 6.1 mm      |
| Byggbredd (tum)             | 0.2402 inch | Nettovikt      | 26.16 g     |

## Temperaturer

|                                 |                |                                 |               |
|---------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|
| Lagertemperatur                 | -25 °C...55 °C | Omgivningstemperatur            | -5 °C...40 °C |
| Varaktig driftstemperatur, min. | -60 °C         | Varaktig driftstemperatur, max. | 130 °C        |

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus  | Kompatibel utan undantag          |
| REACH SVHC                  | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent    |
| Produktens koldioxidavtryck | Vagga till grind 0.364 kg CO2 eq. |

## Märkdata IECEx/ATEX

|                       |                   |                        |                   |
|-----------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| Certifikat nr. (ATEX) | TUEV16ATEX7909U   | Certifikat nr. (IECEX) | IECEXTUR16.0036U  |
| Ledararea max. (ATEX) | 4 mm <sup>2</sup> | Ledararea max. (IECEX) | 4 mm <sup>2</sup> |

## Allmänt

|                         |               |                          |        |
|-------------------------|---------------|--------------------------|--------|
| Ledardiameter, AWG, max | AWG 12        | Ledardiameter, AWG, min. | AWG 26 |
| Normer                  | IEC 60947-7-2 | Montageskena obestyckad  | TS 35  |

## Klämbara ledare (Märkanslutning)

|                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| Tolkdorn enligt 60 947-1                            | A4                   |
| Ledardiameter, AWG, max                             | AWG 12               |
| Anslutningsriktning                                 | övre                 |
| Avisoleringslängd                                   | 12 mm                |
| Anslutningstyp                                      | PUSH IN              |
| Antal anslutningar                                  | 4                    |
| Anslutningsområde, max.                             | 6 mm <sup>2</sup>    |
| Anslutningsområde, min.                             | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| Klingmått                                           | 6 x 3,5 mm           |
| Ledardiameter, AWG, min.                            | AWG 26               |
| Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max. | 4 mm <sup>2</sup>    |

## Tekniska data

|                                                             |                          |          |                     |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|---------------------|
| Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min.        | 0.14 mm <sup>2</sup>     |          |                     |
| Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max.         | 6 mm <sup>2</sup>        |          |                     |
| Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min.         | 0.14 mm <sup>2</sup>     |          |                     |
| Ledardiameter, fintrådig, max.                              | 6 mm <sup>2</sup>        |          |                     |
| Ledararea, fintrådig, min.                                  | 0.14 mm <sup>2</sup>     |          |                     |
| Anslutningsarea, flertrådig, max.                           | 6 mm <sup>2</sup>        |          |                     |
| Anslutningsarea, flertrådig, min.                           | 0.14 mm <sup>2</sup>     |          |                     |
| Tvilling-ändhylsa, max.                                     | 1.5 mm <sup>2</sup>      |          |                     |
| Tvilling-ändhylsa, min.                                     | 0.5 mm <sup>2</sup>      |          |                     |
| Ledararea, entrådig, max.                                   | 4 mm <sup>2</sup>        |          |                     |
| Ledararea, entrådig, min.                                   | 0.14 mm <sup>2</sup>     |          |                     |
| Rörlängd för beslag i ledarände med plastkrage DIN 46228/4  | Rörlängd                 | min.     | 6 mm                |
|                                                             |                          | max.     | 12 mm               |
|                                                             | Ledarens anslutningsarea | min.     | 0.5 mm <sup>2</sup> |
|                                                             |                          | max.     | 1 mm <sup>2</sup>   |
|                                                             | Rörlängd                 | min.     | 8 mm                |
|                                                             |                          | max.     | 12 mm               |
|                                                             | Ledarens anslutningsarea | min.     | 1.5 mm <sup>2</sup> |
|                                                             |                          | max.     | 2.5 mm <sup>2</sup> |
|                                                             | Rörlängd                 | min.     | 10 mm               |
|                                                             |                          | max.     | 12 mm               |
|                                                             | Ledarens anslutningsarea | nominell | 4 mm <sup>2</sup>   |
|                                                             |                          |          |                     |
| Rörlängd för tvillingändhylsa                               | Rörlängd                 | min.     | 8 mm                |
|                                                             |                          | max.     | 12 mm               |
|                                                             | Ledarens anslutningsarea | min.     | 0.5 mm <sup>2</sup> |
|                                                             |                          | max.     | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Rörlängd för beslag i ledarände utan plastkrage DIN 46228/1 | Rörlängd                 | min.     | 6 mm                |
|                                                             |                          | max.     | 10 mm               |
|                                                             | Ledarens anslutningsarea | min.     | 0.5 mm <sup>2</sup> |
|                                                             |                          | max.     | 1 mm <sup>2</sup>   |
|                                                             | Rörlängd                 | min.     | 7 mm                |
|                                                             |                          | max.     | 12 mm               |
|                                                             | Ledarens anslutningsarea | min.     | 1.5 mm <sup>2</sup> |
|                                                             |                          | max.     | 2.5 mm <sup>2</sup> |
|                                                             | Rörlängd                 | min.     | 9 mm                |
|                                                             |                          | max.     | 15 mm               |
|                                                             | Ledarens anslutningsarea | min.     | 4 mm <sup>2</sup>   |
|                                                             |                          | max.     | 6 mm <sup>2</sup>   |

## Klämbara ledare (ytterligare anslutning)

Anslutningstyp, ytterligare anslutning PUSH IN

## Märkdata

|                                    |                   |                                         |        |
|------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|--------|
| Märkarea                           | 4 mm <sup>2</sup> | Märkspänning                            | 800 V  |
| Märkspänning till grannklämman     | 800 V             | Märkspänning DC                         | 800 V  |
| Normer                             | IEC 60947-7-2     | Genomgångsmotstånd enligt IEC 60947-7-x | 1 mΩ   |
| Märkstötspänning till grannklämman | 8 kV              | Förlusteffekt enligt IEC 60947-7-x      | 1.02 W |

## Märkdata enligt CSA

|                      |        |                      |                 |
|----------------------|--------|----------------------|-----------------|
| Ledararea max. (CSA) | 10 AWG | Certifikat nr. (CSA) | 200039-70089609 |
| Ledararea min. (CSA) | 26 AWG |                      |                 |

**Tekniska data****Materialdata**

|                                |       |         |          |
|--------------------------------|-------|---------|----------|
| Grundläggande material         | Wemid | Färgkod | grön/gul |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0   |         |          |

**Systemparametrar**



|                              |       |                             |    |
|------------------------------|-------|-----------------------------|----|
| Ändplatta krävs              | Ja    | Antal potentialer           | 1  |
| Antal våningar               | 2     | Antal klämsäten per våning  | 2  |
| Antal potentialer per våning | 1     | Nivåer internt överkopplade | Ja |
| Montageskena obestyckad      | TS 35 | PE-Funktion                 | Ja |
| PEN-Funktion                 | Nej   |                             |    |

**ytterligare tekniska data**

|               |       |                            |    |
|---------------|-------|----------------------------|----|
| Öppna sidor   | höger | explosionstestat utförande | Ja |
| Monteringstyp | TS 35 |                            |    |

**Klassificeringar**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000901    | ETIM 9.0    | EC000901    |
| ETIM 10.0   | EC000901    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-04 |             |             |



## A2T 4 PE DL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Ändstöd



För att säkerställa en permanent fixering på montageskenan och förhindra sidoförskjutning har Weidmüller ändvinklar i programmet. Det finns utföranden med skruv och skruvlösa utföranden. På ändvinklarna finns märkningsmöjligheter, även för gruppmarkning och möjligheten att förvara teststickkontakter.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                     |
|------------|----------------------------|---------------------|
| Typ        | AEB 35 SC/1                | Utförande           |
| Art.nr.    | <a href="#">1991920000</a> | A-serien, Ändvinkel |
| GTIN (EAN) | 4050118376722              |                     |
| Förp.      | 50 ST                      |                     |
| Typ        | AEB 35 SC/1 BK             | Utförande           |
| Art.nr.    | <a href="#">2475310000</a> | A-serien, Ändvinkel |
| GTIN (EAN) | 4050118487114              |                     |
| Förp.      | 50 ST                      |                     |

## Ändplattor och skiljeplattor




Skiljeplattor och ändplattor är viktiga tillbehör för plintar. Skiljeplattor erbjuder optisk och elektrisk separation av olika potentialer och funktionsgrupper, vilket ökar säkerheten och säkerställer en tydlig struktur inuti kopplingsskåpet. Ändplattor stänger plintraden på sidorna, skyddar mot kontakt med spänningsförande delar och säkerställer ett rent, stabilt avslut. Båda komponenter är exakt anpassade till de olika plintserierna från Weidmüller, vilket bidrar till en säker, överensstämmande och professionell ledningsdragning.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                     |
|------------|----------------------------|---------------------|
| Typ        | AEP 2T 4                   | Utförande           |
| Art.nr.    | <a href="#">2540000000</a> | A-serien, Ändplatta |
| GTIN (EAN) | 4050118551839              |                     |
| Förp.      | 20 ST                      |                     |
| Typ        | AEP 2T 4 BL                | Utförande           |
| Art.nr.    | <a href="#">2540010000</a> | A-serien, Ändplatta |
| GTIN (EAN) | 4050118551907              |                     |
| Förp.      | 20 ST                      |                     |

## Tillbehör

## Överkopplingar



Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplinter genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingssystem för modulär plintar.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                          |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | ZQV 4N/10                  | Utförande                                                                |
| Art.nr.    | <a href="#">1528090000</a> | Överkoppling (plint), instucken, orange, 32 A, Antal poler: 10, Delning  |
| GTIN (EAN) | 4050118332896              | i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 58.7 mm                             |
| Förp.      | 20 ST                      |                                                                          |
| Typ        | ZQV 4N/10 BL               | Utförande                                                                |
| Art.nr.    | <a href="#">1528230000</a> | Överkoppling (plint), instucken, blå, 32 A, Antal poler: 10, Delning i   |
| GTIN (EAN) | 4050118333138              | mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 58.7 mm                               |
| Förp.      | 20 ST                      |                                                                          |
| Typ        | ZQV 4N/10 RD               | Utförande                                                                |
| Art.nr.    | <a href="#">2460740000</a> | Överkoppling (plint), instucken, röd, 32 A, Antal poler: 10, Delning i   |
| GTIN (EAN) | 4050118476163              | mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 58.7 mm                               |
| Förp.      | 20 ST                      |                                                                          |
| Typ        | ZQV 4N/2                   | Utförande                                                                |
| Art.nr.    | <a href="#">1527930000</a> | Överkoppling (plint), instucken, orange, 32 A, Antal poler: 2, Delning i |
| GTIN (EAN) | 4050118332766              | mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 9.9 mm                                |
| Förp.      | 60 ST                      |                                                                          |
| Typ        | ZQV 4N/2 BL                | Utförande                                                                |
| Art.nr.    | <a href="#">1528040000</a> | Överkoppling (plint), instucken, blå, 32 A, Antal poler: 2, Delning i mm |
| GTIN (EAN) | 4050118332773              | (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 9.9 mm                                   |
| Förp.      | 60 ST                      |                                                                          |
| Typ        | ZQV 4N/2 RD                | Utförande                                                                |
| Art.nr.    | <a href="#">2460450000</a> | Överkoppling (plint), instucken, röd, 32 A, Antal poler: 2, Delning i mm |
| GTIN (EAN) | 4050118476149              | (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 9.9 mm                                   |
| Förp.      | 60 ST                      |                                                                          |
| Typ        | ZQV 4N/3                   | Utförande                                                                |
| Art.nr.    | <a href="#">1527940000</a> | Överkoppling (plint), instucken, orange, 32 A, Antal poler: 3, Delning i |
| GTIN (EAN) | 4050118332865              | mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 16 mm                                 |
| Förp.      | 60 ST                      |                                                                          |
| Typ        | ZQV 4N/3 BL                | Utförande                                                                |
| Art.nr.    | <a href="#">1528080000</a> | Överkoppling (plint), instucken, blå, 32 A, Antal poler: 3, Delning i mm |
| GTIN (EAN) | 4050118333008              | (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 16 mm                                    |
| Förp.      | 60 ST                      |                                                                          |
| Typ        | ZQV 4N/3 RD                | Utförande                                                                |
| Art.nr.    | <a href="#">2460810000</a> | Överkoppling (plint), instucken, röd, 32 A, Antal poler: 3, Delning i mm |
| GTIN (EAN) | 4050118476231              | (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 16 mm                                    |
| Förp.      | 60 ST                      |                                                                          |
| Typ        | ZQV 4N/30                  | Utförande                                                                |
| Art.nr.    | <a href="#">2561580000</a> | Överkoppling (plint), instucken, orange, 32 A, Antal poler: 30, Delning  |
| GTIN (EAN) | 4050118570113              | i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 181.7 mm                            |
| Förp.      | 5 ST                       |                                                                          |

## Tillbehör

|            |                            |                                                                           |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | ZQV 4N/30 BL               | Utförande                                                                 |
| Art.nr.    | <a href="#">2561610000</a> | Överkoppling (plint), instucken, blå, 32 A, Antal poler: 30, Delning i    |
| GTIN (EAN) | 4050118569971              | mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 181.7 mm                               |
| Förp.      | 5 ST                       |                                                                           |
| Typ        | ZQV 4N/30 RD               | Utförande                                                                 |
| Art.nr.    | <a href="#">2561600000</a> | Överkoppling (plint), instucken, röd, 32 A, Antal poler: 30, Delning i    |
| GTIN (EAN) | 4050118569964              | mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 181.7 mm                               |
| Förp.      | 5 ST                       |                                                                           |
| Typ        | ZQV 4N/32                  | Utförande                                                                 |
| Art.nr.    | <a href="#">2561670000</a> | Överkoppling (plint), instucken, orange, 32 A, Antal poler: 32, Delning i |
| GTIN (EAN) | 4050118570175              | mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 193.9 mm                               |
| Förp.      | 5 ST                       |                                                                           |
| Typ        | ZQV 4N/4                   | Utförande                                                                 |
| Art.nr.    | <a href="#">1527970000</a> | Överkoppling (plint), instucken, orange, 32 A, Antal poler: 4, Delning i  |
| GTIN (EAN) | 4050118332889              | mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 22.1 mm                                |
| Förp.      | 60 ST                      |                                                                           |
| Typ        | ZQV 4N/4 BL                | Utförande                                                                 |
| Art.nr.    | <a href="#">1528120000</a> | Överkoppling (plint), instucken, blå, 32 A, Antal poler: 4, Delning i mm  |
| GTIN (EAN) | 4050118332872              | (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 22.1 mm                                   |
| Förp.      | 60 ST                      |                                                                           |
| Typ        | ZQV 4N/4 RD                | Utförande                                                                 |
| Art.nr.    | <a href="#">2460800000</a> | Överkoppling (plint), instucken, röd, 32 A, Antal poler: 4, Delning i mm  |
| GTIN (EAN) | 4050118476224              | (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 22.1 mm                                   |
| Förp.      | 60 ST                      |                                                                           |
| Typ        | ZQV 4N/5                   | Utförande                                                                 |
| Art.nr.    | <a href="#">1527980000</a> | Överkoppling (plint), instucken, orange, 32 A, Antal poler: 5, Delning i  |
| GTIN (EAN) | 4050118332759              | mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 28.2 mm                                |
| Förp.      | 60 ST                      |                                                                           |
| Typ        | ZQV 4N/5 BL                | Utförande                                                                 |
| Art.nr.    | <a href="#">1528140000</a> | Överkoppling (plint), instucken, blå, 32 A, Antal poler: 5, Delning i mm  |
| GTIN (EAN) | 4050118333015              | (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 28.2 mm                                   |
| Förp.      | 60 ST                      |                                                                           |
| Typ        | ZQV 4N/5 RD                | Utförande                                                                 |
| Art.nr.    | <a href="#">2460790000</a> | Överkoppling (plint), instucken, röd, 32 A, Antal poler: 5, Delning i mm  |
| GTIN (EAN) | 4050118476217              | (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 28.2 mm                                   |
| Förp.      | 60 ST                      |                                                                           |
| Typ        | ZQV 4N/50                  | Utförande                                                                 |
| Art.nr.    | <a href="#">1528130000</a> | Överkoppling (plint), instucken, orange, 32 A, Antal poler: 50, Delning i |
| GTIN (EAN) | 4050118332902              | mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 303.7 mm                               |
| Förp.      | 5 ST                       |                                                                           |
| Typ        | ZQV 4N/50 BL               | Utförande                                                                 |
| Art.nr.    | <a href="#">1528240000</a> | Överkoppling (plint), instucken, blå, 32 A, Antal poler: 50, Delning i    |
| GTIN (EAN) | 4050118333121              | mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 303.7 mm                               |
| Förp.      | 5 ST                       |                                                                           |
| Typ        | ZQV 4N/50 RD               | Utförande                                                                 |
| Art.nr.    | <a href="#">2460730000</a> | Överkoppling (plint), instucken, röd, 32 A, Antal poler: 50, Delning i    |
| GTIN (EAN) | 4050118476156              | mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 303.7 mm                               |
| Förp.      | 5 ST                       |                                                                           |
| Typ        | ZQV 4N/6                   | Utförande                                                                 |
| Art.nr.    | <a href="#">1527990000</a> | Överkoppling (plint), instucken, orange, 32 A, Antal poler: 6, Delning i  |
| GTIN (EAN) | 4050118332919              | mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 34.3 mm                                |
| Förp.      | 20 ST                      |                                                                           |



## A2T 4 PE DL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

|            |                            |                                                                             |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | ZQV 4N/6 BL                | Utförande                                                                   |
| Art.nr.    | <a href="#">1528170000</a> | Överkoppling (plint), instucken, blå, 32 A, Antal poler: 6, Delning i mm    |
| GTIN (EAN) | 4050118332926              | (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 34.3 mm                                     |
| Förp.      | 20 ST                      |                                                                             |
| Typ        | ZQV 4N/6 RD                | Utförande                                                                   |
| Art.nr.    | <a href="#">2460780000</a> | Överkoppling (plint), instucken, röd, 32 A, Antal poler: 6, Delning i mm    |
| GTIN (EAN) | 4050118476200              | (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 34.3 mm                                     |
| Förp.      | 20 ST                      |                                                                             |
| Typ        | ZQV 4N/7                   | Utförande                                                                   |
| Art.nr.    | <a href="#">1528020000</a> | Överkoppling (plint), instucken, orange, 32 A, Antal poler: 7, Delning i mm |
| GTIN (EAN) | 4050118332780              | (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 40.4 mm                                     |
| Förp.      | 20 ST                      |                                                                             |
| Typ        | ZQV 4N/7 BL                | Utförande                                                                   |
| Art.nr.    | <a href="#">1528180000</a> | Överkoppling (plint), instucken, blå, 32 A, Antal poler: 7, Delning i mm    |
| GTIN (EAN) | 4050118333114              | (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 40.4 mm                                     |
| Förp.      | 20 ST                      |                                                                             |
| Typ        | ZQV 4N/7 RD                | Utförande                                                                   |
| Art.nr.    | <a href="#">2460770000</a> | Överkoppling (plint), instucken, röd, 32 A, Antal poler: 7, Delning i mm    |
| GTIN (EAN) | 4050118476194              | (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 40.4 mm                                     |
| Förp.      | 20 ST                      |                                                                             |
| Typ        | ZQV 4N/8                   | Utförande                                                                   |
| Art.nr.    | <a href="#">1528030000</a> | Överkoppling (plint), instucken, orange, 32 A, Antal poler: 8, Delning i mm |
| GTIN (EAN) | 4050118332841              | (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 46.5 mm                                     |
| Förp.      | 20 ST                      |                                                                             |
| Typ        | ZQV 4N/8 BL                | Utförande                                                                   |
| Art.nr.    | <a href="#">1528190000</a> | Överkoppling (plint), instucken, blå, 32 A, Antal poler: 8, Delning i mm    |
| GTIN (EAN) | 4050118332858              | (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 46.5 mm                                     |
| Förp.      | 20 ST                      |                                                                             |
| Typ        | ZQV 4N/8 RD                | Utförande                                                                   |
| Art.nr.    | <a href="#">2460760000</a> | Överkoppling (plint), instucken, röd, 32 A, Antal poler: 8, Delning i mm    |
| GTIN (EAN) | 4050118476187              | (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 46.5 mm                                     |
| Förp.      | 20 ST                      |                                                                             |
| Typ        | ZQV 4N/9                   | Utförande                                                                   |
| Art.nr.    | <a href="#">1528070000</a> | Överkoppling (plint), instucken, orange, 32 A, Antal poler: 9, Delning i mm |
| GTIN (EAN) | 4050118332797              | (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 52.6 mm                                     |
| Förp.      | 20 ST                      |                                                                             |
| Typ        | ZQV 4N/9 BL                | Utförande                                                                   |
| Art.nr.    | <a href="#">1528220000</a> | Överkoppling (plint), instucken, blå, 32 A, Antal poler: 9, Delning i mm    |
| GTIN (EAN) | 4050118333107              | (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 52.6 mm                                     |
| Förp.      | 20 ST                      |                                                                             |
| Typ        | ZQV 4N/9 RD                | Utförande                                                                   |
| Art.nr.    | <a href="#">2460750000</a> | Överkoppling (plint), instucken, röd, 32 A, Antal poler: 9, Delning i mm    |
| GTIN (EAN) | 4050118476170              | (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 52.6 mm                                     |
| Förp.      | 20 ST                      |                                                                             |

## A2T 4 PE DL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Testadapter och testuttag



Testadapter och provkontakt används för elektriska anslutningen mellan kopplingsplintar och testutrustning. På så sätt kan en elektrisk kontakt upprättas i kabelanslutet tillstånd och mätningarna kan göras enkelt.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                         |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Typ        | ATPG 1.5-10 L              | Utförande                                               |
| Art.nr.    | <a href="#">1991890000</a> | Testadapter (plint), 1.5 mm <sup>2</sup> , 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN) | 4050118376647              |                                                         |
| Förp.      | 50 ST                      |                                                         |
| Typ        | ATPG 4 MI-R                | Utförande                                               |
| Art.nr.    | <a href="#">1991860000</a> | Testadapter (plint), 1.5 mm <sup>2</sup> , 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN) | 4050118376661              |                                                         |
| Förp.      | 50 ST                      |                                                         |

## WS 12/6



## WS/DEK

MultiMark plintmärkningar använder ett innovativt kompositmaterial, tillverkat av två komponenter. Märkningens hårda sockel snäpper säkert in i kontaktdonet. Den elastiska ytbehandlingen ger enkel montering av märkningen. Detta särskilt stansade material gör att remsorna kan sträckas för att anpassas till de små variationer i mellanrum som tenderar att adderas, särskilt vid långa plintrader. En annan fördel: ytmaterialets utmärkta tryckbarhet säkerställer en hållbar och slitstark märkning. En upplösning på 300 dpi ger en tydlig, lätt läsbar skrift.

## Dina fördelar med MultiMark

- Kompatibel med Weidmüllers modulplintar
- Fast montage och hållbara utskrifter
- Kontinuerliga remsor sparar installationstid
- Enkelt montage tack vare ett innovativt kompositmaterial
- Stort märkningsfält för bästa möjliga läsbarhet
- Stor flexibilitet tack vare anpassning till valfri tillverkare

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| Typ        | WS 12/6 MM WS              | Utförande                                      |
| Art.nr.    | <a href="#">2007200000</a> | WS, Plintmärkning, 12 x 6 mm, Weidmueller, vit |
| GTIN (EAN) | 4050118391886              |                                                |
| Förp.      | 600 ST                     |                                                |

## Tillbehör

## Neutral



Dekafix (DEK) märkning är den universella märkningen för alla kabel- och kontaktdon samt för elektroniska underenheter. Systemet är idealiskt för korta talserier och täcker ett brett utbud av färdiga märkningar.

Remsmontering för snabb uppmärkning i endast ett arbetssteg. Märkningen är lättläst, kontrastrik och finns i olika bredder.

- Stort urval av märkningar klara att användas
- Remsmontering för snabb uppmärkning
- Anslutningsmärkning som passar till Weidmüllers samtliga kabelkontakter,
- Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck i karta. För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Typ        | DEK 5/6 MC NE BL           | Utförande                                                |
| Art.nr.    | <a href="#">1238290000</a> | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118267327              | Weidmueller, blå                                         |
| Förp.      | 1000 ST                    |                                                          |
| Typ        | DEK 5/6 MC NE BR           | Utförande                                                |
| Art.nr.    | <a href="#">1454900000</a> | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118323313              | Weidmueller, brun                                        |
| Förp.      | 1000 ST                    |                                                          |
| Typ        | DEK 5/6 MC NE GE           | Utförande                                                |
| Art.nr.    | <a href="#">1238280000</a> | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118038750              | Weidmueller, gul                                         |
| Förp.      | 1000 ST                    |                                                          |
| Typ        | DEK 5/6 MC NE GN           | Utförande                                                |
| Art.nr.    | <a href="#">1238310000</a> | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118271812              | Weidmueller, grön                                        |
| Förp.      | 1000 ST                    |                                                          |
| Typ        | DEK 5/6 MC NE GR           | Utförande                                                |
| Art.nr.    | <a href="#">1238330000</a> | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118323306              | Weidmueller, grå                                         |
| Förp.      | 1000 ST                    |                                                          |
| Typ        | DEK 5/6 MC NE OR           | Utförande                                                |
| Art.nr.    | <a href="#">1912090000</a> | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248540525              | Weidmueller, orange                                      |
| Förp.      | 1000 ST                    |                                                          |
| Typ        | DEK 5/6 MC NE WS           | Utförande                                                |
| Art.nr.    | <a href="#">1609820000</a> | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190203436              | Weidmueller, vit                                         |
| Förp.      | 1000 ST                    |                                                          |

## Tillbehör

## Specialtryck



Dekafix (DEK) märkning är den universella märkningen för alla kabel- och kontaktdon samt för elektroniska underenheter. Systemet är idealiskt för korta talserier och täcker ett brett utbud av färdiga märkningar.

Remsmontering för snabb uppmärkning i endast ett arbetssteg. Märkningen är lättläst, kontrastrik och finns i olika bredder.

- Stort urval av märkningar klara att användas
- Remsmontering för snabb uppmärkning
- Anslutningsmärkning som passar till Weidmüllers samtliga kabelkontakter,
- Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck i karta. För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Typ        | DEK 5/6 MC SDR             | Utförande                                                |
| Art.nr.    | <a href="#">1609830000</a> | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190456603              | Weidmueller, enligt kundönskan                           |
| Förp.      | 200 ST                     |                                                          |

## Plus



Dekafix (DEK) märkning är den universella märkningen för alla kabel- och kontaktdon samt för elektroniska underenheter. Systemet är idealiskt för korta talserier och täcker ett brett utbud av färdiga märkningar.

Remsmontering för snabb uppmärkning i endast ett arbetssteg. Märkningen är lättläst, kontrastrik och finns i olika bredder.

- Stort urval av märkningar klara att användas
- Remsmontering för snabb uppmärkning
- Anslutningsmärkning som passar till Weidmüllers samtliga kabelkontakter,
- Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck i karta. För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Typ        | DEK 5/6 PLUS MC NE WS      | Utförande                                                |
| Art.nr.    | <a href="#">1011320000</a> | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248717644              | Weidmueller, vit                                         |
| Förp.      | 1000 ST                    |                                                          |

## Tillbehör

## Specialtryck



Dekafix (DEK) märkning är den universella märkningen för alla kabel- och kontaktdon samt för elektroniska underenheter. Systemet är idealiskt för korta talserier och täcker ett brett utbud av färdiga märkningar.

Remsmontering för snabb uppmärkning i endast ett arbetssteg. Märkningen är lättläst, kontrastrik och finns i olika bredder.

- Stort urval av märkningar klara att användas
- Remsmontering för snabb uppmärkning
- Anslutningsmärkning som passar till Weidmüllers samtliga kabelkontakter,
- Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck i karta.

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Typ        | DEK 5/6 PLUS MC SDR        | Utförande                                                |
| Art.nr.    | <a href="#">1038650000</a> | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248767908              | Weidmueller, enligt kundönskan                           |
| Förp.      | 200 ST                     |                                                          |

## Neutral



WS-märkning är det perfekta valet för plintar i W-serien. Tack vare sin systemkompatibilitet kan WS-skyltar också användas i I-serien och Z-serien. De generösa märkytorna tillåter inte bara långa teckensträngar utan även flera rader text.

WS-märkning är idealisk för långa, kundanpassade teckensträngar. Genom det beprövade MultiCard-formatet är det möjligt att utföra märkning med PrintJet CONNECT eller Plotter.

- Monteringsbar i remsor eller enskilt
  - Märkning i beprövat MultiCard-format
- För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                   |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Typ        | WS 10/6 M MC NE WS         | Utförande                                                         |
| Art.nr.    | <a href="#">1818400000</a> | WS, Plintmärkning, 10 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248310876              | Allen-Bradley, vit                                                |
| Förp.      | 600 ST                     |                                                                   |
| Typ        | WS 10/6 M PLUS MC NE WS    | Utförande                                                         |
| Art.nr.    | <a href="#">2003780000</a> | WS, Plintmärkning, 10 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4050118424461              | Allen-Bradley, vit                                                |
| Förp.      | 600 ST                     |                                                                   |

## Tillbehör

## Specialtryck



WS-märkning är det perfekta valet för plintar i W-serien. Tack vare sin systemkompatibilitet kan WS-skyltar också användas i I-serien och Z-serien. De generösa märkytorna tillåter inte bara långa teckensträngar utan även flera rader text.


WS-märkning är idealisk för långa, kundanpassade teckensträngar. Genom det beprövade MultiCard-formatet är det möjligt att utföra märkning med PrintJet CONNECT eller Plotter.

- Monteringsbar i remsor eller enskilt
- Märkning i beprövat MultiCard-formatFör specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                   |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Typ        | WS 10/6 M PLUS MC SDR      | Utförande                                                         |
| Art.nr.    | <a href="#">2007780000</a> | WS, Plintmärkning, 10 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4050118393187              | Allen-Bradley, enligt kundönskan                                  |
| Förp.      | 120 ST                     |                                                                   |

## Neutral



WS-märkning är det perfekta valet för plintar i W-serien. Tack vare sin systemkompatibilitet kan WS-skyltar också användas i I-serien och Z-serien. De generösa märkytorna tillåter inte bara långa teckensträngar utan även flera rader text.

WS-märkning är idealisk för långa, kundanpassade teckensträngar. Genom det beprövade MultiCard-formatet är det möjligt att utföra märkning med PrintJet CONNECT eller Plotter.

- Monteringsbar i remsor eller enskilt
- Märkning i beprövat MultiCard-formatFör specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                   |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Typ        | WS 10/6 MC M NE BL         | Utförande                                                         |
| Art.nr.    | <a href="#">1069080000</a> | WS, Plintmärkning, 10 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248824618              | Allen-Bradley, blå                                                |
| Förp.      | 600 ST                     |                                                                   |
| Typ        | WS 10/6 MC M NE GE         | Utförande                                                         |
| Art.nr.    | <a href="#">1917430000</a> | WS, Plintmärkning, 10 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248551637              | Allen-Bradley, gul                                                |
| Förp.      | 600 ST                     |                                                                   |
| Typ        | WS 10/6 MC M NE GN         | Utförande                                                         |
| Art.nr.    | <a href="#">1917420000</a> | WS, Plintmärkning, 10 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248551620              | Allen-Bradley, grön                                               |
| Förp.      | 600 ST                     |                                                                   |

## A2T 4 PE DL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

|            |                            |                                                                   |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Typ        | WS 10/6 MC M NE RT         | Utförande                                                         |
| Art.nr.    | <a href="#">1917440000</a> | WS, Plintmärkning, 10 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248551644              | Allen-Bradley, röd                                                |
| Förp.      | 600 ST                     |                                                                   |

## Specialtryck



WS-märkning är det perfekta valet för plintar i W-serien. Tack vare sin systemkompatibilitet kan WS-skyltar också användas i I-serien och Z-serien. De generösa märkytorna tillåter inte bara långa teckensträngar utan även flera rader text.


WS-märkning är idealisk för långa, kundanpassade teckensträngar. Genom det beprövade MultiCard-formatet är det möjligt att utföra märkning med PrintJet CONNECT eller Plotter.

- Monteringsbar i remsor eller enskilt
  - Märkning i beprövat MultiCard-format
- För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                   |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Typ        | WS 10/6 MC M SDR           | Utförande                                                         |
| Art.nr.    | <a href="#">1818410000</a> | WS, Plintmärkning, 10 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248310883              | Allen-Bradley, enligt kundönskan                                  |
| Förp.      | 120 ST                     |                                                                   |

## Neutral



WS-märkning är det perfekta valet för plintar i W-serien. Tack vare sin systemkompatibilitet kan WS-skyltar också användas i I-serien och Z-serien. De generösa märkytorna tillåter inte bara långa teckensträngar utan även flera rader text.

WS-märkning är idealisk för långa, kundanpassade teckensträngar. Genom det beprövade MultiCard-formatet är det möjligt att utföra märkning med PrintJet CONNECT eller Plotter.


- Monteringsbar i remsor eller enskilt
  - Märkning i beprövat MultiCard-format
- För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                   |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Typ        | WS 10/6 MC NE WS           | Utförande                                                         |
| Art.nr.    | <a href="#">1828450000</a> | WS, Plintmärkning, 10 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248350513              | Allen-Bradley, vit                                                |
| Förp.      | 600 ST                     |                                                                   |

## Tillbehör

## Specialtryck



WS-märkning är det perfekta valet för plintar i W-serien. Tack vare sin systemkompatibilitet kan WS-skyltar också användas i I-serien och Z-serien. De generösa märkytorna tillåter inte bara långa teckensträngar utan även flera rader text.

WS-märkning är idealisk för långa, kundanpassade teckensträngar. Genom det beprövade MultiCard-formatet är det möjligt att utföra märkning med PrintJet CONNECT eller Plotter.

- Monteringsbar i remsor eller enskilt
  - Märkning i beprövat MultiCard-format
- För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                   |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Typ        | WS 10/6 MC SDR             | Utförande                                                         |
| Art.nr.    | <a href="#">1828460000</a> | WS, Plintmärkning, 10 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248367399              | Allen-Bradley, enligt kundönskan                                  |
| Förp.      | 120 ST                     |                                                                   |

## Neutral



WS-märkning är det perfekta valet för plintar i W-serien. Tack vare sin systemkompatibilitet kan WS-skyltar också användas i I-serien och Z-serien. De generösa märkytorna tillåter inte bara långa teckensträngar utan även flera rader text.

WS-märkning är idealisk för långa, kundanpassade teckensträngar. Genom det beprövade MultiCard-formatet är det möjligt att utföra märkning med PrintJet CONNECT eller Plotter.

- Monteringsbar i remsor eller enskilt
  - Märkning i beprövat MultiCard-format
- För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                   |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Typ        | WS 10/6 PLUS MC NE WS      | Utförande                                                         |
| Art.nr.    | <a href="#">1046390000</a> | WS, Plintmärkning, 10 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248782109              | Allen-Bradley, vit                                                |
| Förp.      | 600 ST                     |                                                                   |



## Tillbehör

## Specialtryck



WS-märkning är det perfekta valet för plintar i W-serien. Tack vare sin systemkompatibilitet kan WS-skyltar också användas i I-serien och Z-serien. De generösa märkytorna tillåter inte bara långa teckensträngar utan även flera rader text.


WS-märkning är idealisk för långa, kundanpassade teckensträngar. Genom det beprövade MultiCard-formatet är det möjligt att utföra märkning med PrintJet CONNECT eller Plotter.

- Monteringsbar i remsor eller enskilt
- Märkning i beprövat MultiCard-formatFör specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                   |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Typ        | WS 10/6 PLUS MC SDR        | Utförande                                                         |
| Art.nr.    | <a href="#">1046330000</a> | WS, Plintmärkning, 10 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248782031              | Allen-Bradley, enligt kundönskan                                  |
| Förp.      | 120 ST                     |                                                                   |

## Neutral



WS-märkning är det perfekta valet för plintar i W-serien. Tack vare sin systemkompatibilitet kan WS-skyltar också användas i I-serien och Z-serien. De generösa märkytorna tillåter inte bara långa teckensträngar utan även flera rader text.

WS-märkning är idealisk för långa, kundanpassade teckensträngar. Genom det beprövade MultiCard-formatet är det möjligt att utföra märkning med PrintJet CONNECT eller Plotter.

- Monteringsbar i remsor eller enskilt
- Märkning i beprövat MultiCard-formatFör specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                   |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Typ        | WS 12/6 MC NE BL           | Utförande                                                         |
| Art.nr.    | <a href="#">1773551693</a> | WS, Plintmärkning, 12 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248143269              | Allen-Bradley, blå                                                |
| Förp.      | 600 ST                     |                                                                   |
| Typ        | WS 12/6 MC NE BR           | Utförande                                                         |
| Art.nr.    | <a href="#">1773551692</a> | WS, Plintmärkning, 12 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248143252              | Allen-Bradley, brun                                               |
| Förp.      | 600 ST                     |                                                                   |
| Typ        | WS 12/6 MC NE GE           | Utförande                                                         |
| Art.nr.    | <a href="#">1773551687</a> | WS, Plintmärkning, 12 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248141937              | Allen-Bradley, gul                                                |
| Förp.      | 600 ST                     |                                                                   |

## A2T 4 PE DL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

|            |                            |                                                                   |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Typ        | WS 12/6 MC NE OR           | Utförande                                                         |
| Art.nr.    | <a href="#">1773551690</a> | WS, Plintmärkning, 12 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248143245              | Allen-Bradley, orange                                             |
| Förp.      | 600 ST                     |                                                                   |
| Typ        | WS 12/6 MC NE RT           | Utförande                                                         |
| Art.nr.    | <a href="#">1773551686</a> | WS, Plintmärkning, 12 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248141920              | Allen-Bradley, röd                                                |
| Förp.      | 600 ST                     |                                                                   |
| Typ        | WS 12/6 MC NE VI           | Utförande                                                         |
| Art.nr.    | <a href="#">1773551689</a> | WS, Plintmärkning, 12 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248143238              | Allen-Bradley, violett                                            |
| Förp.      | 600 ST                     |                                                                   |
| Typ        | WS 12/6 MC NE WS           | Utförande                                                         |
| Art.nr.    | <a href="#">1609900000</a> | WS, Plintmärkning, 12 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190203467              | Allen-Bradley, vit                                                |
| Förp.      | 600 ST                     |                                                                   |

## Specialtryck



WS-märkning är det perfekta valet för plintar i W-serien. Tack vare sin systemkompatibilitet kan WS-skyltar också användas i I-serien och Z-serien. De generösa märkytorna tillåter inte bara långa teckensträngar utan även flera rader text.

WS-märkning är idealisk för långa, kundanpassade teckensträngar. Genom det beprövade MultiCard-formatet är det möjligt att utföra märkning med PrintJet CONNECT eller Plotter.

- Monteringsbar i remsor eller enskilt
  - Märkning i beprövat MultiCard-format
- För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                   |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Typ        | WS 12/6 MC SDR             | Utförande                                                         |
| Art.nr.    | <a href="#">1609910000</a> | WS, Plintmärkning, 12 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190456658              | Allen-Bradley, enligt kundönskan                                  |
| Förp.      | 120 ST                     |                                                                   |

## Tillbehör

## Neutral



WS-märkning är det perfekta valet för plintar i W-serien. Tack vare sin systemkompatibilitet kan WS-skyltar också användas i I-serien och Z-serien. De generösa märkytorna tillåter inte bara långa teckensträngar utan även flera rader text.

WS-märkning är idealisk för långa, kundanpassade teckensträngar. Genom det beprövade MultiCard-formatet är det möjligt att utföra märkning med PrintJet CONNECT eller Plotter.

- Monteringsbar i remsor eller enskilt
- Märkning i beprövat MultiCard-formatFör specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                   |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Typ        | WS 12/6 PLUS MC NE WS      | Utförande                                                         |
| Art.nr.    | <a href="#">1927530000</a> | WS, Plintmärkning, 12 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248574209              | Allen-Bradley, vit                                                |
| Förp.      | 600 ST                     |                                                                   |

## Specialtryck



WS-märkning är det perfekta valet för plintar i W-serien. Tack vare sin systemkompatibilitet kan WS-skyltar också användas i I-serien och Z-serien. De generösa märkytorna tillåter inte bara långa teckensträngar utan även flera rader text.

WS-märkning är idealisk för långa, kundanpassade teckensträngar. Genom det beprövade MultiCard-formatet är det möjligt att utföra märkning med PrintJet CONNECT eller Plotter.


- Monteringsbar i remsor eller enskilt
- Märkning i beprövat MultiCard-formatFör specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                   |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Typ        | WS 12/6 PLUS MC SDR        | Utförande                                                         |
| Art.nr.    | <a href="#">1927540000</a> | WS, Plintmärkning, 12 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248574711              | Allen-Bradley, enligt kundönskan                                  |
| Förp.      | 120 ST                     |                                                                   |

## Tillbehör

## Neutral



WS-märkning är det perfekta valet för plintar i W-serien. Tack vare sin systemkompatibilitet kan WS-skyltar också användas i I-serien och Z-serien. De generösa märkytorna tillåter inte bara långa teckensträngar utan även flera rader text.

WS-märkning är idealisk för långa, kundanpassade teckensträngar. Genom det beprövade MultiCard-formatet är det möjligt att utföra märkning med PrintJet CONNECT eller Plotter.

- Monteringsbar i remsor eller enskilt
- Märkning i beprövat MultiCard-formatFör specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | WS 8/6 PLUS MC NE WS       | Utförande                                                            |
| Art.nr.    | <a href="#">1951880000</a> | WS, Plintmärkning, 8 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller, vit |
| GTIN (EAN) | 4032248632114              |                                                                      |
| Förp.      | 600 ST                     |                                                                      |

## Specialtryck



WS-märkning är det perfekta valet för plintar i W-serien. Tack vare sin systemkompatibilitet kan WS-skyltar också användas i I-serien och Z-serien. De generösa märkytorna tillåter inte bara långa teckensträngar utan även flera rader text.

WS-märkning är idealisk för långa, kundanpassade teckensträngar. Genom det beprövade MultiCard-formatet är det möjligt att utföra märkning med PrintJet CONNECT eller Plotter.

- Monteringsbar i remsor eller enskilt
- Märkning i beprövat MultiCard-formatFör specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                                    |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | WS 8/6 PLUS MC SDR         | Utförande                                                                          |
| Art.nr.    | <a href="#">1038820000</a> | WS, Plintmärkning, 8 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller, enligt kundönskan |
| GTIN (EAN) | 4032248768073              |                                                                                    |
| Förp.      | 120 ST                     |                                                                                    |

## Tillbehör

## Märkningshållare




Märkningshållaren ger möjlighet till ytterligare montering av standardmärkningar med en delning på 5 eller 5,1 mm. De vinklade hållarna kan köpas som tillval och kan monteras i alla standardmärkningskanaler i Klippon® modulära anslutningsplintar. Kopplingar för märkningstyper kan hittas bland respektive tillbehör för avsedda märkningshållare.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                             |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Typ        | BZT 1 WS 10/5              | Utförande                   |
| Art.nr.    | <a href="#">1805490000</a> | Tillbehör, Märkningshållare |
| GTIN (EAN) | 4032248270231              |                             |
| Förp.      | 100 ST                     |                             |
| Typ        | BZT 1 ZA WS 10/5           | Utförande                   |
| Art.nr.    | <a href="#">1805520000</a> | Tillbehör, Märkningshållare |
| GTIN (EAN) | 4032248270248              |                             |
| Förp.      | 100 ST                     |                             |

## Varningsskydd




Varningsanvisning beröringsskydd med en blixtsymbol ger mer säkerhet till människa och maskin. De används när yttre spänning måste anges inom applikationen.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                  |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Typ        | AAM 4 YE FLASH             | Utförande                                                        |
| Art.nr.    | <a href="#">2635560000</a> | A-serien, Plintmärkning, 10 x 6.1 mm, Delning i mm (P): 6.00 gul |
| GTIN (EAN) | 4050118674507              |                                                                  |
| Förp.      | 40 ST                      |                                                                  |

## Ändstöd



För att säkerställa en permanent fixering på montageskenan och förhindra sidoförskjutning har Weidmüller ändvinklar i programmet. Det finns utföranden med skruv och skruvlösa utföranden. På ändvinklarna finns märkningsmöjligheter, även för gruppmarkering och möjligheten att förvara teststickkontakter.

## A2T 4 PE DL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                     |
|------------|----------------------------|---------------------|
| Typ        | AEB 35 SCL/1 V0            | Utförande           |
| Art.nr.    | <a href="#">2661280000</a> | A-serien, Ändvinkel |
| GTIN (EAN) | 4050118702163              |                     |
| Förp.      | 20 ST                      |                     |
| Typ        | AEB 35 SCL/1 V0 BK         | Utförande           |
| Art.nr.    | <a href="#">2661300000</a> | A-serien, Ändvinkel |
| GTIN (EAN) | 4050118702187              |                     |
| Förp.      | 20 ST                      |                     |
| Typ        | AEB 35 SCL/1 V0 GY         | Utförande           |
| Art.nr.    | <a href="#">2661290000</a> | A-serien, Ändvinkel |
| GTIN (EAN) | 4050118702170              |                     |
| Förp.      | 20 ST                      |                     |

## DEK 5/6



## WS/DEK

MultiMark plintmärkning använder ett innovativt kompositmaterial, tillverkat av två komponenter. Märkningens hårda sockel snäpper säkert in i kontaktdonet. Den elastiska ytbehandlingen ger enkel montering av märkningen. Detta särskilt stansade material gör att remsorna kan sträckas för att anpassas till de små variationer i mellanrum som tenderar att adderas, särskilt vid långa plintrader. En annan fördel: ytmaterialets utmärkta tryckbarhet säkerställer en hållbar och slitstark märkning. En upplösning på 300 dpi ger en tydlig, lätt läsbar skrift.

## Dina fördelar med MultiMark

- Kompatibel med Weidmüllers modulplintar
- Fast montage och hållbara utskrifter
- Kontinuerliga remsor sparar installationstid
- Enkelt montage tack vare ett innovativt kompositmaterial
- Stort märkningsfält för bästa möjliga läsbarhet
- Stor flexibilitet tack vare anpassning till valfri tillverkare

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                    |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
| Typ        | DEK 5/6 MM WS              | Utförande                                          |
| Art.nr.    | <a href="#">2007120000</a> | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 6 mm, Weidmueller, vit |
| GTIN (EAN) | 4050118392104              |                                                    |
| Förp.      | 600 ST                     |                                                    |

## Tillbehör

## Spårskruvmejsel



VDE isolerad skruvmejsel för arbeten på delar som står under spänning på upp till AC 1000 V och DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Testad säkerhet GS, individuellt testad Klinga av höglegerat krom- vanadium - molybdenstål, genomgående härdad, brunerad

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                             |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Typ        | SDIS SLIM 0.6X3.5X100      | Utförande                                                   |
| Art.nr.    | <a href="#">2749610000</a> | Montageverktyg, Klingbredd (B): 3.5 mm, Klinglängd: 100 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118896350              | Klingtjocklek: 0.6 mm                                       |
| Förp.      | 1 ST                       |                                                             |

## SnapMark



SnapMark – denna skylthållare har utvecklats specifikt för tvåvåningsplinten IDK 1,5 N i I-serien. Genom den flexibla svängningsmekanismen kan överkopplingar monteras eller tas bort enkelt. Den rymmer fyra DEK 5 märkskyltar eller två WS 10/5 mellanstora plintmärkningar.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                 |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Typ        | SNAPMARK I                 | Utförande                                                       |
| Art.nr.    | <a href="#">1805880000</a> | Gruppmärkning, Plintmärkning, 23 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248273614              | Weidmueller, vit                                                |
| Förp.      | 50 ST                      |                                                                 |

## Testadapter och testuttag



Testadapter och provkontakt används för elektriska anslutningen mellan kopplingsplintar och testutrustning. På så sätt kan en elektrisk kontakt upprättas i kabelanslutet tillstånd och mätningarna kan göras enkelt.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                                   |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | FZS 2/4 RT/80 SAKT4        | Utförande                                                                         |
| Art.nr.    | <a href="#">1276300000</a> | Stickkontakt (plint), Stickanslutning, 2 mm <sup>2</sup> , Antal anslutningar: 2, |
| GTIN (EAN) | 4008190026080              | Antal poler: 1, Bredd: 9 mm                                                       |
| Förp.      | 20 ST                      |                                                                                   |