


SFC-DS 2/21 MC NE WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**SFC – SlimFix Clip MultiCard med två etikettfält**

För ledarmärkning är det ofta nödvändigt att snabbt kunna läsa av start- och destinationsbeteckningen för respektive ledare. Här är det meningsfullt att skriva ut båda uppgifter direkt på en märkning.

De nya SFC-DS-märkningarna är utformade som MultiCards och är lämpliga för direktmärkning med vårt PrintJet-märksystem. De två etikettytorna gör det möjligt att skriva ut mer data på en enda märkning. Märkningens data kan importeras direkt från CAE-projekt till M-Print® PRO-märkningsprogram. Efter utskriften placeras märkningarna runt ledaren och fixeras säkert med en särskild låsmekanism.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Ledar- och kabelmärkning, 21 x 6 mm, vit
Art.nr.	2905100000
Typ	SFC-DS 2/21 MC NE WS
GTIN (EAN)	4099986918702
Förp.	160 items

SFC-DS 2/21 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	5 mm	Byggdjup (tum)	0.1968 inch
Höjd	21 mm	Bygghöjd (tum)	0.8268 inch
Bredd	6 mm	Byggbredd (tum)	0.2362 inch
Nettovikt	0.53 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag		
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent		
Produktens koldioxidavtryck	Vagga till grind	0.004 kg CO2 eq.	

Allmänna data

Typ av märkning	neutral	Utförande	med rastfot
Bredd	6 mm	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2, UL 94
Temperaturområde för användning max.	100 °C	Temperaturområde för användning min.	-40 °C
Färgkod	vit	Halogener	Nej
Grundläggande material	Polyamid 66	Skrivna tecken	utan
Teckenfältets storlek	20 x 4 mm	Antal per rulle	32

Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Nej	Ledardiameter, max.	4 mm ²
Ledarytterdiameter, max.	5 mm	Ledarytterdiameter, min.	2.5 mm
Ledararea	4 mm ²		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

