

SAIBGP-M-4T-6/11-M12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dina kringutrustning bör matas med större effekt. Med vårt nya M12-kontaktdon är mer än 250 V och 2 A möjligt utan problem. De kompakta A-, K-, L-, S- och T-kodade M12-kontaktdonen är utformade för överföring av upp till 630 V AC eller 60 V DC och 12 A.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Fältanslutningsbar anslutning, M12
Art.nr.	2906770000
Typ	SAIBGP-M-4T-6/11-M12
GTIN (EAN)	4099986919204
Förp.	1 items

SAIBGP-M-4T-6/11-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Diameter 23 mm Nettovikt 38 g

Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Antal poler	4	Kodering	T-coded
Kontaktyta	Au (guld)	LED	Nej
Anslutningstyp	PUSH IN	Kapslingsmaterial	Mässing, förnicklad
Kabeldiameter max.	11 mm	Kabeldiameter min.	6 mm
Ledardiameter, max.	2.5 mm ²	Ledardiameter, min.	1.5 mm ²
Nominell spänning	63 V	Märkström	12 A
Skyddsklass	IP65	Stickcykler	≥ 100
Nedsmutsningsgrad	3	Kontakttyp	Hona
Skärmanslutning	Ja	Material låsring	Mässing, förnicklad

Allmänna data

Antal poler	4	Anslutning 1	M12
Anslutning 2	PUSH IN	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Kapslingsmaterial	Mässing, förnicklad	Anslutningsgånga	M12
Kontaktyta	Au (guld)	Ledararea, fintrådig, min.	1.5 mm ²
Ledaranslutningsarea, flertrådig, max.	2.5 mm ²	Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min.	0.75 mm ²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max.	2.5 mm ²	Ledardiameter, entrådig min.	1.5 mm ²
Ledardiameter, entrådig max.	1.5 mm ²	Ledardiameter, fintrådig, min. (AWG)	AWG 16
Ledardiameter, fintrådig, max. (AWG)	AWG 14	Avskärmning	Ja
Skyddsklass	IP65	Stickcykler	≥ 100

Normer


Stöt- och vibrationssäker motsvarande EN 50155:2001, DIN EN 61373

Klassificeringar


ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

Ritningar

Profilritning



Polschema



Detaljerad ritning

