

**PAC-M340-HE20-V8-5M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

De förkonfektionerade PAC-kablarna skapar en elektrisk och logisk förbindelse mellan PLC och PLC-gränssnitten.

Dessa kablar består av följande komponenter:

- Tillverkarens PLC-kontakt.
- Flerpolig LIYY eller LY YCY (skärmad) kabel med 0,14 mm<sup>2</sup> eller 0,25 mm<sup>2</sup> area.
- Bandkabelkontakt, D-sub eller RSV, för anslutning till gränssnittet. Kablarna provas automatiskt vad avser genomgång och isolering för att garantera den funktionalitet som de utformats för.

**Allmänna beställningsdata**

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| Art.nr.    | 2908680050                          |
| Typ        | <a href="#">PAC-M340-HE20-V8-5M</a> |
| GTIN (EAN) | 4032248424894                       |
| Förp.      | 1 items                             |

## PAC-M340-HE20-V8-5M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

## Mått och vikter

|           |          |
|-----------|----------|
| Nettovikt | 881.34 g |
|-----------|----------|

## Allmänna data

|                        |                       |                   |                            |
|------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|
| Kabellängd             | 5 m                   | Lämplig för       | digitala signaler          |
| Grundläggande material | PVC                   | Kabel             | Kabel LiYY                 |
| Anslutning gränssnitt  | Flatkabeldon HE10 20P | Antal poler, min. | 20 poler                   |
| Ytterdiameter          | 8,6 ± 1 mm            | PLC-gränssnitt    | SCHNEIDER BMX FTB 2000 20P |
| Ledararea              | 0.25 mm <sup>2</sup>  |                   |                            |

## Elektriska data

|                                       |                     |                           |           |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------|
| Totalström max.                       | 3 A                 | Högspänningstest          | 1 KV/1s   |
| Tillåten strömstyrka per ledare, max. | 1 A                 | Motstånd                  | ≤ 80 mΩ/m |
| Driftspänning                         | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | Kapacitet (ledare/ledare) | 300 pF/m  |

## Märkdata UL

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Totalström max. | 3 A |
|-----------------|-----|

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |