


**WBC-S-10RE-M8****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

System för lagring av batteri spelar en allt viktigare roll inom området av förnybara energikällor. De består vanligtvis av flera enskilda batterier som måste vara snabba och enkla att byta ut. Weidmüller Battery Connector (WBC) gör det möjligt att ansluta flera enskilda batterier till en ESS i bara några få enkla steg - och att koppla ur anslutningarna lika snabbt vid behov. För mer säkerhet och smidig hantering är polerna tydligt markerade: Pluspolen i orange och minuspolen i svart.

**Allmänna beställningsdata**

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| Art.nr.    | 2991930000                    |
| Typ        | <a href="#">WBC-S-10RE-M8</a> |
| GTIN (EAN) | 4099986868779                 |
| Förp.      | 5 items                       |

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| ROHS                  | Uppfyllelse                  |
| UL File Number Search | <a href="#">UL-webbplats</a> |
| Certifikat nr. (UR)   | E529699                      |

## Mått och vikter

|           |         |
|-----------|---------|
| Nettovikt | 61.42 g |
|-----------|---------|

## Temperaturer

|                                 |                          |                                 |        |
|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------|
| Varaktig driftstemperatur, min. | -40 °C                   | Varaktig driftstemperatur, max. | 125 °C |
| Fuktighet                       | ≤85 % rel. luftfuktighet |                                 |        |

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Allmänna uppgifter

|                         |                    |                        |         |
|-------------------------|--------------------|------------------------|---------|
| Kontaktdiameter stift Ø | 10 mm              | Godkännanden           | UL 4128 |
| Anslutningstyp          | Skruvanslutning    | Färgkod                | röd     |
| Leddiameter, max.       | 95 mm <sup>2</sup> | Yta                    | Silver  |
| Typ                     | Hane               | Grundläggande material | PA 66   |

## Tekniska data

|                        |           |                                |              |
|------------------------|-----------|--------------------------------|--------------|
| Vibrationstålighet     | 30 g      | Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0          |
| Genomgångsmotstånd (6) | ≥ 5000 MΩ | Nominell spänning              | 1500 V       |
| Märkström              | 350 A     | Skyddsklass                    | IP67 ijackad |
| Stickcykler            | ≥ 100     | Överspänningskategori          | II           |
| Höjdområde för drift   | ≤ 2000 m  | Tålighet mot stötar            | V2           |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001121    | ETIM 9.0    | EC001121    |
| ETIM 10.0   | EC001121    | ECLASS 14.0 | 27-44-03-12 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-12 |             |             |

