

THM GEW FLAG 54/8 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



THM-etiketterna erbjuder en briljant utskriftskvalitet med termotransferteknik. Olika material och det användarvänliga utskriftssystemet M-Print® PRO under Windows optimerar märkningsproduktionen.

- Högvärdiga polyesteretiketter finns i olika färger
- Tack vare det flexibla materialet och ett tjockt limskikt kan THM GEW användas på vinklade eller runda objekt, som t.ex. kablar eller slangar
- De rullförpackade THM ET S7 kan användas för att märka Simatic 200S-, S7-300- och S7-400-moduler från Siemens
- Automatisk positionering av etiketterna i skrivaren för felfri centrerings av märkningen på varje etikett,
- Utskrift med termotransferskrivare THM MultiMark eller THM MultiMark Plus

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	3034810000
Typ	THM GEW FLAG 54/8 WS
GTIN (EAN)	4099986991699
Förp.	4000 items

THM GEW FLAG 54/8 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Höjd	54 mm	Bygghöjd (tum)	2.126 inch
Bredd	8 mm	Byggbredd (tum)	0.315 inch
Nettovikt	674 g		

Allmänna data

Limma	Gummiklister	Materialfärg enligt motståndskod	9
Typ av märkning	neutral	Märkningsmetod	Termotransfer
Bredd	8 mm	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Temperaturområde för användning max.	80 °C	Temperaturområde för användning min.	-29 °C
Färgkod	vit	Halogener	Ja
Grundläggande material	Bomullsväv med vinylbeläggning	Skrivna tecken	utan
Teckenfältets storlek	21.4 x 8 mm	Antal per rulle	4000

Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Ja	Ledardiameter, max.	70 mm ²
Ledardiameter, min.	0.75 mm ²	Ledarytterdiameter, max.	12 mm
Ledarytterdiameter, min.	1 mm	Ledarytterdiameter	1 - 12 mm

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		