

**THM WO 50.8/150 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

THM WriteOn kabelmärkning på rullar används för märkning av ledare och kablar med en yttre diameter på upp till 36 mm. Den transparenta tejpens fäster och skyddar den märkta textytan.

- Skydda märkningen mot smuts och nötning genom att vika över den transparenta remsan.
- Enkel och snabb märkning med högkvalitativa termotransferskrivare

**Allmänna beställningsdata**

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
|            |                                    |
| Art.nr.    | 3034910000                         |
| Typ        | <a href="#">THM WO 50.8/150 WS</a> |
| GTIN (EAN) | 4099986991798                      |
| Förp.      | 500 items                          |

## THM WO 50.8/150 WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

## Mått och vikter

|           |         |                 |             |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup      | 0.03 mm | Byggdjup (tum)  | 0.001 inch  |
| Höjd      | 50.8 mm | Bygghöjd (tum)  | 2 inch      |
| Bredd     | 150 mm  | Byggbredd (tum) | 5.9055 inch |
| Nettovikt | 1.1 g   |                 |             |

## Allmänna data

|                                      |                |                                      |               |
|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------|
| Limma                                | Polyakrylatlim | Materialfärg enligt motståndskod     | 9             |
| Typ av märkning                      | neutral        | Utförande                            | självhäftande |
| Bredd                                | 150 mm         | Brännbarhetsklass enligt UL 94       | V-0           |
| Temperaturområde för användning max. | 150 °C         | Temperaturområde för användning min. | -40 °C        |
| Färgkod                              | vit            | Halogener                            | Nej           |
| Grundläggande material               | Polyesterfilm  | Skrivna tecken                       | utan          |
| Teckenfältets storlek                | 25.4 x 50.8 mm | Godkännande enligt UL 969            | Ja            |
| Antal per rulle                      | 500            |                                      |               |

## Ledar- och kabelmärkning

|                          |                      |                          |                    |
|--------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|
| Halogener                | Nej                  | Ledardiameter, max.      | 95 mm <sup>2</sup> |
| Ledardiameter, min.      | 0.75 mm <sup>2</sup> | Ledarytterdiameter, max. | 39.7 mm            |
| Ledarytterdiameter, min. | 8.1 mm               | Ledarytterdiameter       | 8.1 - 39.7 mm      |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |