Datablad

PAC-ET200SP-BR-SD25-V0-5M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

De förkonfektionerade PAC-kablarna skapar en elektrisk och logisk förbindelse mellan PLC och PLC-gränssnitten. Dessa kablar består av följande komponenter:
• Tillverkarens PLC-kontakt.
• Flerpolig LIYY eller LY YCY (skärmad) kabel med 0,14 mm² eller 0,25 mm² area.
• Bandkabelkontakt, D-sub eller RSV, för anslutning till gränssnittet.Kablarna provas automatiskt vad avser genomgång och isolering för att garantera den funktionalitet som de utformats för.

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	2732160050
Typ	PAC-ET200SP-BR-SD25-V0-5M
GTIN (EAN)	4099986602175
Förp.	1 items

PAC-ET200SP-BR-SD25-V0-5M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse

Mått och vikter

Nettovikt	671 g

Allmänna data

Kabellängd	5 m	Lämplig för	analoga signaler
Grundläggande material	PVC	Kabel	Kabel LiYCY
Anslutning gränssnitt	SUB-D FEMALE 25P	Antal poler, min.	20 poler
Ytterdiameter	8,7 ± 1 mm	PLC-gränssnitt	SIEMENS ET 200SP 6ES7193-6BP00-0BA0 16P
Ledararea	0.25 mm²		

Elektriska data

Totalström max.	0.125 A	Tillåten strömstyrka per ledare, max.	1 A
Motstånd	≤ 80 mΩ/m	Driftsspänning	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC
Kapacitet (ledare/ledare)	300 pF/m	Kapacitet (ledare/skärm)	300 pF/m

Märkdata UL

Totalström max.	0.125 A

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		