

IE-CSPD5UD0030LSSVAP-X**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Systemkabel, M12 L-kod – IP 67 hona rak, Push-Pull Power, PUR, 3 m
Art.nr.	2732640030
Typ	IE-CSPD5UD0030LSSVAP-X
GTIN (EAN)	4064675022008
Förp.	1 items
Leveransstatus	Avanmald
Tillgänglig till	2024-02-27T00:00:00+01:00

IE-CSPD5UD0030LSSVAP-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Längd	3 m	Bygglängd (tum)	118.1102 inch
Nettovikt	300 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-25 °C...75 °C
Installation temperature		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna standarder

Kontaktton Norm	in accordance with PROFINET specification, IEC 61076-2-111
-----------------	--

Elektriska egenskaper

Nominell spänning	24 V	Märkström	16 A
-------------------	------	-----------	------

Kabelspecifika standarder

Norm mantelmateriel	20939 (80 °C / 600 V)
---------------------	-----------------------

Normer

Norm mantelmateriel	20939 (80 °C / 600 V)	Kontaktton Norm	in accordance with PROFINET specification, IEC 61076-2-111
---------------------	-----------------------	-----------------	--

Anslutningsstickpropp

Stickkontakt höger	PushPull Power, IP67, honkontakt, rak, anslutningsstickpropp, Zinkpressgjutning, oskärmd	Stickkontakt vänster	M12, L-kodad, IP67, hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, Plast, oskärmd
--------------------	--	----------------------	---

Kabeluppbyggnad

Mantelfärg	silvergrå	Area	5*1,5 mm ²
Avskärmning	oskärmd	Antal ledare	5
Isolering	PP	Manteldiameter, max.	8.2 mm
Manteldiameter, min.	7.8 mm	Material mantel	PUR
Färgkodning	brun, vit, blå, svart, rosa		

IE-CSPD5UD0030LSSVAP-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Kontakt höger

Stickkontakt höger	PushPull Power, IP67, honkontakt, rak, anslutningsstickpropp, Zinkpressgjutning, oskärmad
--------------------	---

Kontakt vänster

Stickkontakt vänster	M12, L-kodad, IP67, hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, Plast, oskärmad
----------------------	--

Mekaniska egenskaper och materialegenskaper kabel


Halogener	Nej	Accelerartion	5 m/s ²
Böjradie min, upprepad	7,5 x kabeldiameter	Böjradie min, unik	4 x kabeldiameter

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC003248	ETIM 9.0	EC003248
ETIM 10.0	EC003248	ECLASS 14.0	27-06-01-05
ECLASS 15.0	27-06-01-05		

Tillbehör

Neutral



TM-I är en erkänd och ackrediterad märkningstyp för trafiktekniska applikationer. Det finns olika skyltlängder för individuell märkning med långa teckensträngar. Enkel hantering av separering och installation tack vare projektetmärkningsfältet. Montage av hylsor i förväg och eftermontering av skyltar erbjuder utmärkt mångsidighet. Den speciella konturen för TM-I ger enkel montering och säkrar fast positionering. De är kompatibla med ett antal kommersiellt tillgängliga hylsor. Tack vare MultiCard-formatet kan skyltarna märkas snabbt och bekvämt med PrintJet CONNECT, plotter eller STI-stift.

- Enkel hantering av separering och installation tack vare projektetmärkningsfältet.
- Erkänd och ackrediterad märkning för trafiktekniska applikationer
- Montage av hylsor i förväg och eftermontering av skyltar erbjuder utmärkt mångsidighet
- Ej lämplig för påskrift med P-Ink eller STI-S filtstift tillsammans med CLI T hylsor. För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

Typ	TM-I 12 MC NE WS	Utförande
Art.nr.	1718411044	TM-I, Insats märkning, 12 x 4 mm, vit
GTIN (EAN)	4008190348977	
Förp.	320 ST	
Typ	TM-I 18 MC NE WS	Utförande
Art.nr.	1718431044	TM-I, Insats märkning, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, vit
GTIN (EAN)	4008190349011	
Förp.	320 ST	