

SAI-H3-M12-S-SI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Allmänna beställningsdata**

| | |
|------------|----------------------------|
| Utförande | Y connector |
| Art.nr. | 3099260000 |
| Typ | SAI-H3-M12-S-SI |
| GTIN (EAN) | 4099987133913 |
| Förp. | 1 items |

SAI-H3-M12-S-SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Nettovikt

50 g

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel utan undantag

REACH SVHC

Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Anslutningsdata

Grupputgång – kontaktdon

M12 hane

Individuell utgång 1 – kontaktdon

M12 hona

Individuell utgång 2 – kontaktdon

M12 hona

Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Antal poler

4

Kodering

S-coded

Kontakttyta

förgylld

Kapslingsmaterial

TPU

Isolationsmotstånd

≥ 100 MΩ

Kontaktmaterial

CuZn

Nominell spänning

630 V

Märkström

16 A

Skyddsklass

IP 65

Stickcykler

≥ 100

Nedsmutningsgrad

3

Kabelförskruvning

M 12

Skärmanlutning

Ja

Material låsring

Mässing, förnicklad

Temperaturområde kapsling

-40 ... +85 °C

Normer

Kontaktdon Norm

IEC 61076-2-111

Allmänna data

Antal poler

4

Kodering

S-coded

Kontaktmaterial hylsa

CuZn

Kontaktmaterial stift

CuZn

Kontakttyta

förgylld

Kapslingsmaterial

TPU

Isolationsmotstånd

≥ 100 MΩ

Kontaktmaterial

CuZn

Nominell spänning

630 V

Märkström

16 A

Skyddsklass

IP 65

Stickcykler

≥ 100

Nedsmutningsgrad

3

Kabelförskruvning

M 12

Anslutning 1

M12/M12

Anslutning 2

M12

Skärmanlutning

Ja

Temperaturområde kapsling

-40 ... +85 °C

Ledarytterdiameter

-

Klassificeringar

ETIM 8.0

EC002925

ETIM 9.0

EC002925

ETIM 10.0

EC002925

ECLASS 14.0


27-44-01-06

ECLASS 15.0


27-44-01-06

Ritningar


Profilritning




Polschema



Polschema



Kopplingsbild



Deratingkurva

