

**SDIS 1.2X6.5X150****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



VDE-isolerad spårskruvmejsel, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, klingprofil enligt DIN 5264, ISO 2380/1, SoftFinish-handtag

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Skruvmejsel, Klingbredd (B): 6.5 mm, Klinglängd: 150 mm, Klingtjocklek: 1.2 mm
Art.nr.	<a href="#">2749860000</a>
Typ	SDIS 1.2X6.5X150
GTIN (EAN)	4050118897067
Förp.	1 items

## SDIS 1.2X6.5X150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



## Mått och vikter

Längd	265 mm	Bygglängd (tum)	10.433 inch
Diameter	6.5 mm	Nettovikt	113 g

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Tekniska data

Artikelbeskrivning	VDE-isolerad skruvmejsel med spårklinga 1,2x6,5	Utförande	Rak
--------------------	---	-----------	-----

## Skruvverktyg

Klingbredd (B)	6.5 mm	Klingtjocklek	1.2 mm
Form	Spår	Klinglängd	150 mm
Bladtyp	B		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		