

SDIS 1.2X8.0X175**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

VDE-isolerad spårskruvmejsel, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, klingprofil enligt DIN 5264, ISO 2380/1, SoftFinish-handtag

Allmänna beställningsdata

Utförande	Skruvmejsel, Klingbredd (B): 8 mm, Klinglängd: 175 mm, Klingtjocklek: 1.6 mm
Art.nr.	2749870000
Typ	SDIS 1.2X8.0X175
GTIN (EAN)	4050118897074
Förp.	1 items

SDIS 1.2X8.0X175

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



Mått och vikter

Längd	290 mm	Bygglängd (tum)	11.4173 inch
Diameter	8 mm	Nettovikt	132 g

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska data

Artikelbeskrivning	VDE-isolerad skruvmejsel med spårklinga 1,6x8	Utförande	Rak
--------------------	---	-----------	-----

Skruvverktyg

Klingbredd (B)	8 mm	Klingtjocklek	1.6 mm
Form	Spår	Klinglängd	175 mm
Bladtyp	B		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		