


SET BSCZ/SSC 4.00/03/90/3.2 SN BK SO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Allmänna beställningsdata

Art.nr.	2760970000
Typ	SET BSCZ/SSC 4.00/03/90/3.2 SN BK SO
GTIN (EAN)	4064675059257
Förp.	160 items
Förpackning	Box

SET BSCZ/SSC 4.00/03/90/3.2 SN BK SO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr (cURus)	E60693

Mått och vikter

Djup	15.7 mm	Byggdjup (tum)	0.6181 inch
Höjd	25.2 mm	Bygghöjd (tum)	0.9921 inch
Bredd	13.03 mm	Byggbredd (tum)	0.513 inch
Nettovikt	5.53 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	18d33292-e933-40ac-8dbe-4904ce2c4ae7

Packaging

Förpackning	Box	VPE-längd	502.00 mm
VPE-bredd	389.00 mm	VPE-höjd	220.00 mm

Materialdata

Isoleringsmaterial	PA	Färgkod	svart
Färgtabell (jämförbar)	RAL 9011	Moisture Level (MSL)	
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Kontaktmaterial	Cu-legering
Kontakttyta	förtennad	Lagertemperatur, min.	-40 °C
Lagertemperatur, max.	70 °C	Driftstemperatur, min.	-50 °C
Driftstemperatur, max	120 °C		

Märkdata enligt UL 1059

Institut (cURus)	CURUS	Certifikat nr (cURus)	E60693
Hänvisning till godkännandevärden	Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg.		

Märkdata enligt IEC

Märkström, max. antal poler (Tu=20°C)	13.5 A	Märkström, min. antal poler (Tu=40°C)	16.5 A
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutningsgrad II/2	600 V	Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutningsgrad III/2	300 V
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutningsgrad II/2	4000 V	Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutningsgrad III/2	4000 V

Viktig hänvisningstext

Hänvisningstext

SET BSCZ/SSC 4.00/03/90/3.2 SN BK SO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tekniska data****Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC002643	ETIM 9.0	EC002643
ETIM 10.0	EC002643	ECLASS 14.0	27-46-01-01
ECLASS 15.0	27-46-01-01		