

IE-C6GO6LD0008F40F40-X-K3KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Patchkabel, RJ12, RJ12, Cat.3, LSZH, 0.8 m, 6 kV
Art.nr.	3136130008
Typ	IE-C6GO6LD0008F40F40-X-K3KV
GTIN (EAN)	4099987349307
Förp.	30 items

IE-C6GO6LD0008F40F40-X-K3KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Längd	0.8 m	Bygglängd (tum)	31.4961 inch
Nettovikt	21 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-20 °C...60 °C
-----------------	-----------------	----------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna standarder

Kontaktdon Norm	TIA-1096-A	Användningsspecifika kommunikationskabelanläggningar	VDE-AR-N 4100:2019-04
-----------------	------------	--	-----------------------

Anslutningsstickpropp

Stickkontakt höger	RJ12, IP20, hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, oskärmad	Stickkontakt vänster	RJ12, IP20, hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, oskärmad
--------------------	--	----------------------	--

Elektriska egenskaper kabel

Märkstötspänning	6 kV	Isolationsmotstånd	≥ 100 MΩ
Kategori	Cat.3	Isolationsspänning, max.	300 V

Kabeluppbyggnad

Manteldiameter	4.8 mm	Mantelfärg	grå
Area	3x2xAWG 24/7	Avskärmning	U/UTP
Antal ledare	6	Manteldiameter, max.	5 mm
Manteldiameter, min.	4.6 mm	Material mantel	LSZH

Kontakt höger

Stickkontakt höger	RJ12, IP20, hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, oskärmad
--------------------	--

Kontakt vänster

Stickkontakt vänster	RJ12, IP20, hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, oskärmad
----------------------	--

IE-C6GO6LD0008F40F40-X-K3KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mekaniska egenskaper och materialegenskaper kabel**

Oljebeständighet	No	Färgkod	röd, grå
Halogener	Nej	Flamhärdighet	in accordance with IEC 60332-1

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		

Ritningar

Kopplingsbild



Ritning

