

SAISGS-M-4T-8/9-M12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dina kringutrustning bör matas med större effekt. Med vårt nya M12-kontaktdon är mer än 250 V och 2 A möjligt utan problem. De kompakta A-, K-, L-, S- och T-kodade M12-kontaktdonen är utformade för överföring av upp till 630 V AC eller 60 V DC och 12 A.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Poweranslutning, M12
Art.nr.	3164490000
Typ	SAISGS-M-4T-8/9-M12
GTIN (EAN)	4099987801249
Förp.	1 items

SAISGS-M-4T-8/9-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	70 mm	Byggbredd (tum)	2.7559 inch
Diameter	20 mm	Nettovikt	44 g

Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Antal poler	4	Kodering	T-coded
Kontakttyta	förgylld	LED	Nej
Anslutningstyp	Skruvanslutning	Kapslingsmaterial	PA
Kabeldiameter max.	9 mm	Kabeldiameter min.	8 mm
Kontaktmaterial	CuZn	Ledardiameter, max.	1.5 mm ²
Ledardiameter, min.	0.14 mm ²	Nominell spänning	63 V
Märkström	12 A	Skyddsklass	IP67, i åtdraget tillstånd
Stickcykler	≥ 100	Nedsmutningsgrad	3
Kontakttyp	Hane	Skärmanslutning	Ja
Material låsring	Zinkpressgjutning	Temperaturområde kapsling	-40 ... +85 °C
Anslutningsarea max.	1.5 mm ²	Anslutningsarea min.	0.14 mm ²

Allmänna data

Antal poler	4	Anslutning 1	M12
Anslutning 2	Skruv	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Kapslingsmaterial	PA	Anslutningsgänga	M12
Kontaktmaterial	CuZn	Kontakttyta	förgylld
Ledardiameter, entrådig, max. (AWG)	AWG 16	Ledardiameter, fintrådig, max. (AWG)	AWG 16
Avskärmning	Ja	Skyddsklass	IP67, i åtdraget tillstånd
Stickcykler	≥ 100		

Normer


Kontaktdon Norm	IEC 61076-2-111
-----------------	-----------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

Ritningar

Profilritning



Polschema

