


SPE M12F DD RV 2.0 6 RL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**SPElink**®

PCB-honor, Single-pair-Ethernet

Single Pair Ethernet är en teknik som endast kräver ett kabelpar för att överföra data och ström.

Fördelarna med detta gör SPE till det bästa valet av nätverk på fältet och generellt.

Fördelar med Single Pair Ethernet:

- Konsekvent: SPE möjliggör enhetlig Ethernet-baserad kommunikation från givaren till molnet
- Framtidssäkert: nyckelteknologi för industri 4.0 och IIoT
- Flexibelt: räckvidd på upp till 1000 m och överföringshastigheter på upp till 1 Gbit/sek möjliggör ett brett användningsområde
- Innovativt: lägre vikt, mindre utrymmesbehov och enklare installation

Allmänna beställningsdata

Utförande	, SPE (Single Pair Ethernet), Rasterfläns, THT/THR lödanslutning, Antal poler: 2, 180°, Ni/Au, svart, Tape
Art.nr.	3180870000
Typ	SPE M12F DD RV 2.0 6 RL
GTIN (EAN)	4099987904407
Förp.	111 items
Förpackning	Tape

SPE M12F DD RV 2.0 6 RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	21.5 mm	Byggdjup (tum)	0.8465 inch
Höjd	24 mm	Bygghöjd (tum)	0.9449 inch
Bredd	10.1 mm	Byggbredd (tum)	0.3976 inch
Nettovikt	3 g		

Systemspecifikationer

Antal poler	2	Montering på kretskortet	THT/THR lödanslutning
Avskärmning	Ja	Ändplatta, Egenskap	Rasterfläns
Överföringshastighet	10/100/1000 MBit/s	Anslutningstyp	Lödanslutning
Kategori	T1-B	Skyddsklass	IP67 med kapsling
Stickcykler	≥ 100	Anslutningsvinkel	180°
Effektkategori	T1-B 10/100/1000 MBit/s	Lödprocess	Reflow-lödning, Manuell lödning, Våglödning
Dimensioner för lödstift	oktagonal		

Elektriska egenskaper

Spänningstålighet kontakt/skärm	2250 V DC	Spänningstålighet kontakt/kontakt	1000 V DC
Isolationsmotstånd	≥ 500 MΩ	Nominell spänning	72 V

Standarder

KontaktDon Norm	IEC 63171-5
-----------------	-------------

Packaging

Förpackning	Tape	VPE-längd	0.00 mm
VPE-bredd	0.00 mm	VPE-höjd	0.00 mm

Materialdata

Isoleringsmaterial	LCP	Färgkod	svart
Färgtabell (jämförbar)	RAL 9011	Isolationsmotstånd	≥ 500 MΩ
Moisture Level (MSL)	1	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Kontaktmaterial	Kopparlegering	Kontaktyta	Ni/Au
Drifttemperatur, min.	-40 °C	Drifttemperatur, max	85 °C

Viktig hänvisningstext

Hänvisningstext

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ETIM 10.0	EC002637	ECLASS 14.0	27-46-02-01
ECLASS 15.0	27-46-02-01		

SPE M12F DD RV 2.0 6 RL

Ritningar

