

ACT20P-CI-2CO-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



ACT20P: Den flexibla lösningen

- Exakta och mycket funktionella signalomvandlare
- Lösgöringsarmar förenklar hanteringen

Allmänna beställningsdata

Utförande	Analog skiljeförstärkare, Ingång : 0(4)-20 mA, Utgång : 2 x 0(4) - 20 mA, Signalflerfaldigare, HART®
Art.nr.	7760054115
Typ	ACT20P-CI-2CO-S
GTIN (EAN)	6944 169656569
Förp.	1 items

ACT20P-CI-2CO-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E366074
Certifikat-nr (cULusEX)	E338066

Mått och vikter

Djup	113.7 mm	Byggdjup (tum)	4.4764 inch
Höjd	117.2 mm	Bygghöjd (tum)	4.6142 inch
Bredd	12.5 mm	Byggbredd (tum)	0.4921 inch
Nettovikt	157 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-40 °C...85 °C	Drifttemperatur	-20 °C...60 °C
Fuktighet vid driftstemperatur	0...95 % (ingen daggbildning)	Fuktighet	5...95 % (ingen daggbildning)

Sannolikhet för bortfall

SIL enligt IEC 61508	Ingen
----------------------	-------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924

Ingång

Sensor	2-wire transmitter (without own power supply), 3-trådig givare, 4-trådig givare (med egen energiförsörjning)	Antal ingångar	1
Sensor-försörjning	> 17 V DC vid 20 mA	ingångssignal	Dubbelriktad HART®-signal
ingångsström	0...20 mA, 4...20mA	Spänningsfall	ca. 3.8 V @ RLoad = 0 Ω; ca. 15 V @ RLoad = 600 Ω; (linput = 20 mA)

Utgång

Antal utgångar	2	Lastmotstånd ström	<300 Ω
Typ	aktiv, Den anslutna styrningen måste vara passiv	Utgångsström	0... 20 mA (om ingång: 0... 20 mA), 4... 20 mA (om ingång: 4... 20 mA), HART® digital signal

ACT20P-CI-2CO-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Allmänna uppgifter

noggrannhet	< 0,1 % av slutvärdet	Skyddsklass	IP20
Matningsspänning	20...30 V DC	Svarstid	≤ 0,5 ms
Strömupptagning	≤60 mA (24V power supply, 20mA output)	Montageskena obestyckad	TS 35
Ineffekt	≤1.8 W	Temperaturkoefficient	80 ppm/K
Typ av vidarebefordran av signal enligt HART®	oförändrad	Nominell strömförbrukning	2 VA
Konfiguration	ingen	Höjdområde för drift	≤ 2000 m

Isolationskoordination

Stöthållspänning	4 kV (1,2/50 µs)	EMC-Normer	EN 61326-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Provspänning	0.3 kV	Överspänningskategori	III
Nedsmutningsgrad	2	Galvanisk isolation	3-vägs-isolation, mellan ingång/utgång/matning
Isolationsspänning in- resp. utgång/matning	2 kV ingångar / utgångar / försörjning	Isolationsspänning	2 kV ingångar / utgångar / försörjning
Märkspänning	300 V		

Data för ex-användningar (ATEX)

Märkning	II 3 G Ex ec IIC T5 Gc	IECEx - Märkning gas	Ex ec IIC T5 Gc
----------	------------------------	----------------------	-----------------

Anslutningsdata

Anslutningstyp	Skruvanslutning	Åtdragningsmoment, min.	0.4 Nm
Åtdragningsmoment, max.	0.6 Nm	Anslutningsområde, märkarea	2.5 mm ²
Anslutningsområde, min.	0.5 mm ²	Anslutningsområde, max.	2.5 mm ²
Ledardiameter, AWG, min.	AWG 26	Ledardiameter, AWG, max	AWG 12



Artikelbeskrivning

Produktbeteckning	Den fasta DC-skiljeförstärkaren ACT20P-CI-2CO isolerar analoga standardströmsignaler från en kraftkälla eller från en 2- eller 3-trådsgivare. En analog ingångsströmsignal konverteras linjärt och dubblas till två galvaniskt isolerade utgångsströmsignaler. Spänningsmatningen är galvaniskt isolerad från ingång och utgång (4-vägsisolering). Egenskaper <ul style="list-style-type: none"> • HART-kompatibel för 0,5–2,5 kHz • De aktiva eller passiva mA-signalingångarna är helt galvaniskt isolerade. • Visning av driftstatus med en lysdiod på frontpanelen • 4-vägs galvanisk isolering mellan ingång, utgång och spänningsmatning.
-------------------	---

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002653	ETIM 9.0	EC002653
ETIM 10.0	EC002653	ECLASS 14.0	27-21-01-20
ECLASS 15.0	27-21-01-20		

Profilritning



Tillbehör

Neutral



ESG är den beprövade märkningen för många kända elektriska apparater i MultiCard-format. Resultatet är en högklassig apparatmärkning med en kontrastrik text. Olika typer är tillgängliga för enheter från tillverkare som Siemens, ABB, Beckhoff osv.

Fördelar i korthet:

- Universellt användbara skyltar, beroende av typ: antingen självhäftande eller snäppbara märkningar.
- För apparater på skena, som t.ex. automatsäkringar, erbjuder vi ESG för påsnäppning på en skyltskena
- Individuellt tryck med laserkvalitet efter uppgift

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

Typ	ESG 8/13.5/43.3 SAI AU	Utförande
Art.nr.	1912130000	ESG, Apparatmärkning x 13.5 mm, PA 66, Färgkod: transparent,
GTIN (EAN)	4032248541164	jackbar
Förp.	5 ST	
Typ	ESG 6.6/11 BHZ 5.00/02	Utförande
Art.nr.	1082490000	ESG, Apparatmärkning x 11 mm, PA 66, Färgkod: vit, jackbar
GTIN (EAN)	4032248845330	
Förp.	200 ST	